

# Lieferprogramm

**INSTITUTIONAL ÖSTERREICH - 2021** 



#### Inhaltsverzeichnis

Geschirrhygiene	3
APEX – hochkonzentriertes blockförmiges	
Geschirrspülmittel	4
Maschinenspülmittel	5
Tauch-   Spezialreiniger	8
Manuelle Spülmittel	8
Küchenhygiene	11
KitchenPro - Hochkonzentrate im Beutel	12
Desinfektion	12
Küchenreiniger	13
Textilhygiene	17
AQUANOMIC - hochkonzentriertes blockförmiges Textilwaschmittel	18
Ecobrite Produktlinie - Flüssig	18
Taxat Produktlinie	20
Eltra Produktlinie	21
Detachiermittel	21
Housekeeping	23
Oasis Pro	24
Oasis Clean	24
Penguin	25
Spezialreiniger	25
Duftsprays	26
Personalhygiene	27
Waschlotion und -schaum	28
Antimikrobielle Waschlotion und -schaum	28
Händedesinfektion	28
Hautpflege	29
Hautschutz	29
Spendersysteme und Zubehör	29
Preven's Hair & Body	31
Papierspender	31
Objekthygiene	33
Allzweckreiniger	34
Schonreiniger	34
Glasreiniger	34
Sanitärreiniger	34
Wischpflege	36
Selbstglanzdispersionen	36
Grundreiniger	37
Automatenreiniger	37
Teppichreiniger	38
Spezialreiniger	38
Mobiletten und Reinigungsgeräte	41
Reinigungswagen / Mobiletten	42
Fahreimer S. Kühel	51

	Mopp-Systeme	51	
	Schwämme, Tücher & Textilien	54	
	Stiele, Bürsten und Besen	54	
	Fensterreinigungsset	55	
	Wasserschieber	56	
	Staubmop	56	
1	Anwendungs- und Dosierhilfen	57	
	Safety Support Material	58	
	Anwendungshilfen Küche	58	
	Druckpumpzerstäuber	58	
	Dosierhilfen	59	
	Leerflaschen	59	
	Dosiertechnik	63	
	360° Xplorer	64	
	Dosiergeräte für Flüssigreiniger	64	
	Dosiergeräte für blockförmige Reiniger	64	
	Dosiergeräte für Klarspüler	66	
	X-Streamtec	66	
	Dosiergeräte für Reinigungsmittel und Klarspüler	67	
	Dosiergeräte für Oberflächensprüh- und Schaumreinigung	67	
	Dosiergeräte für Housekeeping / Küche (Hochkonzentrate)	68	
	Dosiergeräte Textilhygiene	70	



#### Inhaltsverzeichnis

- APEX hochkonzentriertes blockförmiges Geschirrspülmittel
- Maschinenspülmittel

- Tauch- | Spezialreiniger
- Manuelle Spülmittel

Bei jedem Reinigungsprozess sind vier Faktoren von entscheidender Bedeutung: Zeit, Temperatur, Chemie und Mechanik. Im Gegensatz zu einer Haushaltsmaschine benötigt eine gewerbliche Spülmaschine nur etwa zwei bis drei Minuten Zeit für die Geschirrreinigung. Darum ist es entscheidend, dass die beteiligten Faktoren optimal aufeinander abgestimmt werden. Ecolab bietet Ihnen unter Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse neben den entsprechend aufeinander abgestimmten Reiniger-, Klarspüler- und Serviceprodukten auch die nötigen Dosiersysteme. Dadurch werden optimale Spülergebnisse erzielt und die Gefahr einer kostenintensiven Überdosierung oder einer hygienegefährdenden Unterdosierung verhindert.

	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
APEX - ho	chkonzentriertes bl	ockförmiges Geschirrspülmittel		
	Apex Ultimate	Hochkonzentriertes Maschinenspülmittel in Blockform mit Aktivchloranteil, farb- und formkodiert, hervorragende Reinigungsleistung dank spezieller Bleichkomponente für hohe Wasserhärten Schutz vor Glaskorrosion, reduziert sichtbare Kalkablagerungen in der gewerblichen Spülmaschine	4 x 3,1 kg Block	9093800
	Apex Ultimate NC	Hochkonzentriertes Maschinenspülmittel in Blockform, farb- und formkodiert, hervorragende Reinigungsleistung und wirksame Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen bei hoher Wasserhärte, Schutz vor Glaskorrosion, reduziert sichtbare Kalkablagerungen in der gewerblichen Spülmaschine, Swan zertifiziert	4 x 2,9 kg Block	9093860
	Apex Power	Maschinenspülmittel in Blockform mit Aktivchloranteil, farb- und formkodiert, maximale Reinigungsleistung bei niedriger Wasserhärte, besonders geeignet zur Entfernung von Tee- und Kaffeerückständen, verhindert wirksam Protein- und Stärkeaufbau	4 x 3,1 kg Block	9087370
	Apex Power NC	Maschinenspülmittel in Blockform, ohne Aktivchlor, farb- und formkodiert, ideal zum Einsatz bei Weichwasser, hocheffizient selbst bei hartnäckigen Verschmutzungen, wirkt sehr gut schaumdämpfend, verhindert wirksam Protein- und Stärkeaufbau	4 x 3 kg Block	9087430
	Apex Power Xtra	Maschinenspülmittel in Blockform, maximale Reinigungsleistung bei niedriger Wasserhärte, wirkt sehr gut schaumdämpfend, verhindert wirksam Protein- und Stärkeaufbau, besonders dekorschonend	4 x 3 kg Block	9089360
	Apex Power Xtreme	Maschinenspümittel mit Aktivsauerstoff in Blockform, hervorrangende Reinigungsleistung bei niedriger Wasserhärte, sehr gut schaumdämpfend, verhindert wirksam Protein- und Stärkeaufbau	4 x 3 kg Block	9089420
<b>₹</b>	Apex Ultra	Maschinenspülmittel in Blockform mit Aktivchloranteil, farb- und formkodiert, maximale Reinigungsleistung bei mittlerer Wasserhärte, spezielle Bleichkomponente sorgt für ein gutes Reinigungsergebnis bei Tee- und Kaffeerückständen	4 x 3,1 kg Block	9087490
	Apex Ultra NC	Maschinenspülmittel in Blockform, ohne Chlor, farb- und formkodiert, für den Einsatz bei mittlerer Wasserhärte, sehr gute Reinigungsergebnisse und hocheffizient selbst bei hartnäckigen Verschmutzungen, verhindert wirksam Protein- und Stärkeaufbau	4 x 3 kg Block	9087550
	Apex Des	Hochkonzentriertes Maschinenspülmittel in Blockform mit desinfizierender Wirkung, farb- und formkodiert, hervorragende Reinigungsleistung bei mittlerer Wasserhärte	4 x 3,1 kg Solids	9096360
The state of the s	Apex Metal Protection	Maschinenspülmittel in Blockform mit Buntmetallschutz, farb- und formkodiert, für weiches bis mittelhartes Wasser, spezielle Komponenten schützen Aluminium, Kupfer, Bronze und andere Buntmetalle vor Korrosion in der Spülmaschine, ÖkoRein gelistet		9080820
	APEX Rinse S	Hochkonzentrierter neutraler Klarspüler in Blockform, farb- und formkodiert, hervorragende Klarspülergebnisse für Porzellan, Glas und Besteck, Swan zertifiziert	2 x 1,1 kg Block	9095230
	Apex Rinse N	Neutraler Klarspüler in Blockform, hervorragende Klarspülergebnisse bei Prozellan, Glas und Besteck, gute Leistung bei niedriger Wasserhärte, wirkt schaumdämpfend in der Spülmaschine und glanzverstärkend am Spülgut	2 x 1,1 kg Block	9087170



Produktname Produkteigenschaften Artikelnr. APEX – hochkonzentriertes blockförmiges Geschirrspülmittel Apex Rinse HD Klarspüler in Blockform für schwierige Wasserqualitäten, 2 x 1,1 kg Block 9087230 hervorragende Klarspülergebnisse bei Edelstahl und Porzellan, wirkt glanzverstärkend am Spülgut, schneller Trocknungsprozess Apex Rinse PL Klarspüler in Blockform, glänzende Ergebnisse für jegliches 2 x 1,1 kg Block 9087290 Spülgut, speziell für Kunststoffgeschirr entwickelt, wirkt schaumdämpfend in der Spülmaschine und glanzverstärkend am Spülgut, schneller Trocknungsprozess besonders bei Kunststoffgeschirr Handspülmittel in Blockform, für die manuelle und 9079330 Anex Manual 2 x 1,36 kg Block Detergent materialschonende Geschirr- und Utensilienreinigung, schnelle Fettlösekraft ohne starke Mechanik, hochwertige Inhaltsstoffe für die rasche Fett- und Schmutzdurchdringung, farb- und formkodiert Apex Presoak Blockförmiger Besteck-Tauchreiniger, Besteck wird in einem 3 x 1,8 kg Block 9089550 Spülgang sauber, entfernt hartnäckigste Speisereste, verleiht Edelstahl- und Silberbesteck neuen Glanz, Speisesäuren und Salze werden neutralisiert und somit Lochfraßkorrosion vorgebeugt, farb- und formkodiert, ÖkoRein gelistet Apex Pot & Pan Blockförmiger Tauchreiniger, Töpfe, Pfannen und Behälter 3 x 2,27 kg Block 9089610 werden in einem Spülgang ohne Nachspülen sauber, auch Soak hartnäckigste Speisereste und angebrannte Rückstände werden entfernt, hochwertige Inhaltsstoffe sorgen für eine rasche Fett- und Schmutzdurchdringung, farb- und formkodiert Maschinenspülmittel Solid Clean H 9070320 Innovatives und hochkonzentriertes alkalisches 4 x 4.5 kg Kapsel Maschinenspülmittel für hohe bis sehr hohe Wasserhärten, NTA-, EDTA-, phosphat- und chlorfreie Formulierung, entfernt hartnäckige Verschmutzungen wie Tee- und Kaffeerückstände, ÖkoRein gelistet Alkalisches Maschinenspülmittel für mittelharte Solid Clean M 4 x 4,5 kg Kapsel 9067170 Wasserbedingungen, NTA-, EDTA-, phosphat- und chlorfreie Formulierung, höchsteffizient bei hartnäckigem Schmutz, ÖkoRein gelistet -----Solid Clean S Alkalisches Maschinenspülmittel für Weichwasser, NTA- EDTA-, 4 x 4,5 kg Kapsel 9067210 phosphat- und chlorfreie Formulierung, gute entfettende Eigenschaften, verhindert Stärkeaufbau, ÖkoRein gelistet Solid Des Maschinenspülmittel mit Bleich- und Desinfektionskomponente, 4 x 4,5 kg Kapsel 9038360 enthält Aktivchlor, löst starke Verschmutzungen in einem Spülgang, entfernt hartnäckige Tee- und Kaffeerückstände, schaumhemmend, nicht für Aluminium geeignet Blockförmiges Spülmittel für gewerbliche Spülmaschinen bei 4 x 4,5 kg Kapsel 9022000 Solid Heavy hoher Wasserhärte, kein Nachspülen notwendig 4 x 4,5 kg Kapsel Solid Hero Formulierung mit hohem Aktivchloranteil, besonders zum 9005900 Entfernen hartnäckiger Kaffee- und Teebeläge und bei hohen hygienischen Anforderungen, auch für den Einsatz bei höheren Wasserhärten geeignet, schaumhemmend, nicht für Aluminium geeignet

0 "1	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Solids	Solid Mega	Maschinenspülmittel mit Bleichkomponente, enthält Aktivchlor, entfernt Stärke- und Eiweiβrückstände, gute Bleichleistung gegenüber Tee- und Kaffeeverschmutzungen, schaumhemmend, nicht für Aluminium geeignet	4 x 4,5 kg Kapsel	9005880
	Solid Power XL	Alkalisches Maschinenspülmittel für Weichwasser, sehr gute entfettende Eigenschaften, entfernt zuverlässig aufgebaute Stärke sowie Tee- und Kaffeerückstände	4 x 4,5 kg Kapsel	9066570
	Solid Protect	Mit Buntmetallschutz, daher besonders für Aluminium geeignet, optimal zum Einsatz bei Topfspülmaschinen, schaumhemmend	4 x 4,5 kg Kapsel	9005980
Flüssig				
	Topmatic Clean	Universeller Reiniger für alle Geschirrarten, NTA-, EDTA-, phosphat- und chlorfrei, zuverlässig wirksam bei Tee- und Kaffeeanschmutzungen, maximale Reinigungsleistung bei Hartwasserbedingungen, nicht für Aluminium geeignet, ÖkoRein gelistet	4 x 5 l Kanne 1 x 25 kg Kanister 1 x 250 kg Fass	9054860 9054920 9056130
	Topmatic Crystal Special	NTA- und phosphatfrei, besonders geeignet für empfindliches Geschirr, Glas und Porzellan, spezieller Reiniger für Gläser, bierschaumfreundlich, Dekorschutz	1 x 12 kg Kanister 1 x 25 kg Kanister	9055940 9057570
	Topmatic Hero	Flüssigreiniger mit Bleichkomponente, enthält Aktivchlor, universell einsetzbar, löst wirksam Kaffee- und Teeablagerungen, besitzt ein gutes Stärkelösevermögen, nur für alkalifestes Spülgut, nicht für Aluminium geeignet	1 x 12 kg Kanister 1 x 25 kg Kanister	9013960 9013970
	Topmatic Perfect	Aktivchlor- und phosphatfrei, sehr gutes Stärke- und Eiweißlösevermögen, für das X-Streamtec Alka System, einem Reiniger-Direktsprühverfahren geeignet, nicht für Aluminium geeignet	1 x 25 kg Kanister 1 x 250 kg Fass	9014000 9014120
	Topmatic Perfect ProTec	Aktivchlor- und phosphatfrei, sehr gutes Stärke- und Eiweißlösevermögen, für das X-Streamtec Alka System, einem Reiniger-Direktsprühverfahren geeignet, nicht für Aluminium geeignet (ProTec Container zum sicheren Transport, Handhabung und Lagerhaltung)	1 x 250 kg ProTec System	9063760
	Topmatic Universal Special	Kraftvoller Flüssigreiniger mit ausgezeichneter Reinigungswirkung, verhindert den Aufbau von Stärkebelägen, phosphat-, aktivchlor- und NTA-frei, nicht für Bunt- und Leichtmetalle geeignet, ÖkoRein gelistet	1 x 12 kg Kanister 1 x 25 kg Kanister 1 x 250 kg Fass 1 x 800 kg Container	9054760 9054770 9054790 9055900
	Topmatic Universal Special ProTec	Kraftvoller Flüssigreiniger mit ausgezeichneter Reinigungswirkung, verhindert den Aufbau von Stärkebelägen, phosphat-, aktivchlor- und NTA-frei, nicht für Bunt- und Leichtmetalle geeignet (ProTec Container zum sicheren Transport, Handhabung und Lagerhaltung), ÖkoRein gelistet	1 x 250 kg ProTec System	9063770
	Trump Des	Desinfizierender Hochleistungsreiniger, entfernt hartnäckige Speisereste, Kaffe- und Teerückstände, sehr gutes Stärkelösevermögen und Bleichwirkung, nicht für Aluminium geeignet, ÖGHMP gelistet	1 x 12 kg Kanister 1 x 25 kg Kanister	9012870 9012880
	Trump Des ProTec	Desinfizierender Hochleistungsreiniger, entfernt hartnäckige Speisereste, Kaffe und Teerückstände, sehr gutes Stärkelösevermögen und Bleichwirkung, nicht für Aluminium geeignet (ProTec Container zum sicheren Transport, Handhabung und Lagerhaltung), ÖGHMP gelistet	1 x 250 kg ProTec System	9067050



Flüssig	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
	Trump Metal Pro Special	Maschinenspülmittel mit Bunt- und Leichtmetallschutz, aktivchlorfrei, besonders für hartes Wasser geeignet, zum Einsatz auf allen Materialien einschlieβlich Aluminium	1 x 12 kg Kanister 1 x 25 kg Kanister	9078650 9057220
	Trump Metal ProTec	Maschinenspülmittel mit Bunt- und Leichtmetallschutz, aktivchlorfrei, besonders für hartes Wasser geeignet (ProTec Container zum Sicheren Transport, Handhabung und Lagerhaltung)	1 x 250 kg ProTec System	9077560
	Trump XL Special	Kraftvoller Reiniger, aktivchlor-, phosphat- und NTA-frei, geeignet bei mittelharten Wasserbedingungen, auch sehr gut einsetzbar für die Gläserreinigung, nicht für Aluminium geeignet	4 x 5 l Kanne 1 x 23 kg Kanister	9054810 9095920
Klarspü	ilmittel			
	Clear Dry Classic	Neutrales Hochleistungsklarspülmittel für alle Geschirrarten wie z.B. Glas, Porzellan, Kunststoffgeschirr und Besteck, für weiche und mittlere Wasserhärte, schaumdämpfende Wirkung, glänzendes Geschirr ohne Nachbehandlung, erfordert kein zeitaufwendiges Polieren	2 x 5 l Kanne	9013660
	Clear Dry HD	Hochkonzentrierter, saurer Klarspüler, mit sehr gutem Komplexierungsverhalten und Benetzungsvermögen bei hartem Wasser, enthaltene Zitronensäure verhindert Kalkablagerungen in der Klarspülzone, mit schaumdämpfender Wirkung	2 x 5 l Kanne	9013690
	Clear Dry PL	Neutraler Hochleistungsklarspülerr mit besonderer Eignung bei Osmosewasser und Mischgeschirr, hervorragender Klarspül- und Trocknungseffekt bei Kunststoff-Spülgut und Polycarbonat, wirkt sehr gut schaumdämpfend	2 x 5 l Kanne	9013760
	Clear Dry HDP Plus		2 x 5 l Kanne 1 x 20 kg Kanne 1 x 200 kg Fass	9051130 9067500 9067510
	Clear Dry HDP Plus ProTec	Saurer Hochleistungsklarspüler, strahlende Ergebnisse bei schwierigen Wasserverhältnissen, reduziert wesentlich die Kalkbildung in der Klarspülzone, beschleunigter Trocknungsprozess, minimiert das Hygienerisiko	1 x 200 kg ProTec System	9078700
	Toprinse	Flüssiger, neutraler Klarspüler, liefert glänzende Ergebnisse, beschleunigt die Trocknung des Geschirrs	1 x 10 l Kanister 1 x 20 kg Kanister 1 x 200 kg Fass	9009440 9037970 9013780
	Toprinse clean	Neutraler Klarspüler mit sehr guten Trocknungseigenschaften und schaumdämpfender Wirkung, kein Nachtrocknen per Hand, für strahlend glänzendes Geschirr, ÖkoRein gelistet		9046380 9075750 9075120
	Toprinse HD	Saurer Klarspüler, für alle Wasserhärten (von weich bis hart), unterstützt und beschleunigt die Trocknung des Geschirrs, für glänzende Spülergebnisse	1 x 10 l Kanister	9012820
	Toprinse Supra	Neutraler Klarspüler speziell für Mischgeschirr sowie Osmosewasser, sehr gute schaumdämpfende Wirkung, sehr gute Trocknung auf Kunststoff	1 x 20 kg Kanister 1 x 200 kg Fass	9030680 9030690

1/1	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Klarspo	ilmittel Toprinse Supra ProTec	Neutraler Klarspüler speziell für Mischgeschirr sowie Osmosewasser, sehr gute schaumdämpfende Wirkung, sehr gute Trocknung auf Kunststoff (ProTec Container zum sicheren Transport, Handhabung und Lagerhaltung)	1 x 200 kg ProTec System	9063780
Pulver	& Tabs			
100 to 10	Guardian Clean	Spezielle Formulierung schützt vor Glaskorrosion, entfernt auch schwerste Verschmutzungen z.B. Eiweiβ- und Stärkeaufbau, besonders wirksam bei Kaffee- und Teerückständen (20 g pro Tab / 200 Tabs), ÖkoRein gelistet EU Ecolabel: DK/015/001	1 x 4 kg karton	9046400
STATE OF THE PROPERTY OF THE P	Guardian Plus	Staubfreies Reiniger-Granulat mit Bleichkomponente und gutem Stärkelösevermögen, enthält Aktivchlor, sehr anwenderfreundlich und universell einsetzbar, für alkalifestes Spülgut, nicht für Aluminium geeigenet	20 x 1 kg Beutel	9001770
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Perclin Universal	Pulverförmiges universelles Maschinenspülmittel für alle Wasserhärten, Aktivsauerstoffanteil sorgt für eine besonders gute Entfernung von hartnäckigen Tee- und Kaffeerückständen, mit Buntmetallschutz, auch fur Aluminium geeignet, Korrosionsschutz schont Spülgut und Maschinen	1 x 10 kg Trommel	9019170
Tauch-   S	pezialreiniger			
	Assure Plus	Flüssiger Besteck- und Silber-Tauchreiniger zur Besteckvorbehandlung im Tauchbad, löst angetrocknete Speisereste, entfernt elektrolytisch Anlauffarben auf Silber, schützt vor Besteckkorrosion	1 x 12 kg Kanister	9033190
	Assure Powder	Hochkonzentrierter, spezieller Pulverreiniger für die Vorbehandlung von Besteck, Silber-, und Edelstahlspülgut im Tauchbadverfahren, entfernt wirksam hartnäckig angetrocknete Speisereste und neutralisiert Speisesäuren für glänzendes, streifenfreies Besteck, schützt vor Besteckkorrosion	6 x 2,4 kg Flasche	9035200
	Dip-it Plus	Granulierter Geschirr-Tauchreiniger, entfernt hervorragend Flecken und Beläge auf Porzellan- und Kunststoffgeschirr, zur Anwendung im Tauchbadverfahren, zur Grund- und Unterhaltsreinigung von z.B. Kaffee-, Getränke- und Suppenautomaten geeignet	6 x 2,4 kg Flasche	9036740
	Guardian Blitz	Pulverförmiger Geschirrgrundreiniger, beseitigt Stärkebeläge und andere hartnäckige Geschirrverschmutzungen, wirkt ohne vorheriges Tauchbad, zur Anwendung in der Geschirrspülmaschine	6 x 2,4 kg Flasche	9038450
	X-Streamtec Shine	Hochleistungsadditiv für Bandspülmaschinen mit Ecolab X- Streamtec Technologie auf Basis anorganischer Säure, hervorragende Spülergebnisse und stärkefreies glänzendes Geschirr, ausgezeichnete Reinigungsergebnisse in einem Spülgang	2 x 5 l Kanne	9015120
Manuelle S	Spülmittel			
	Assert Classic	Reinigt alle wasserbeständigen Materialien und Oberflächen wie Geschirr, Besteck, Töpfe, Pfannen und andere Küchenutensilien, parfüm- und farbstofffrei, hautfreundlich	6 x 1 l Flasche 1 x 10 l Kanister	9020530 9027630
	Assert clean	Reinigt alle wasserbeständigen Materialien und Oberflächen wie Geschirr, Besteck, Töpfe, Pfannen und andere Küchenutensilien, parfüm- und farbstofffrei, geprüfte Reinigungsleistung, ÖkoRein gelistet EU Ecolabel: DE/019/072	6 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne	9031250 9031270



	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Manuelle S	Spülmittel			
	Assert Lemon	Reinigt und entfettet Töpfe, Pfannen, Geschirr und wasserbeständige Oberflächen und andere Küchenutensilien, hautfreundlich, Spülgut trocknet selbsttätig glanzklar, mit frischem Zitronenduft	6 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne	9032270 9031660
Î	Aseptopol 76	Gemäß EN-Normen geprüftes Desinfektions-Handspülmittel für Töpfe und Pfannen sowie Desinfektionsreiniger für Oberflächen.	2 x 5 l Kanne	1000845
Pengui	n			
	Dishguard 71	Leistungsstarkes Handspülmittel, sehr ergiebig, gute Material- und Hautverträglichkeit, zur Reinigung von Töpfen, Pfannen, Porzellan etc.	4 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne	9008490 9017260

Notizen	



#### Inhaltsverzeichnis

- KitchenPro Hochkonzentrate im Beutel
- Desinfektion

Küchenreiniger

Neben aufwändig und aromatisch zubereiteten Speisen sollte immer die Zufriedenheit und letztendlich das gesundheitliche Wohl der Gäste im Vordergrund einer jeden Bewirtung stehen. Ein wesentlicher Faktor dabei ist der Hygienestandard, der für die Qualität und den Service Ihres Hauses und das Wohlbefinden Ihrer Gäste steht. Mit Ecolab haben Sie jederzeit Ihre Küchenreinigung kompromisslos im Griff. Ein speziell auf die Küchenreinigung ausgelegtes Produktprogramm beinhaltet eine lückenlose Palette an leistungsstarken Produkten und Dosiersystemen für die Reinigung und Desinfektion.

	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
KitchenPr	o - Hochkonzentrate	e im Beutel		
	KitchenPro AziDes	Hochkonzentrierter, saurer Desinfektionsreiniger im Beutel, hoher Schutz vor Mikroorganismen, wirkt gegen Bakterien und Hefen, reinigt und desinfiziert in einem Schritt, mit leicht kalklösender Wirkung, zur täglichen Anwendung	2 x 2   Beutel	9082010
	KitchenPro Des	Hochkonzentrierter Desinfektionsreiniger im Beutel, reinigt und desinfiziert in einem Schritt, zur täglichen Anwendung in allen Bereichen der Lebensmittelzubereitung, inaktiviert Keime, Pilze und Hefen, wirksam gegen Norovirus, begutachtet nach EN1276, EN1650 und EN13697	2 x 2   Beutel	9081990
	KitchenPro DesSpecial	Hochkonzentrierter, kennzeichnungsfreier Desinfektionsreiniger im Beutel, Keime und Pilze im lebensmittelverarbeitenden Bereich werden inaktiviert, wirkt bakterizid und fungizid gemäβ EN1276, EN1650, EN13697 und ist wirksam gegen Noroviren	2 x 2   Beutel	9079720
	KitchenPro Duo	Hochkonzentrierter, kraftvoller Allzweck- und Bodenreiniger im Beutel, hervorragende Benetzungseigenschaften, effektive und schnelle Entfernung von Fett- und Ölrückständen auf Böden und Oberflächen	2 x 2 l Beutel	9081970
	KitchenPro Floor	Hochkonzentrierter, alkalischer Fußbodenreiniger im Beutel, hohe Fettlösekraft, beseitigt organische Verschmutzungen, schaumarm, kurze Einwirkzeit	2 x 2   Beutel	9081870
	KitchenPro Wash'n Walk	Innovativer Küchenbodenreiniger im Beutel, ohne Nachspülen, wirkt effektiv gegen Fett, spezielle Enzyme arbeiten während und nach der Anwendung und spalten alle Arten von Küchenfett	2 x 2   Beutel	9081930
	Greaselift	Ätzalkali-freier Grillreiniger und Fettlöser, schnellwirkend, kennzeichnungsfrei in der Anwendungslösung, entfernt starke Verschmutzungen an Öfen, Grills, Herd, Hauben und Entlüftungsöffnungen, haftet an vertikalen Oberflächen, es entstehen keine gefährlichen Dämpfe, nicht entzündlich	2 x 2   Beutel	9079400
	KitchenPro Manual	Hochkonzentriertes Handspülmittel im Beutel, für die manuelle und materialschonende Geschirr- und Utensilienreinigung, schnelle Fettlösekraft ohne starkes Schrubben, hochwertige Inhaltsstoffe für die rasche Fett- und Schmutzdurchdringung	2 x 2 l Beutel	9081910
Desinfekti	on			
Desinfo	ektionsreiniger			
	KitchenPro Oxy Des Concentrate	Hochkonzentrierter Desinfektionsreiniger, schnell wirksame Wasserstoffperoxid Formulierung mit einem breiten Wirkspektrum (bakterizid, viruzid, sporizid), Desinfektion und Reinigung in nur einem Schritt, frei von Duft- und Farbstoffen. speziell für eine Vielzahl verschiedener Oberflächen entwickelt	2 x 5 l Kanne	9092940
	KitchenPro Oxy Foam S	Gebrauchsfertiges Desinfektionsspray mit starker Reinigungsleistung, besonders schnell wirksame Wasserstoffperoxid Technologie, einfache Reinigung und Desinfektion in einem Schritt, für verschiedenste Oberflächen, breites Wirkungsspektrum, bakterizid, fungizid und sporizid (z. B. C.difficile, Norovirus), kurze Einwirkzeiten	6 x 750 ml Flasche	9092840
	Mikro-Quat Extra	Hochkonzentrat, parfüm- und farbstofffrei, hochwirksamer Desinfektionsreiniger, begutachtet nach DIN 10507 zur Reinigung von Sahne- und Speiseeismaschinen, begutachtet nach EN 1276, EN 1650, EN 13697, wirksam gegen Norovirus und Grippe-Virus (H5N1, H1N1), VAH-gelistet	2 x 5 l Kanne	9038380



	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Desinfe	ktionsreiniger			
	Mikro-Quat Classic	Hochkonzentrat, hochwirksamer Desinfektionsreiniger, begutachtet nach EN 1276, EN 1650, EN 13697, wirksam gegen Norovirus und Grippe-Virus (H5N1, H1N1)	2 x 5 l Kanne	9044140
Ê	Aseptopol 76	Gemäß EN-Normen geprüftes Desinfektions-Handspülmittel für Töpfe und Pfannen sowie Desinfektionsreiniger für Oberflächen.	2 x 5 l Kanne	1000845
Desinfe	ektionsmittel			
	Sirafan Speed	Gebrauchsfertiges Schnelldesinfektionsmittel ohne Nachspülen, begutachtet nach EN 1276, EN 1650, EN 13697, wirksam gegen Bakterien, Pilze und teilviruzid, wirksam gegen Norovirus und Grippe-Virus (H5N1, H1N1)	6 x 750 ml Flasche 2 x 5 l Kanne	9033070 9042730
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Eco-Bac Wipes	Desinfektionstücher in praktischer Jumbo-Box, auf Alkoholbasis, einfach und schnell in der Anwendung, begutachtet nach EN 1276, EN 1650 und EN 13697, wirksam gegen Grippe-Virus (H5N1, H1N1) Tuchgröße 29,5 x 17,7 cm		9049750 9053540
	Penguin 2U - Wipe Dispenser	<ul> <li>Wischtuchspender für Eco-Bac Wipes</li> <li>Gewährleistet gleichbleibende Feuchtigkeit und schützt vor Verunreinigungen</li> <li>Lock &amp; Key Mechanismus</li> <li>schnelle Entnahme, Öffnen und Schließen ganz einfach per Hand und Ellenbogen</li> <li>Gehäusematerial aus schlagfestem, chemisch beständigem Kunststoff (ABS)</li> <li>Abmessung: 260 x 123 x 135 mm</li> </ul>	1 x 1 Stück	10177466
Küchenreii	niger			
Allzwed	ckreiniger			
	Renolit	Kraftvoller, universeller Küchenreiniger und Entfetter, löst hervorragend Fett- und Ölverschmutzungen, angenehmer frischer Duft, gute Materialverträglichkeit, ÖkoRein gelistet	1 x 10   Kanister	9014520
	Renolit Clean S	EU-Flower zertifizierter Allzweckreiniger und Fettlöser, entfernt hartnäckige Verschmutzungen auf allen wasserbeständigen Materialien und Oberflächen EU Ecolabel: DE/020/425	2 x 5 l Kanne	9064160
	Renolit Spray	Starker fettlösender Allzweckreiniger, für alle wasserbeständigen Oberflächen	12 x 750 ml Flasche	9074110
	Renolit Surf	Saurer Allzweckreiniger, entfernt Kalk- und Edelstahlverfärbungen, beseitigt organische und anorganische Verschmutzungen, auch als Küchenbodenreiniger verwendbar, ÖkoRein gelistet	6 x 1 l Flasche 1 x 10 l Kanister	9032980 9029380
Ball of the state	Renolit Trax Powder	Pulverförmiger Allzweckreiniger, für die tägliche und periodische Reinigung, leichtes Entfernen von Ölen und Fetten, enthält Chlor, Flecken auf Oberflächen, Böden und Fugen verursacht durch z.B. Fett, Kaffee oder Lebensmittel werden durch die Bleichkomponente einfach entfernt	1 x 10 kg Eimer	9079030

	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Allzwe	ckreiniger Freezer Cleaner	Tiefkühlreiniger, kein Abtauen notwendig, wirkt effizient bis -30 °C, hervorragende Reinigungsleistung, löst festsitzende Verschmutzungen in kurzer Zeit, auch einsetzbar in Bodenreinigungsmaschinen	2 x 5 l Kanne	9009590
Edelst	ahlreiniger			
70 11 11	Chromol	Edelstahlpflegemittel, Schutz und Pflege von Edelstahlflächen, spezielle Formulierung schützt vor Wiederanschmutzung der Oberfläche, sehr sparsam im Gebrauch, Wasser perlt ab, Fingerabdrücke werden nicht mehr sichtbar	6 x 500 ml Flasche	9029390
	Helios Brillant	Edelstahlreiniger, entfernt Wasserränder, Fett- und Kalkrückstände auf säurefesten Oberflächen, für Glaskeramikkochfelder geeignet, auch zur Entfernung von Metallabrieb auf Porzellan und Glaskeramik einsetzbar	6 x 500 ml Flasche	9012640
	Polish Cleaner	Pflegemittelspray für alle Edelstahlflächen, hervorragend geeignet zur Entfernung von Fingerabdrücken, hohe Materialverträglichkeit, sparsam im Verbrauch	12 x 500 ml Sprühdose	9006770
ntkal	ker			
	Lime-A-Way Extra	Flüssiger Entkalker für gewerbliche Spülmaschinen, Boiler, Koch- und Warmhaltegeräte, entfernt mineralische Ablagerungen und Zementschleier auf Fußböden, frei von Salzsäure und Chloriden, nicht geeignet für Bunt- und Leichtmetalle sowie Marmor	4 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne	9035270 9035260
	Lime-A-Way Special	Entkalker für Wasser- und Kochkessel, Kaffee- und Teemaschinen sowie Kochutensilien, ohne Parfüm, farbstoff- und phosphatfrei, nicht auf Aluminium, Emaille und anderen säureempfindlichen Oberflächen anwenden	4 x 1 l Flasche	9037600
	Strip-A-Way	Flüssiger Entkalker für das schnelle Entfern von mineralischen Rückständen, Rostflecken, Urinstein und Zementschleier, frei von Salzsäure und Chloriden	2 x 5 l Kanne	9034890
ettlös	ser / Fußbodenreinic	ger		
	Greasecutter Plus	Fett- und Schmutzlöser, mit Metallschutz, entfernt eingebrannte Back-, Brat- und Grillrückstände, hochwirksame Tensidkombination durchdringt hartnäckige Verschmutzungen	4 x 5 l Kanne	9042690
	Regain	Bodenreiniger und Fettlöser, optimale Fettlösekraft, auch für Dunstabzugshauben und Kücheneinrichtungen verwendbar, in Bodenreinigungsmaschinen einsetzbar	2 x 5 l Kanne	9089510
	Regain Clean S	EU-Flower zertifizierter Bodenreiniger und Fettlöser, beseitigt mühelos organische Verschmutzungen wie Öl, Fett und Proteine, auch geeignet für Keramikflächen und Sicherheitsfliesen, ÖkoRein gelistet EU Ecolabel: DE/020/425	2 x 5 l Kanne	9064140
	Regain Floor	Alkalischer Küchenbodenreiniger, hervorragende Entfernung von organischen Verschmutzungen wie Fett oder Eiweiß, schaumarm, auch für Bodenreinigungsmaschinen geeignet	1 x 10   Kanister	9031090



/ <u></u>	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Fettlös	er / Fuβbodenreinig	ег		
	Renolit Classic	Küchen-Allzweckreiniger, für alle Flächen und Böden, hochwirksam auf allen wasserfesten Oberflächen, beseitigt alle küchenspezifischen Verschmutzungen, entfernt selbst stärkste Öl- und Fettrückstände	1 x 10 I Kanister	9030970
	Renolit Plus	Küchenreiniger für fettige Verschmutzungen, speziell für moderne Koch- und Gartechnik entwickelt, löst effizient Schmutz von Chromstahlflächen und Fliesenwänden, schaumarm, daher für die maschinelle Bodenreinigung geeignet	1 x 10 l Kanister	9036210
Grillrei	niger			
	Grease Express	Hochtemperatur-Grillreiniger, keine Abkühlzeit des Plattengrills notwendig, Reinigungstemperatur bis 175°C, kürzere Reinigungszeit, ausgezeichnete Reinigungsleistung (Reinigungszubehör unter Anwendungshilfen Küche)	4 x 1 l Flasche	9027160
73	Greasecutter Fast Foam	Anwendungsfertiger, schnell wirkender Grillreiniger und Fettlöser in Schaumform, ideal zur Reinigung von senkrechten Flächen, löst hartnäckige Fettverschmutzungen und eingebrannte, verkohlte Fettrückstände, bis max. 80 °C anzuwenden, Schaumsprüher verhindert Aerosolbildung	4 x 750 ml Flasche	9052810
	Greaselift RTU	Anwendungsfertiger, ätzalkali-freier Grillreiniger und Fettlöser, kennzeichnungsfrei, schnellwirkend, entfernt starke Verschmutzungen an Öfen, Grills, Herd, Hauben und Entlüftungsöffnungen, haftet an vertikalen Oberflächen, es entstehen keine gefährlichen Dämpfe, nicht entzündlich	6 x 750 ml Flasche	9080580
	Greasestrip Plus	Fettlöser, besonders gute Haftung an senkrechten Flächen durch Gel, durchdringt selbst hartnäckige Fettrückstände, enthält Metallschutz	4 x 5 l Kanne	9004300
Scheue	ermittel			
	Rilan	Mildes Scheuermittel mit hervorragendem Fett- und Öllösevermögen sowie einer hohen Netz-, Emulgier- und Dispergierwirkung, mit Frischeduft, ÖkoRein gelistet	6 x 750 ml Flasche	3024750
	Rilan clean	EU-Flower zertifiziertes, mildes Scheuermittel mit hervorragendem Fett- und Öllösevermögen, hohe Netz- und Emulgier-Dispergierwirkung, ÖkoRein gelistet EU Ecolabel: DE/020/427	6 x 500 ml Flasche	9050570
Konvek	tomatenreiniger			
	Oven Cleaner Power	Hochkonzentrierter alkalischer Reiniger und Entfetter, speziell für den Einsatz in automatischen Reinigungssystemen in Heißluftgargeräten und Kombidämpfern geeignet, empfohlen von Electrolux	4 x 5 l Kanne	9019640
	Oven Rinse Power	Hochkonzentrierter Klarspüler für automatische Reinigungssysteme in Heißluftgargeräten und Kombidämpfern geeignet, empfohlen von Electrolux	2 x 5 l Kanne	9021430
Schaun	nreiniger			
	FoamGuard Hero 10	Hochalkalischer chlorhaltiger Schaumreiniger, entfernt Fette, Öle und Verschmutzungen auf alkalischen und wasserbeständigen Oberflächen, beseitigt schnell und kraftvoll Fett-, Protein-, Blut-, Obstrückstände und -flecken, gute Haftung auf vertikalen und abgeschrägten Oberflächen	2 x 5   Kanister	9075330

Notizen	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •



#### Inhaltsverzeichnis

- AQUANOMIC hochkonzentriertes blockförmiges Textilwaschmittel
- Ecobrite Produktlinie Flüssig
- Taxat Produktlinie

- Eltra Produktlinie
- Detachiermittel

Unterschiedliche Kundenanforderungen verlangen unterschiedliche Behandlungen der Textilien. Angefangen bei einer Fleckenbehandlung über normale Waschprogramme bis hin zu desinfizierenden Waschverfahren. Das Ecolab Programm für hauseigene Wäschereien deckt alle Anforderungen einer maßgeschneiderten Wäschereinigung ab. Die leistungsorientierten Produkte und Verfahren beziehen neben dem wirtschaftlichen Aspekt auch immer die Umwelt mit ein.

	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
AQUANON	AIC - hochkonzentrie	ertes blockförmiges Textilwaschmittel		
100	Aquanomic Solid Detergent	Waschmittel in Blockform, Hochkonzentrat, mit phosphatfreier Formel, hervorragende Waschergebnisse, für weiße und strahlende Wäsche	4 x 4,08 kg Kapsel	9082840
	Aquanomic Solid Universal Detergent	Hochkonzentriertes, schwach alkalisches Solid-Waschmittel, effiziente Entfernung von Speiseresten, Fett- und Ölrückständen, phosphatfreie Formel	2 x 3,5 kg Kapsel	9095350
	Aquanomic Solid Destainer	Bleichmittelkonzentrat auf Aktivchlorbasis in Blockform, für hochwirksames Bleichen, hervorragende Fleckenentfernung	2 x 1,81 kg Kapsel	9082920
ROMA  The solid Day  The solid Day	Aquanomic Solid Oxy	Fleckenentfernung in Blockform, farbschonende Fleckenentfernung, für einen optimalen Weißgrad bei gleichzeitigem Schutz der Textilien	' '	9084240
	Aquanomic Solid Neutra-Plus	Neutralisationsmittel in Blockform, Hochkonzentrat, für neutralen pH-Wert der Wäsche, phosphorfreie Formulierung sorgt für eine zuverlässige Wirkung bei unterschiedlichsten Waschbedingungen	2 x 2,72 kg Kapsel	9091580
	Aquanomic Solid Soft	Hochleistungsweichspüler in Blockform, mit eingeschlossenen, lang anhaltenden Duftstoffen, für weiche Wäsche und antistatische Wirkung	2 x 2,72 kg Kapsel	9091180
Ecobrite F	Produktlinie – Flüssiç			
Alleinv	vaschmittel			
	Ecobrite Magic Emulsion	Hochkonzentriertes, flüssiges Alleinwaschmittel, löst auch hartnäckige Verschmutzungen ab 40°C, geringe Schaumentwicklung, phosphatfrei, sorgt für hohen Weißgrad, hervorragende Waschergebnisse bei allen Waschbedingungen	1 x 25 kg Kanister	9076840
	Ecobrite Super Silex Liquid	Hochkonzentriertes enzymhaltiges neutrales Alleinwaschmittel, kraftvolle Formulierung, optimale Ergebnisse schon bei niedrigen Temperaturen, löst Fett, Öl und Eiweißflecken durch Enzymwirkung, verleiht weißer Wäsche Leuchtkraft und einen frischen, sauberen Duft, sanft zu allen Textilien durch einen neutralen pH-Wert	1 x 20 kg Kanister	9077640
	Ecobrite Emulsion Clean	Ökologisches, alkalisches Alleinwaschmittel, ohne optische Aufheller, hervorragende Ergebnisse schon bei 40°C, phospat- & parfümfrei, kraftvoll gegen Lebensmittel- und Fettflecken, geeignet für alle Waschmaschinen und Textilien (außer Wolle und Seide), hoch effektiv bei hartem Wasser / hohe Komplexierung, schützt Textilien vor Kalkablagerungen, ÖkoRein gelistet		9075790
	Ecobrite Delicate	Hochkonzentriertes flüssiges Feinwaschmittel, für Feinwäsche und empfindliche Textilien, höchste Schonung der Fasern, besonders geeignet für Wolle, pH-neutral und enzymfrei, lässt Farben heller und strahlender aussehen	-	9040740
	Turbo usona	Flüssiges Spezialwaschmittel für Feinwäsche und Nassreinigung, hervorragend geeignet für die Naßreinigung empfindlicher Textilien, farbtreue und höchste Schonung für Feinwäsche, Wolle und andere empfindliche Textilien	1 x 20 kg Kanister	1017480



	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Bleich	nmittel			
The state of the s	Ecobrite Destainer	Bleichmittel auf Aktivchlorbasis, entfernt alle Arten von bleichbaren 1 x 2 Flecken, sowie Schimmelflecken, ermöglicht das Bleichen auch bei niedrigen Temperaturen, hält Textilien weiß und hygienisch, erreicht hervorragende Waschergebnisse bei allen Wasserbedingungen	.O kg Kanister	9038170
MANA AND AND AND AND AND AND AND AND AND	Ecobrite Oxy	Flüssiges Bleichmittel auf Aktivsauerstoffbasis, geeignet für 1 x 2 Waschmaschinen und für gewerbliche Geschirrspülmaschinen, hervorragende Ergebnisse und hohe Ergiebigkeit, besonders umweltfreundlich, da vollständige Zersetzung zu Wasser und Sauerstoff, ÖkoRein gelistet	20 kg Kanister	9038180
MASSAGE OF THE PARTY OF THE PAR	Ecobrite Perfekt Clean	Flüssiges Bleichmittel, auf Aktivsauerstoff basierende Bleiche für 1 x 2 40 - 70°C, entfernt alle bleichbaren Flecken, auch für Buntwäsche geeignet, für alle Waschmaschinen geeignet, ÖkoRein gelistet	20 kg Kanister	9076130
MANAGE OF THE PARTY OF THE PART	Ecobrite Safe Bleach	Flüssiges Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Niedertemperaturbleiche 1 x 2 mit hygienischer Wirksamkeit, erreicht außerordentliche Bleichergebnisse zwischen 30 und 50°C, ausgezeichneter Schutz bei Fein- und Buntwäsche	:O kg Kanister	9040660
Desin	fektion			
Our O	Ozonit	Bleich- und Desinfektionsmittel-Konzentrat, verstärkt die Wasch- und 1 x 2. Bleichwirkung aller Waschmittel, bleicht schonend – ideal für Buntwäsche, beseitigt unangenehme Gerüche schon ab 40 °C	.2 kg Kanister	1201870
THE COLUMN AND ADDRESS OF THE COLUMN AND ADD	Ozonit PERformance	Hochkonzentriertes Bleich- und Desinfektionsmittel, textilschonende 1 x 10 Wäschedesinfektion ab 40°C, steigert den Werterhalt der Textilien	0,5 kg Kanister	9095630
	Turbo oxysan		22 kg Kanister 220 kg Fass	1013890 1013900
Wascl	nkraftverstärker			
The state of the s	Ecobrite Alca	Hochkonzentrierter alkalischer Waschkraftverstärker, erhöht den pH- 1 x 2 Wert der Waschflotte, kraftvolle Entfernung von Fett- und Eiweißverschmutzungen, zum Schutz empfindlicher Bauteile der Waschmaschine, Reißverschlüssen und Knöpfen, ÖkoRein gelistet	:5 kg Kanister	9040700
	Ecobrite Booster Plus	Hochkonzentrierte alkalische Waschkomponente, flüssiger 1 x 2 Waschkraftverstärker, phosphatfrei, erhöht den pH-Wert der Waschflotte, kraftvolle Entfernung von Fett- und Eiweißverschmutzungen, bestens geeignet zum Waschen von Küchenwäsche	25 kg Kanister	9040710
	Ecobrite Power Color	Tensid-Waschkraftverstärker, entfernt hartnäckige Verschmutzungen 1 x 2 einschließlich Fett- und Öl, besonders für Buntwäsche geeignet da ohne optischen Aufheller, beugt Strukturschäden vor, wird in Kombination mit Alkali-Waschkraftverstärkern eingesetzt	:O kg Kanister	9040670
	Ecobrite Power Plus	Hochkonzentrierter Waschkraftverstärker, entfernt hartnäckige 1 x 17 Verschmutzungen einschließlich Fett- und Öl, mit optischem Aufheller, für besonders weiß strahlende Wäsche, hervorragende Waschergebnisse bei allen Waschbedingungen, wird in Kombination mit Alkali Waschkraftverstärkern eingesetzt	7 kg Kanister	9038160

	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Wäsch	efinish			
	Ecobrite Neutrasoft Clean	Ökologischer Weichspüler und Neutralisierer, für weiche Wäsche, verhindert elektrostatische Aufladung, gleicht den pH-Wert im Spülzyklus aus, minimiert Hautirritationen, schützt vor Vergrauung und Vergilben, ohne Farbzusätze und Parfum, ÖkoRein gelistet	1 x 20 kg Kanister	9075980
	Ecobrite Softener Floral	Konzentrierter Weichspüler, verleiht einen angenehmen, flauschigen Griff, lang anhaltender Frischeduft, erhöhte Gleitfähigkeit erleichtert Mangeln/Bügeln, verhindert elektrostatische Aufladung	1 x 20 kg Kanister	9027710
	CE	Hochkonzentrierter Komplexbildner, für Hartwasser und schwermetallhaltiges Wasser	1 x 25 kg Kanister	9043090
Taxat Pro				
Univer	salwaschmittel			
	Taxat liquid	Flüssiges Alleinwaschmittel für alle Textilien, exzellente Waschleistung bei allen Temperaturen, kraftvolle Formulierung zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen, hervorragende Waschergebnisse auch bei niedrigen Temperaturen, für exzellente Textilpflege	4 x 5 kg Kanne	1091290
Todas .	Taxat Profi	Vollwaschmittel, Aktiv-Kraft-Formel für Sauberkeit, Pflege und Hygiene, spezielle Flecklöserkombination, hervorragende Einspüleigenschaften, phosphatfrei, für alle Temperaturen	1 x 12,5 kg Trommel 1 x 20 kg Sack	1101030 1101040
	Taxat Super Silex	Enzymatisches, hochleistungsfähiges Vollwaschmittel, für alle waschbaren Textilgewebe aus Polyester, Baumwolle, Acryl, Polyamid, Leinen, Viskose (nicht geeignet für Wolle, Seide, Lycra), perfekte Ergebnisse mit weichem und hartem Wasser und bei allen Temperaturen, verleiht Textilien einen intensiven, angenehmen Duft, besonders wirksam bei Flecken, die auf Enzyme und Bleichmittel ansprechen	1 x 20 kg Sack	9076900
	Taxat Clean	EU-Flower zertifiziertes Hochleistungs-Vollwaschmittel, hervorragende Waschleistung und Fleckenentfernung bereits bei 40°C, für alle waschbaren Textilien außer Wolle und Seide, energie- und zeitsparend durch das kürzere Niedrigtemperatur-Verfahren, ÖkoRein gelistet EU Ecolabel: DK/006/001	1 x 15 kg Sack	1011840
mon layat	mop Taxat	Vollwaschmittel speziell für Mops, für alle Arten von Wischtextilien, z. B. Tücher und Bezüge aus Mikrofaser, Baumwolle und Mischgewebe, perfekte Lösung für alle Anforderungen der Mopwäsche, optimale Waschleistung schon bei 60°C	1 x 15 kg Sack	1011860
Bunt- (	ınd Feinwaschmittel			
	Taxat angora	Flüssiges Spezial-Feinwaschmittel mit hoher Faserschonung, für Feinwäsche und alle empfindlichen Textilien, angenehmer Wäscheduft	4 x 5 kg Kanne	1014000
The story	Taxat color	Colorwaschmittel, Aktiv-Kraft-Formel für Sauberkeit, Pflege und doppelten Farberhalt, Schutz vor Farbübertragung, Farb-, Frische- Formel für lang anhaltende Farbtreue, hervorragende Einspüleigenschaften, phosphatfrei, für alle Temperaturen	1 x 12,5 kg Trommel 1 x 20 kg Sack	1104050 1104060



<u>///</u>	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Waschk	kraftverstärker			
	Taxat Plus	Flüssiger Spezial-Fettlöser und Waschkraftverstärker, extrem gute Lösekraft bei hartnäckigen Fett- und Ölflecken, verbessert deutlich die allgemeine Waschleistung, phosphatfrei	4 x 5 kg Kanne	1015230
Bleichn	mittel			
W 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Taxat Joker	Fleckensalz mit 4fach Energie für fleckenreiche Weiß- und Buntwäsche, wirkt farb- und faserschonend, schützt vor unangenehmen Wäschegerüchen ab 30°C, phosphatfrei	1 x 3 kg Eimer	1015210
	Taxat Joker Special	Spezial-Chlorbleichmittel für Problemflecken, für die nachträgliche Fleckenentfernung vorab gewaschener Wäsche, ideal für Gastronomie, Hotellerie, Altenheime, Krankenhäuser, Arztpraxen, für alle weißen und chlorecht gefärbten Textilien außer Wolle / Seide / Polyamid	1 x 2,5 kg Eimer	1013980
Trylean	Tryplosan	Intensivbleichmittel auf Chlorbasis, bleicht schon ab 30°C, zur intensiven Fleckbehandlung bei bleichbaren Verschmutzungen, entfernt Stockflecken, für alle Maschinensysteme geeignet, stabile Formel für längere Lagerzeit	1 x 17 kg Trommel	1013440
Wäsche	efinish			
	Taxat soft	Hochwertiger Weichspüler mit intensiven Frischeduft, macht die Fasern geschmeidig, erleichtert Mangeln und Bügeln, wirkt antistatisch, einfache Handdosierung	4 x 5 l Kanne	1016050
Eltra Prod	uktlinie			
Eltra®	Eltra	Desinfektions-Vollwaschmittel, für desinfizierendes Waschen von Textilien bei 60 und 70°C, VAH-gelistet	1 x 6 kg Trommel 1 x 20 kg Sack	1011210 1011200
that ites	Eltra 40 Extra	Desinfektionswaschmittel, wäscht, desinfiziert und entfernt Flecken faserschonend, hervorragende Waschleistung und Fleckenentfernung bereits bei 40°C, nicht geeignet für Seide und Wolle, empfindliche Farben können sich im Verlauf wiederholter Wäsche aufhellen	1 x 8,3 kg Eimer	9092120
	mopEltra	Desinfizierendes Spezialprodukt für alle Wischtextilien, gelistet für die chemothermische Wäschedesinfektion gemäß RKI und VAH bei 60°C / 15 min., zeit- und energiesparendes Verfahren, extrem schaumarm, effektiver Schutz vor schneller Vergrauung, Inkrustation, Faserschädigung und Neutralsalzbildung	1 x 20 kg Sack	1011230
Detachierr	mittel			
	StainBlaster Multi Purpose	Fleckenentferner für Textilien, zur örtlichen Vorbehandlung der häufigsten Flecken wie Speisereste, Fett, Lippenstift und Körperflüssigkeiten	4 x 500 ml Flasche	9085190
	StainBlaster Rust Remover	Fleckenentferner für Textilien, zur örtlichen Vorbehandlung von Rost und Metallflecken	4 x 500 ml Flasche	9085050

Notizen	
Notizett	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •



## Housekeeping

#### Inhaltsverzeichnis

- Oasis Pro
- Oasis Clean
- Penguin

- Spezialreiniger
- Duftsprays

Das heutige Gästeerlebnis geht über das bloße Hotelzimmer hinaus. Die Gäste möchten sich während ihres Aufenthaltes wie zu Hause fühlen. Die Erschaffung einer gemütlichen und sauberen Atmosphäre ist der Schlüssel, um diesen Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen und dass Gäste immer wieder kommen. Die Vielfalt der zu reinigenden Materialien im Hotelzimmer und öffentlichen Bereich erfordert hohe Ansprüche an das Reinigungspersonal und die Produkte. Ecolab bietet Ihnen systematische Problemlösungen für alle diese Bereiche, um die geforderten Reinigungs- und Hygienestandards zu erfüllen.

#### Housekeeping

	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Oasis Pro	Oasis Pro Glass	Hochkonzentrierter schnelltrocknender Glasreiniger, für streifenfreien Glanz auf allen glänzenden Flächen wie Glas und Spiegeln	2 x 2 l Beutel	9091820
	Oasis Pro Multi	Hochkonzentrierter Allzweckreiniger, mit fortschrittlicher Nano- Technologie, dauerhafte Sauberkeit auf allen wasserbeständigen Oberflächen, wie Glas, Spiegeln, Edelstahl, Chrom und Kupfer	2 x 2 l Beutel	9091900
	Oasis Pro Floor	Hochleistungsreiniger für Fußböden, eignet sich für alle glänzenden Bodenbeläge, wie Marmor, Dolomit und Granit	2 x 2 l Beutel	9091920
	Oasis Pro White Cotton	Geruchsneutralisator, Hochkonzentrat, schnell wirkend, für Raum und Textilien, hinterlässt einen frischen Langzeitduft, für einen sauberen und frischen Eindruck, Duftnote White Cotton	2 x 2 l Beutel	9091840
	Oasis Pro Air Fresh	Geruchsneutralisator, Hochkonzentrat, schnell wirkend, für Raum und Textilien, besonders effektiv gegen Tabakgeruch, für einen sauberen und frischen Eindruck, Duftnote Air Fresh	2 x 2 l Beutel	9091860
	Oasis Pro Acid Bath	Hochkonzentrierter saurer Sanitär- und Badreiniger, entfernt effektiv Kalk und Seifenrückstände, für alle säurebeständigen Sanitäroberflächen, mit frischem Duft	2 x 2 l Beutel	9091780
	Oasis Pro All Bath	Hochkonzentrierter Allzweck-Fettlöser und Badreiniger, leistungsstarker Reiniger, für alle säureempfindlichen Oberflächen im Sanitärbereich, geeignet für Marmor	2 x 2 l Beutel	9091800
	Oasis Pro 61D Premium	Hochkonzentrat, saurer Desinfektionsreiniger, löst leichte Kalk- und Seifenrückstände auf allen säurebeständigen Sanitäroberflächen, Desinfektionswirkung geprüft gemäß EN 1276, EN 13697 und EN 1650, wirksam gegen Bakterien und Pilze	2 x 2   Beutel	9051150
	Oasis Pro Toilet	WC-Reiniger Hochkonzentrat, mit hoher Viskosität, löst Kalk und organische Ablagerungen, effiziente Reinigung durch schmutzabweisende Wirkung	2 x 2 l Beutel	9091880
Oasis Clea	ın			
	Oasis Clean 10 S	Öko-zertifizierter, hochkonzentrierter Allzweckreiniger, entfernt hartnäckigen Schmutz und Fettrückstände, biologisch abbaubar, ÖkoRein gelistet EU Ecolabel: DE/020/424	2 x 2 l Beutel	9064240
	Oasis Clean 32 S	Öko-zertifizierter, hochkonzentrierter Bodenreiniger, ideal für glänzende Böden, hinterlässt keine Schlieren, biologisch abbaubar, ÖkoRein gelistet EU Ecolabel: DE/020/425	2 x 2 l Beutel	9064260



	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Oasis Clea	Oasis Clean 40 S	Öko-zertifizierter, hochkonzentrierter Oberflächen- und Glasreiniger, pH-neutrale Formel, für alle wasserbeständigen harten Oberflächen wie laminiertes Melamin, Plastik, Glas, Spiegel, glasierte Fliesen, Marmor, rostfreier Stahl und empfindliche Oberflächen wie z. B. Plexiglas, hinterlässt streifenfreien Glanz, ÖkoRein gelistet EU Ecolabel: DE/020/425	2 x 2 l Beutel	9064220
	Oasis Clean 61 S	Öko-zertifizierter, hochkonzentrierter, saurer Sanitärreiniger, gegen Kalkablagerungen, Seifenreste und andere sanitärspezifische Verschmutzungen, auch für Hartwasser geeignet, biologisch abbaubar, ÖkoRein gelistet EU Ecolabel: DE/020/422	2 x 2 l Beutel	9064200
	Oasis Clean 62 S	Öko-zertifizierter, hochkonzentrierter, basischer Sanitärreiniger, besonders geeignet für säureempfindliche Oberflächen wie Marmor und Terrazzo, ÖkoRein gelistet EU Ecolabel: DE/020/424	2 x 2 l Beutel	9064180
Penguin				
	Bathcare 60	Neutraler Sanitärreiniger, entfernt leichte Wasserflecken und Seifenrückstände, für die tägliche Reinigung von Badewannen, Duschen, Waschbecken und Wandfliesen, auch für Marmor geeignet	4 x 1 l Flasche	9008350
Tur	Freshcare 56	Hochkonzentrat, schnell wirkender Geruchsneutralisator, auch einsetzbar auf Textilien für saubere und frische Räume Duftnote Fresh Breeze (frisch, blumig)	4 x 1 l Flasche	9023030
	Glasscare 40	Hochkonzentrat, Glas- und Allzweckreiniger, Kombiprodukt für alle wasserbeständigen Materialen und Oberflächen, ÖkoRein gelistet	4 x 1 l Flasche	9008290
	Toiletcare 64	WC-Reiniger, Hochkonzentrat, löst Kalk und organische Ablagerungen bis unter den Toilettenrand, nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen wie Marmor	4 x 1 l Flasche	9008450
	Dishguard 71	Leistungsstarkes Handspülmittel, sehr ergiebig, gute Material- und Hautverträglichkeit, zur Reinigung von Töpfen, Pfannen, Porzellan etc.	4 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne	9008490 9017260
Spezialreii	niger			
	Copper shine special	Buntmetall-Reiniger, materialfreundlich, zur Reinigung von Kupfer-, Messing-, und Bronzeoberflächen, Entfernung von Korrosionsflecken und Verfärbungen	6 x 500 ml Flasche	9042750
10000000000000000000000000000000000000	Ne-O-dor	Biologischer Geruchsbinder und Geruchsvernichter, zum Einsatz in Abwassersystemen, Fettabscheidern, Mülltonnen etc.	6 x 750 ml Flasche	9006850
	Pep active	Spezial-Sprühreiniger, entfernt schnell und materialschonend z. B. Kugelschreiber, Filzstifte, fettige und ölige Rückstände auf abwischbaren Oberflächen, beseitigt Absatzstriche von unbeschichteten Bodenbelägen	6 x 500 ml Flasche	3021030

### Housekeeping

	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Spezialreir	niger			
) - I	Pep-ex	Spezial-Fleckenentferner, entfernt Kugelschreiber, Filzstift, Bleistift, Stempelfarbe, Tinte auf Glas, Keramik, Metall, Stein, harten Kunststoffen usw., einfache Handhabung	6 x 500 ml Flasche	3026530
	Pro shine special	Möbelpolitur, zur Reinigung von Holzoberflächen sowie von polierten und lackierten Oberflächen, schützt vor Fingerabdrücken, Wasserspuren sowie Staub	6 x 500 ml Flasche	3029990
	Spray Cleaner	Sprühreiniger für alle Glas-, Spiegel-, Keramik-, Kunststoff- und lackierten Flächen, Buntmetalle und Dekorationen mit Leder oder Faserstoffen, sparsam im Verbrauch, gute Materialverträglichkeit	12 x 500 ml Sprühdose	9005200
Duftsprays				
	Xense orange fresh	Duftspray, wirkt schnell und zuverlässig bei unangenehmen Gerüchen, hinterlässt einen frischen Langzeitduft nach Orange	6 x 500 ml Flasche	3021010



#### Inhaltsverzeichnis

- Waschlotion und -schaum
- Antimikrobielle Waschlotion und -schaum
- Händedesinfektion
- Hautpflege

- Hautschutz
- Spendersysteme und Zubehör
- Preven's Hair & Body
- Papierspender

Die menschliche Hand ist das schwächste Glied in der Hygienekette und steht bei der Übertragung von pathogenen Keimen an erster Stelle. Mit Hilfe einer bewussten Hautreinigung und Händedesinfektion kann hier Abhilfe geschaffen werden. Ecolab bietet rundum Sicherheit mit zuverlässigen Produkten, die vor Arbeitsbeginn die Haut für den Umgang mit Wasser, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln schützen. Produkte, die die Hände wirkungsvoll reinigen und desinfizieren – und Produkte, die vor Arbeitsbeginn und nach Beendigung der Arbeit die Hände schützen, pflegen und regenerieren, um sie gesund und leistungsfähig zu erhalten.

	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Waschlotic	n und -schaum			
	Nexa Foam 1	Milde Schaum-Waschlotion, sanfte Reinigung bei hoher Hautverträglichkeit, ideal für öffentliche Bereiche, mit angenehm frischem Duft	6 x 750 ml Kartusche	9085980
	Nexa Foam 2	Schaum-Waschlotion ohne Duft- und Farbstoffe, besonders geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, ausgewogene Inhaltsstoffe für eine optimale Reinigung, für häufiges Händewaschen geeignet	6 x 750 ml Kartusche	9086000
	Nexa Soap 2	Schonende Hand- und Haut-Waschlotion, ohne Duft- und Farbstoffe, zusätzliche feuchtigkeitsspendende Wirkung	6 x 750 ml Kartusche	9086080
	Epicare 1	Hautschonende Waschlotion, mit Parfüm, hervorragend geeignet für den Einsatz im Gästebereich	12 x 500 ml Flasche 3 x 5 l Kanne	9025450 9003010
	Epicare 2	Hautschonende Waschlotion, parfüm- und farbstofffrei, besonders für lebensmittelverarbeitende Bereiche geeignet	12 x 500 ml Flasche 3 x 5 l Kanne	9025470 9003050
	Epicare 3	Hygienische Waschlotion, pafüm- und farbstofffrei, unterstützt den natürlichen pH-Wert der Haut, besonders für lebensmittelverarbeitende Bereiche geeignet	12 x 500 ml Flasche	9063800
	Epicare Clean	Öko-Label zertifizierte sanfte Waschlotion, ohne Parfüm und Farbstoffe, besonders geeignet für den lebensmittelverarbeitenden Bereich, dermatologisch getestet, ÖkoRein gelistet EU Ecolabel: DE/030/099	12 x 500 ml Flasche	9053860
Antimikrob	oielle Waschlotion u	ınd -schaum		
	Nexa Epicare 5C	Antimikrobielle Waschlotion, frei von Triclosan, schonende Reinigung mit zuverlässiger Desinfektion, feuchtigkeitsspendende Wirkung schützt die Haut vor dem Austrocknen, VAH-gelistet	6 x 750 ml Kartusche	9086250
	Epicare 5C	Antimikrobielle Waschlotion, frei von Triclosan, schonende Reinigung mit zuverlässiger Desinfektion, feuchtigkeitsspendende Wirkung schützt die Haut vor dem Austrocknen, ohne Parfüm und Farbstoff, VAH-gelistet	6 x 500 ml Flasche 2 x 5 l Kanne	9080630 9080690
Händedesi	nfektion			
	Nexa Spirigel Complete	Alkoholisches Händedesinfektionsgel, ohne Farb- und Duftstoffe, gute Hautbenetzung durch geringe Viskosität, ideal zur häufigen Anwendung, VAH-gelistet	6 x 750 ml Kartusche	9086310
	Epicare DES	Händedesinfektion, parfüm- und farbstofffrei, besonders für lebensmittelverarbeitende Bereiche geeignet, VAH- gelistet, geprüft nach EN1500, wirksam gegen Noroviren und Grippe- Virus (H5N1, H1N1)	6 x 500 ml Flasche	9054480



	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Händedes	sinfektion			
A character of the char	Skinman Soft Protect FF	Viruzides, besonders hautfreundliches Händedesinfektionsmittel für die Routine mit Vitamin E, Glycerin & Panthenol, Farb- und duftstofffreies Händedesinfektion für den ganzjährigen Einsatz.Viruzide Wirksamkeit in nur 30 Sekunden sowie wirksam gegenüber Noroviren in 15 Sekunden	1 x 20   Kanister	3105230
	Manodes GP	Flüssiges Händedesinfektionsmittel nach EN 1500 (inkl. Wirksamkeit gegen das Coronavirus: 2 x 3 ml/60 Sekunden), kann für alle Bereiche mit Ausnahme der Behandlung und Pflege von Patienten im Gesundheitswesen verwendet werden, empfohlene Formel der Weltgesundheitsorganisation (WHO).	1 x 16 kg Kanister	2345430
Hautpfleg	e			
To the state of th	Epicare 7	Parfümfreie Pflegelotion, besonders als Hautpflegeprodukt nach der Arbeit in lebensmittelverarbeitenden Bereichen geeignet	12 x 500 ml Flasche	9025570
	Epicare 9	Parfümierte Handcreme, regeneriert und pflegt irritierte und beschädigte Haut, feuchtigkeitsregulierende Wirkstoffe, praktische 200 ml Tube für unterwegs oder auf dem Reinigungswagen	12 x 200 ml Tube	9054460
Hautschut	tz			
d d	Epicare Hand Protect	Hautschutzpräparat gegen Fett, Öl, saure und alkalische Lösungen, parfüm- und farbstofffrei, auch für Lebensmittel verarbeitende Bereiche geeignet, zum Schutz der Haut vor und während der Arbeit	12 x 100 ml Tube 6 x 500 ml Flasche	9047690 9047670
Spendersy	ysteme und Zubehör			
Berüh	rungslose Dosierspe	nder		
ENTO	Nexa berührungsloser Dosierspender, weiβ	Energieeffizienter Dosierspender für 750 ml Flaschen aus der Nexa-Serie, inkl. 3 Alkali-Mangan Batterien Typ C, weiβ, bei Bedarf abschlieβbar Spendermaβe: 236 x 140 x 102 mm	1 x 1 Stück	10034386
	Nexa berührungsloser Dosierspender, schwarz	Energieeffizienter Dosierspender für 750 ml Flaschen aus der Nexa-Serie, inkl. 3 Alkali-Mangan Batterien Typ C, schwarz, bei Bedarf abschließbar Spendermaße: 236 x 140 x 102 mm	1 x 1 Stück	10038304
	Berührungsloser Dosierspender C3	Elektronischer Spender für Handseife/-desinfektionsmittel mit nachfüllbarem 1,2 I Behälter Spendermaße: 265 x 169 x 102 mm	1 x 1 Stück	10055178
Manue				
[600at	Nexa manueller Dosierspender, weiβ	Dosierspender mit Druckknopf für 750 ml Flaschen aus der NEXA-Serie, erweiterbar zur Ellbogen Bedienung, weiß, bei Bedarf abschließbar Spendermaße: 236 x 140 x 102 mm	1 x 1 Stück	10034385
	Nexa manueller Dosierspender, schwarz	Dosierspender mit Druckknopf für 750 ml Flaschen aus der NEXA-Serie, erweiterbar zur Ellbogen Bedienung, schwarz, bei Bedarf abschließbar Spendermaße: 236 x 140 x 102 mm	1 x 1 Stück	10038306

	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Manuel	le Dosierspender			
	Dermados 2 Wandspender	Wandspender zur wirtschaftlichen Applikation für Händedesinfektion, Wasch- und Pflegelotion sowie Reinigungsschaum, universell einsetzbar, funktionssicher Dermados S für 500 ml Flaschen	1 x 1 Stück	10000004
	Epidos Seifenspender	B 245 x H 110 x T 110 mm  Nachfüllbar  Zerlegbar  Waschbar	1 x 1 Stück	10102518
	Maximum 2	Seifenspender, für alle 500 ml Flaschen der Epicare-Serie un handelsüblichen Einwegflaschen, abschlieβbar Spendermaße: 105 x 270 x 200 mm	d 1x1Stück	10000005
	Manueller Dosierspender	Manueller Dosierspender mit nachfüllbarer Flasche. Fassungsvermögen 1000 ml.	1 x 1 Stück	10054742
Handhy	/gienestationen			
	Nexa Station	Mobile Station zur Händedesinfektion, flexibel an vielerlei Standorten einsetzbar, kundenindividuelle Gestaltung von Hintergrund, Botschaft und Firmenlogo möglich Station exkl. Nexa berührungsloser Dosierspender Spendermaβe: 1003 x 340 x 280 mm	1 x 1 Stück	10034851
	MOD SAN Station	Gesamthöhe: 1300 mm, Fuß: 480 x 480 mm, Gewicht: 13,9 kg (Materialqualität 1.4301, gebürstet), Passend nahezu für jede gängige Flaschengröße, dadurch völlige Systemunabhängigk		10054689
Zubehö				
8	Zubehör für Nexa manueller Dosierspender	Ellbogen-Bedienhebel, zur Erweiterung des manuellen Dosierspenders (weiß und schwarz), ermöglicht die Produktdosierung ohne Verwendung der Hände Spendermaße: 236 x 140 x 180 mm	1 x 6 Stück (grau)	10050906
3	Auffangschale Nexa Spender	Auffangschale für Nexa, zusätzliche Sicherheit gegen Produktverschüttungen	1 x 1 Stück (weiß) 1 x 1 Stück (schwarz)	10032305 92022989
	Auffangschale für Nexa Station	Auffangschale für Nexa Station	1 x 1 Stück	10042510
9	Auffangschale	Auffangschale für Dermados Wandspender S/L/I/F/LF, Zubeh zur sicheren Applikation von Händedesinfektion, Wasch- und Pflegelotionen sowie Reinigungsschaum, einfache und schne Montage ohne Bohren, aus kratz- und schlagfestem Kunsstof leicht zu reinigen und desinfizieren Maße ca. 130 mm x 180 mm x 190 mm (B x T x H) Platzbedarf Wandspender mit Tropfschale H = 375 mm	lle	10099826



	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.	
Preven's Hair & Body					
The state of the s	Preven's Paris Grenade	Ökogekennzeichnetes Duschgel für Haare & Körper, hautfreundlich, reich an Vitaminen und Spurenelementen, wirkt stimulierend EU Ecolabel: DE/030/099	20 x 220 ml Kartusche	9055770	
0	Preven's Paris Karité	Duschgel für Haare & Körper, Süße der Karitébutter, macht die Haut sanft und geschmeidig, entspannt und beruhigt, parfümiert mit Mandelvanille	20 x 220 ml Kartusche	9055750	
COLUMN TO THE PARTY OF THE PART	Preven's Seifenspender Weiβ	Seifenspender für Preven's Paris, aus hochwertigem resistenten ABS Kunststoff, leicht und schnell an jeder Oberfläche zu befestigen, keine Formmetallteile bedeuten kein Korrosionsrisiko Spendermaße: B 102 x H 180 x T 45 mm	1 x 1 Stück	10200702	
Papierspender					
	Maximum 3	Abschließbarer Papiertuchspender Maβe: 345 x 365 x 140 mm	1 x 1 Stück	10000035	
	Maximum 4	Toillettenpapierspender	1 x 1 Stück	10000385	

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	



## Objekthygiene

#### Inhaltsverzeichnis

- Allzweckreiniger
- Schonreiniger
- Glasreiniger
- Sanitärreiniger
- Wischpflege

- Selbstglanzdispersionen
- Grundreiniger
- Automatenreiniger
- Teppichreiniger
- Spezialreiniger

Die Reinigung durch Gebäudereiniger in Verwaltungs- und öffentlichen Bereichen hat sich in eine umfangreiche Auswahl an Dienstleistungen weiterentwickelt, von der einfachen Büroreinigung bis zur spezialisierten Reinigung, wie z. B. die Hotelreinigung. Bei Ecolab ist Housekeeping eine Kernkompetenz. Wir unterstützen Sie bei allen Bedürfnissen der allgemeinen Reinigung und der Reinigung der sanitären Einrichtungen im Bereich Fussboden, Geruchs- und Infektionskontrolle.

### Objekthygiene

	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Allzweckre	MAXX Magic2	Ultranetzender Universal-Reiniger, zur manuellen und maschinellen Unterhalts- und Intensivreinigung, ideal für stark wasserabweisende oder poröse Oberflächen dank maximaler Benetzungseigenschaften, für ESD-Beläge geeignet, DIN 18032 geprüft, RE- und RK-gelistet, ÖkoRein gelistet EU Ecolabel: DE/020/425	12 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne	9084460 9084500
	lmi orange	Kraftvoller Allzweckreiniger, reinigt materialschonend und hinterlässt lang anhaltende Orangenfrische, beseitigt schnell und effektiv groben und fettigen Schmutz, auch zur Entfernung von Gummiabrieb und Verstrichungen	12 x 1   Flasche 2 x 5   Kanne	3017530 3017570
	Energy clean S	EU-Flower zertifizierter, tensidfreier Allzweckreiniger, geprüfte Reinigungsleistung, universelle Anwendung auf allen wasserbeständigen und textilen Bodenbelägen, für die manuelle und maschinelle Reinigung geeignet, ÖkoRein gelistet EU Ecolabel: DE/020/425	12 x 1   Flasche 2 x 5   Kanister	9066270 9080050
Schonrein	iger			
197	MAXX Brial2	Ultranetzender Glas- und Oberflächenreiniger, zum Einsatz auf allen abwaschbaren, glänzenden und empfindlichen Oberflächen wie z.B. Plexiglas geeignet, rückstandsfreie und streifenfreie Reinigungsergebnisse, auch zur Sprühreinigung bestens geeignet, ÖkoRein gelistet EU Ecolabel: DE/020/425	12 x 1   Flasche 2 x 5   Kanne	9084380 9084400
	Brial XL fresh	Duft-Schonreiniger, besonders lang anhaltender und frischer Duft, hervorragender Klartrockeneffekt	12 x 1 I Flasche	3019840
	Brial TOP	Schonreiniger, reinigt und trocknet rückstandsfrei, angenehmer Duft, zur Reinigung von glänzenden und empfindlichen Oberflächen, ÖkoRein gelistet	12 x 1   Flasche 2 x 5   Kanne	3024920 3024940
	Brial action plus	Schonreiniger-Hochkonzentrat, echtes Hochkonzentrat, 1 Liter ergibt bis zu 1.000 Liter Reinigungsflotte, für alle glänzenden und empfindlichen Oberflächen, reinigt streifenfrei ohne Nachwischen	6 x 1 l Flasche	3021110
Glasreinig	er			
	MAXX Windus C2	Glas- und Oberflächenreiniger, wirksame Entfernung von Fettrückständen, hinterlässt streifenfreie, glänzende Oberflächen, hohe Materialverträglichkeit, enthält keine Farb- und Duftstoffe, ÖkoRein gelistet EU Ecolabel: DE/020/441	12 x 750 ml Flasche 2 x 5 l Kanne	9084640 9089490
	Clinil	Gebrauchsfertiger Fenster- und Glasreiniger, zur streifenfreien und intensiven Reinigung, reinigt schnell und effektiv, hervorragend geeignet zur Entfernung von Fingerabdrücken	12 x 1 l Flasche 1 x 10 l Kanister	3013010 3028180
Sanitärreiniger				
	MAXX Into2	Hochkonzentrierter täglicher und periodischer Sanitärreiniger, entfernt zuverlässig Kalk, Urinstein und Seifenreste, löst problemlos Hautfett und Verschmutzungen, besonders für stark frequentierte Waschräume geeignet, neutralisiert unangenehme Gerüche und hinterlässt einen frischen Duft, ÖkoRein gelistet	12 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne	9084700 9084720
	MAXX Into Citrus2	Saurer Sanitärreiniger mit Zitrusduft für Grund- und Unterhaltsreinigung, entfernt problemlos Kalk, Urin und alle sanitärspezifischen Verschmutzungen, besonders für stark frequentierte Waschräume geeignet, hinterlässt frischen Zitrusduft, ÖkoRein gelistet	12 x 1   Flasche 2 x 5   Kanne	9084580 9084600



	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Sanitärrei	niger			
	MAXX Into C2	Sanitärreiniger für die tägliche Unterhaltsreinigung, basierend auf einer wirkunksvollen Säure-Tensidkombination, entfernt hervorragend Kalk, Urinstein, Seifenreste und Hautfett, RK & ÖkoRein gelistet EU Ecolabel: DE/020/422	12 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne	9084520 9084540
	MAXX Into Alk2	Alkalischer Sanitärreiniger, löst Seifenreste, Hautfett und Verschmutzungen, ideal für säureempfindliche Oberflächen im Sanitärbereich, hinterlässt einen angenehmen Frischeduft, RK- und RE-gelistet EU Ecolabel: DE/020/425	12 x 1   Flasche 2 x 5   Kanne	9084740 9084760
To see the second	MAXX Into WC2	WC-Reiniger, entfernt problemlos Kalk und Urinstein, ausgezeichnete Haftung dank Gel-Formel, hinterlässt einen angenehmen Frischeduft und wirkt desodorierend, RK-gelistet EU Ecolabel: DE/020/422	12 x 750 ml Flasche	9084560
	Into citrus	Sanitär-Kraftreiniger, löst spontan Kalk- und Urinstein, beseitigt mühelos und streifenfrei alle Verschmutzungen, frischer Zitronenduft, RE-gelistet	12 x 1 l Flasche	3029860
	Into forte	Sanitärreiniger, entfernt hartnäckigen Schmutz wie z.B. Kalk, Seife, Wasserstein, Urinstein, Rostspuren und Zement, reinigt und desodoriert, salzsäurefrei	6 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne	3029680 3022280
	Into fresh	Sanitär-Kraftreiniger, löst spontan Kalk- und Urinstein, beseitigt mühelos und streifenfrei alle Verschmutzungen, hinterlässt einen angenehmen, lang anhaltenden Duft	12 x 1   Flasche 1 x 10   Kanister	3029730 3027720
	Into XL fresh	Leistungsstarker Sanitärreiniger, löst Kalk und Urinstein, hinterlässt einen langanhaltenden Frischeduft	12 x 1 I Flasche	3019910
	Into TOP	Sanitär-Kraftreiniger, löst spontan Kalk- und Urinstein, beseitigt mühelos und streifenfrei alle Verschmutzungen, mit Frischeduft, RK-gelistet	12 x 1   Flasche 2 x 5   Kanne	3029770 3027700
	Into action plus	Sanitärreiniger-Hochkonzentrat, Nachfüllflasche, 1 Liter ergibt bis zu 1.000 Liter Reinigungsflotte, für die tägliche Unterhaltsreinigung, angenehme Duftnote, RK-gelistet	6 x 1 l Flasche	3021210
	Sator	Desinfizierender Reiniger für den Sanitärbereich, reinigt, desinfiziert, bleicht und desodoriert in einem Arbeitsgang, entfernt effektiv durch Pilzbefall (Aspergillus niger) auftretende schwarze Verflechtungen, RK-gelistet	12 x 1 l Flasche	3004460
	Diesin maxx	Saurer Desinfektionsreiniger, hervorragende Kalklösekraft und Reinigungsleistung, geprüfte Desinfektionssicherheit gemäß EN 1276, EN 13697 und EN 1650, entfernt sanitärspezifische Verschmutzungen und desinfiziert in einem Arbeitsgang, RK- und RE-gelistet	12 x 1   Flasche 2 x 5   Kanne	3050100 3047920

### Objekthygiene

W. 1 C	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Wischpfle	MAXX Indur2	Ultranetzende Wischpflege mit ausgewogenen Pflegeanteilen, hohes Schmutztragevermögen, schaumgebremste Formulierung, wasserlösliche Polymere hinterlassen einen schmutzabweisenden Pflegefilm ohne Schichtaufbau, DIN 18032 geprüft EU Ecolabel: DE/020/425	12 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne	9084420 9084440
	Indur ultra	Universal-Wischpflege, strapazierfähiger, hochglänzender Pflegefilm, besonders rutschhemmend, auch zum Cleanern und Grundieren geeignet	2 x 5 l Kanne	3001480
	Indur XL fresh	Hinterlässt einen schmutzabweisenden Schutzfilm, kein Schichtaufbau, frischer Langzeitduft	12 x 1 l Flasche	3019860
	Indur TOP	Wischpflegemittel, Hinterlässt einen schmutzabweisenden Schutzfilm, reinigt streifenfrei auch auf dispersionsbeschichteten Böden, ÖkoRein gelistet	12 x 1   Flasche 2 x 5   Kanne	3022650 3022670
	Satiné clean	Öko-Label zertifizierte Bodenpflege auf Seifenbasis, seidenmatter Pflegefilm, hohe Strapazierfähigkeit, ÖkoRein gelistet EU Ecolabel: DE/020/425	2 x 5 l Kanne	3046090
	Indur brillant plus	Wischpflege-Hochkonzentrat, Nachfüllflasche, 1 Liter ergibt bis zu 1.000 Liter Reinigungsflotte, ideal für glänzende und dispersionsbeschichtete Böden, als Cleaner und Wischpflege einsetzbar	6 x 1 l Flasche	3022530
Selbstglar	nzdispersionen			
	MAXX Isi2	Allround-Hochleistungsdispersion, hervorragende Anwendungs- und filmbildende Eigenschaften, hoher Schutz vor Verstrichungen sowie anderen Begehspuren, Anwendung auf restfeuchten Linoleumbelägen, TBEP- und Metallsalzfrei, DIN 18032 geprüft	2 x 5 l Kanne	9084620
	MAXX Satin2	Seidenmatte Polymerdispersion, hinterlässt einen seidenmatten und trittsicheren Polymerpflegefilm, restaurierbar im Spray- Cleaner-Verfahren	2 x 5 l Kanne	9093730
	MAXX Lodan2	Glänzende Hochleistungsdispersion für Krankenhäuser, hohe Beständigkeit gegenüber alkoholischen Haut- und Händedesinfektionsmitteln, Schutz vor Verstrichungen und anderen Begehspuren, hervorragende Anwendungs- und filmbildende Eigenschaften, für die Beschichtung restfeuchter Linoleumbeläge geeignet	2 x 5 l Kanne	9093710
	MAXX Care2	Matte Hochleistungsdispersion für Krankenhäuser, hohe Beständigkeit gegenüber alkoholischen Haut- und Händedesinfektionsmitteln, Schutz vor Verstrichungen und anderen Begehspuren, hervorragende Anwendungs- und filmbildende Eigenschaften, für die Beschichtung restfeuchter Linoleumbeläge geeignet	2 x 5 l Kanne	9093690
	lsi star	Langzeit-Dispersion, extrem strapazierfähiger Pflegefilm, dauerhaft schmutzabweisend bei sehr langer Standzeit, DIN 18032 geprüft	2 x 5 l Kanne	3022150



///	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Selbstglan	zdispersionen			
	Lodan maxx	Hochleistungsdispersion für Krankenhäuser, hohe Resistenz gegen Alkohol- und Händedesinfektionsmittel, max. Zeitersparnis auf Linoleumbelägen, hohe Strapazierfähigkeit	2 x 5 l Kanne	3053080
	Gemstar Laser	Mehrschicht-Hochglanz-Dispersion, sehr hoher Glanzechter 'wetgloss', strapazierfähiges und leicht polierbares Mehrschichtsystem, rutschhemmend	2 x 5 l Kanne	3022170
	Tuklar super metallic	Strapazierfähige Kunststoffdispersion, unempfindlich gegen Anschmutzung, Verstrichungen, Begehspuren, dauerhaft schmutzabweisend, gibt glänzenden Schutzfilm, rutschhemmend	2 x 5 l Kanne	3001380
Ė	Tuklar black	Polymer-Grundierer, für alle wasserbeständigen Böden die schwarz eingefärbt werden sollen, widerstandsfähiger Schutzfilm mit tiefem Selbstglanz, stark färbend mit hoher Deckkraft	2 x 5 l Kanne	3028510
Grundreini	iger			
	MAXX Bendurol2	Hochleistungs-Universalgrundreiniger, kein Nachspülen, effiziente Entfernung mehrschichtiger Polymerfilme, schaumarme Formulierung, kurze Einwirkzeit, pH-Wert 10,1-10,6 (100%)	2 x 5 l Kanne	9093750
	MAXX Forte2	Universal-Grundreiniger, zur Grundreinigung von elastischen Bodenbelägen wie z.B. Linoleum- und Kautschukbelägen sowie zur Reinigung von Natur- und Kunststeinbelägen geeignet, pH- Wert eines Allzweckreinigers, hohe Materialverträglichkeit, schaumgebremst, RK-gelistet, pH-Wert 10,1-10,5 (100%)	2 x 5 l Kanne	9084360
	Bendurol ultra	Kraftvoller Schmutzfresser, hochalkalischer Grundreiniger, gründliche Entfernung von Pflegemitteln und hartnäckigen Verschmutzungen, geruchsarm und ideal für sensible Bereiche, pH-Wert 13,0-14,0 (100%)	2 x 5 l Kanne	3001260
	Bendurol maxx	Kraftvoller Universal-Grundreiniger, ohne Nachspülen, für alle wasser- und alkalibeständigen Bodenbeläge und Oberflächen, nicht für Holz, Laminat oder textile Beläge, schnelles Entfernen mehrschichtiger Polymerpflegefilme, ausgezeichnete Materialverträglichkeit, RK-gelistet, pH-Wert 9,0-10,0 (100%)	2 x 5 l Kanne	3024790
10 mag	Muril	Industriereiniger, beseitigt schnell und gründlich extrem starke Verschmutzungen, für alle lösungsmittel- und alkalibeständigen Böden- und Oberflächen, breites Wirkungsspektrum auch für die Hochdruckreinigung geeignet, pH-Wert 13,3-13,9 (100%)	1 x 10   Kanister	3004630
Automater	nreiniger			
	Neomax BMR	Automatenintensivreiniger, für die tägliche Unterhaltsreinigung und für Grundreinigung konzipiert, hervorragende Reinigungs- und Fettlösekraft, speziell zur Gummiabriebentfernung	1 x 10   Kanister	3023390
	Neomax clean	Neutraler Automatenreiniger, zur Reinigung aller wasserbeständigen Belagsarten z.B. Fliesen, Steinböden, Linoleum, PVC und Kautschuk, ideal für die tägliche Unterhalts- und Intensivreinigung	1 x 10   Kanister	3055360

### Objekthygiene

	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Automater	nreiniger			
	Neomax GMS	Hochleistungsautomatenreiniger, ausgezeichnetes Reinigungs- und Fettlösevermögen, verhindert Grauschleierbildung, für die tägliche Unterhaltsreinigung und für die Grundreinigung konzipiert, RK-gelistet	1 x 10   Kanister	3024960
	Neomax I	Automatenreinigerkonzentrat, für starke und fettige Verschmutzungen, für alkalibeständige Böden, wie PVC und Stein, speziell entwickelt für die industrielle Anwendung	1 x 10 I Kanister	3014790
	Neomax N	Neutraler Automatenreiniger, ideal für glänzende Böden, hinterlässt keinen Rückstand, geeignet für alle Maschinentypen	1 x 10   Kanister	3020770
	Neomax S	Seifenbasierter Automatenreiniger, mit hochwertigen Seifen aus natürlichen Rohstoffen, mit Schmutzbremse, angenehm frische Duftnote	1 x 10   Kanister	3020780
Teppichrei	niger			
	Carpet A	Teppich-Fleckenentferner, beseitigt wasserlösliche Flecken, z.B. alkoholische Getränke, frischen Kaffee, Tee, Schokolade, Eiscreme und Obstsäfte, mit eingebautem Schutz gegen Wiederanschmutzung	6 x 500 ml Flasche	3005780
	Carpet B	Teppich-Fleckenentferner, beseitigt öl- und fetthaltige Flecken wie z.B. Buntstifte, Schuhcreme, Butter, Sahne, Bohnerwachse und Teer, mit eingebautem Schutz gegen Wiederanschmutzung	6 x 500 ml Flasche	3018350
	Carpet Shampoo	Teppich-Shampoo, mit schmutz- und fettlösenden Wirkstoffen, pH- neutral eingestellt, äuβerst geringe Wiederanschmutzung, angenehme Duftnote	2 x 5 l Kanne	3023020
	Carpet Freeze	Kaugummivereiser-Spray, entfernt alte Kaugummireste von textilen Bodenbelägen, schnell und rückstandsfrei	6 x 500 ml Sprühdose	3028120
	Carpet powder	Mikroschwämme zur trockenen Teppichreinigung, gezielte Schmutzadsorption, materialschonend, keine Trocknungszeiten, mit Frischeduft	10 x 1 kg Beutel	3030190
	Ecolab Foam Stop	Effektives Entschäumer-Konzentrat, löst nachhaltig Schaumprobleme bei der maschinellen Geschirrreinigung, auch zur Vermeidung von Schaumbildung im Schmutzwassertank bei der Sprühextraktion, Teppichshampoonierung, maschinellen Grundreinigung und beim Einsatz im Reinigungsautomaten	1 x 5 l Kanister	3023690
Spezialreir	niger			
	Energy Into	Amidosulfonsäurehaltiger Kalkbrecher, beseitigt mühelos jede Kalkablagerung, ideal zur Reinigung säureunempfindlicher Steinbeläge z.B. Granit, Feinsteinzeug, RK-gelistet	12 x 1 l Flasche	3008360



Produktname Produkteigenschaften Artikelnr.

Spezialreiniger



Kristalin bio

Geruchsvernichter und Sanitärreiniger auf biologischer Basis, für 6 x 1 l Flasche alle wasserbeständigen Fußböden und Oberflächen, ideal für hochfrequentierte Toiletten, Vakuumtoiletten und wasserlose Urinale, bekämpft Gerüche schon bei der Entstehung

3050060

### Objekthygiene

Notizen	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	



#### Inhaltsverzeichnis

- Reinigungswagen / Mobiletten
- Fahreimer & Kübel
- Mopp-Systeme
- Schwämme, Tücher & Textilien

- Stiele, Bürsten und Besen
- Fensterreinigungsset
- Wasserschieber
- Staubmop

Reinigungsgeräte erhöhen die Effizienz bei der täglichen Unterhaltsreinigung sowie der periodischen Grundreinigung. Ecolab hält ein breites Sortiment an Lösungen aller Reinigungsanforderungen in allen Bereichen bereit. Ergonomische Reinigungshilfen und qualitativ hochwertige Geräte mit langer Lebensdauer erleichtern die Arbeit und helfen, Zeit und Kosten zu sparen.

Produktname Produkteigenschaften Artikelnr.

#### Reinigungswagen / Mobiletten

#### Mobilette Vario maxx Standardmodell



Mobilette Vario maxx Healthguard I Abmessungen (L x B x H): 126 x 54 x 119 cm

1 x 1 Stück

10102510

Lieferumfang: GRUNDMODULE

10105146 Hauptmodul, blau

10105142 Abfallmodul, blau

10105032 Ergogriff, grau

10150200 Stoβschutz Set, grau, 4 Stück

10105107 Kleinteile

**ENTSORGUNG** 

10105022 Abfallrahmen 1 x 120 L

10105023 Abfalltrenner, grau

10105027 Deckel Abfallmodul, grau

BOXEN | SCHUBLADEN | EIMER

10105053 Tablett, grau

10105041 Eimer 5 L, rot

10105040 Eimer 5L, blau

10105042 Eimer 5L, gelb

10105044 Eimer 5L, weiβ

10105055 Schublade groß, grau, 30 cm

10105054 Schublade klein, grau, 13 cm

10105057 Mopbox, blau

10105058 Mopbox, rot

CLIPS & ZUBEHÖR

10105028 Ablagerost, grau

10105030 Stielhalterclip, grau

10150204 Stielhalterclip mit Aufnahmeplatte, grau

10105029 Hakenclip, grau

10150203 Hakenclip mit Aufnahme platte, grau

10105051 Flaschenschablone 1, grau

VERKLEIDUNGEN

10105007 Tür rechts groß, komplett, grau

10105003 Tür links groß, komplett, grau

10105015 Tür rechts klein, komplett, grau

10105011 Tür links klein komplett, grau

10105019 Abdeckung Hauptmodul, grau



Mobilette Vario maxx Healthguard II Abmessungen: L 126 x B 54 x H 113 (119) cm

1 x 1 Stück

10102513

Lieferumfang:

GRUNDMODULE

10105146 Hauptmodul, blau

10105142 Abfallmodul, blau

10105032 Ergogriff, grau

10150200 Stoβschutz Set, grau, 4 Stück

10105107 Kleinteile

ENTSORGUNG

10105022 Abfallrahmen 1 x 120 L

10105023 Abfalltrenner, grau

10105027 Deckel Abfallmodul, grau

BOXEN | SCHUBLADEN | EIMER 10105053 Tablett, grau

10105053 Tablett, grau 10105041 Eimer 5 L, rot

10105040 Eimer 5L, blau

10105042 Eimer 5L, gelb

10105044 Eimer 5L, weiβ 10105055 Schublade groß, grau, 30 cm

10105054 Schublade klein, grau, 13 cm

10105057 Mopbox, blau

10105058 Mopbox, rot

10105060 Deckel für Mopbox, grau

CLIPS & ZUBEHÖR

10105028 Ablagerost, grau

10105030 Stielhalterclip, grau

10150204 Stielhalterclip mit Aufnahmeplatte, grau

10105029 Hakenclip, grau

10150203 Hakenclip mit Aufnahme platte, grau

10105051 Flaschenschablone 1, grau



Produktname Produkteigenschaften Artikelnr.



Mobilette Vario maxx Hygiene

Abmessungen: L 126 x B 54 x H 113 (119) cm

1 x 1 Stück

10102514

10105148 Hauptmodul, blau 10105142 Abfallmodul, blau 10105032 Ergogriff, grau 10150200 Stoβschutz Set, grau, 4 Stück

10105107 Kleinteile

**ENTSORGUNG** 

Lieferumfang: GRUNDMODULE

10105022 Abfallrahmen 1 x 120 L 10105023 Abfalltrenner, grau 10105027 Deckel Abfallmodul, grau

PRESSEN

10105104 Desinfektionswanne BOXEN | SCHUBLADEN | EIMER 10105053 Tablett, grau

10105041 Eimer 5 L, rot 10105040 Eimer 5L, blau 10105042 Eimer 5L, gelb 10105044 Eimer 5L, weiβ

10105055 Schublade groß, grau, 30 cm

10105057 Mopbox, blau CLIPS & ZUBEHÖR 10105028 Ablagerost, grau 10105030 Stielhalterclip, grau

10150204 Stielhalterclip mit Aufnahmeplatte, grau

10105029 Hakenclip, grau

10150203 Hakenclip mit Aufnahme platte, grau

VERKLEIDUNGEN

10105007 Tür rechts groß, komplett, grau 10105003 Tür links groß, komplett, grau



Mobilette Vario maxx Classic I

Abmessungen: L 126 x B 54 x H 113 (119) cm

1 x 1 Stück

10102881

Lieferumfang: GRUNDMODULE

10105147 Halbmodul, grau

10105141 Abfallmodul, grau 10105032 Ergogriff, grau

10150200 Stoßschutz Set, grau, 4 Stück

10105107 Kleinteile **ENTSORGUNG** 

10105022 Abfallrahmen 1 x 120 L 10105023 Abfalltrenner, grau 10105024 Deckel Abfallmodul, blau

**PRESSEN** 

10105098 Vertikalpresse, grau

BOXEN | SCHUBLADEN | EIMER

10105053 Tablett, grau 10105041 Eimer 5 L, rot 10105040 Eimer 5L, blau

10105055 Schublade groß, grau, 30 cm

10105054 Schublade klein, grau, 13 cm

CLIPS & ZUBEHÖR

10105028 Ablagerost, grau 10105030 Stielhalterclip, grau

10150204 Stielhalterclip mit Aufnahmeplatte, grau

10105029 Hakenclip, grau

10150203 Hakenclip mit Aufnahme platte, grau

VERKLEIDUNGEN

10105004 Tür rechts groß, komplett, blau 10105000 Tür links groß, komplett, blau

Produkteigenschaften Produktname Artikelnr.

1 x 1 Stück

1 x 1 Stück

10102882

10102883



Mobilette Vario maxx Classic II Abmessungen: L 126 x B 54 x H 113 (119) cm

Lieferumfang: GRUNDMODULE

10105142 Abfallmodul, blau

10105032 Ergogriff, grau 10105148 Halbmodul, blau, ohne Griff

10150200 Stoβschutz Set, grau, 4 Stück

10105107 Kleinteile

**ENTSORGUNG** 

10105022 Abfallrahmen 1 x 120 L

10105023 Abfalltrenner, grau

10105024 Deckel Abfallmodul, blau

**PRESSEN** 

10105096 Vertikalpresse, blau

BOXEN | SCHUBLADEN | EIMER

10105053 Tablett, grau

10105041 Eimer 5 L, rot

10105040 Eimer 5L, blau

10105055 Schublade groß, grau, 30 cm

10105054 Schublade klein, grau, 13 cm

CLIPS & ZUBEHÖR

10105028 Ablagerost, grau

10105030 Stielhalterclip, grau

10150204 Stielhalterclip mit Aufnahmeplatte, grau

10105029 Hakenclip, grau

10150203 Hakenclip mit Aufnahme platte, grau



Mobilette Vario maxx Fastpress I Abmessungen: L 126 x B 54 x H 113 (119) cm

Lieferumfang:

GRUNDMODULE

10105142 Abfallmodul, blau

10105032 Ergogriff, grau

10105148 Halbmodul, blau, ohne Griff

10150200 Stoßschutz Set, grau, 4 Stück

10105107 Kleinteile

**ENTSORGUNG** 

10105022 Abfallrahmen 1 x 120 L

10105023 Abfalltrenner, grau

10105027 Deckel Abfallmodul, grau

PRESSEN

10107081 Flachpresse

BOXEN | SCHUBLADEN | EIMER

10105053 Tablett, grau

10105041 Eimer 5 L, rot

10105040 Eimer 5L, blau

10105042 Eimer 5L, gelb

10105055 Schublade groß, grau, 30 cm

10105057 Mopbox, blau

CLIPS & ZUBEHÖR

10105028 Ablagerost, grau

10105030 Stielhalterclip, grau

10150204 Stielhalterclip mit Aufnahmeplatte, grau

10105029 Hakenclip, grau

10150203 Hakenclip mit Aufnahme platte, grau

VERKLEIDUNGEN

10105007 Tür rechts groß, komplett, grau

10105003 Tür links groß, komplett, grau



Produktname Produkteigenschaften Artikelnr. Mobilette Vario Abmessungen: L 126 x B 54 x H 113 (119) cm 1 x 1 Stück 10104606 maxx Fastpress II Lieferumfang: GRUNDMODULE 10105142 Abfallmodul, blau 10105032 Ergogriff, grau 10105148 Halbmodul, blau, ohne Griff 10150200 Stoβschutz Set, grau, 4 Stück 10105107 Kleinteile **ENTSORGUNG** 10105022 Abfallrahmen 1 x 120 L 10105023 Abfalltrenner, grau 10105027 Deckel Abfallmodul, grau PRESSEN 10107081 Flachpresse BOXEN | SCHUBLADEN | EIMER 10105053 Tablett, grau 10105041 Eimer 5 L, rot 10105040 Eimer 5L, blau 10105042 Eimer 5L, gelb 10105055 Schublade groß, grau, 30 cm 10105057 Mopbox, blau CLIPS & ZUBEHÖR 10105028 Ablagerost, grau 10105030 Stielhalterclip, grau 10150204 Stielhalterclip mit Aufnahmeplatte, grau 10105029 Hakenclip, grau 10150203 Hakenclip mit Aufnahme platte, grau Hauptmodul Hauptmodul grau ohne Griff 1 x 1 Stück 10105145 Maße (L x B x H): Hauptmodul blau ohne Griff 1 x 1 Stück 10105146 81,5 x 54 x 113 cm Hauptmodul mini Hauptmodul mini blau ohne Griff 1 x 1 Stück 10018307 Maße ( $L \times B \times H$ ): 44,5 x 54 x 113 cm Halbmodul Maβe (L Halbmodul blau ohne Griff 10105148 1 x 1 Stück x B x H): 81,5 x 54 x Halbmodul grau ohne Griff 10105147 1 x 1 Stück Abfallmodul Abfallmodul grau ohne Griff 1 x 1 Stück (grau) 10105141 Maße (L x B x H): Abfallmodul blau ohne Griff 1 x 1 Stück (blau) 10105142 44,5 x 54 x 113 cm Abfallmodul grau mit Schiene ohne Griff 1 x 1 Stück (grau) 10105143 10105144 Abfallmodul blau mit Schiene ohne Griff 1 x 1 Stück (blau) Abdeckung Abdeckung Hauptmodul inkl. Schlüssel 1 x 1 Stück (blau) 10105016 Hauptmodul 10105017 1 x 1 Stück (rot) 10105018 1 x 1 Stück (gelb) 10105019 1 x 1 Stück (grau)

Abdeckung Hauptmodul 2, für die Konfiguration Hauptmodul 1 x 1 Stück (blau)

mit Griff ohne Abfallmodul, inkl. Schlüssel

Deckel Abfallmodul

Deckel Abfallmodul

10047824

10105033

10105024

10105025 10105026

10105027

1 x 1 Stück (grau)

1 x 1 Stück (blau) 1 x 1 Stück (rot)

1 x 1 Stück (gelb) 1 x 1 Stück (grau)

	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Zubehö	r Mobilette Vario m	naxx		
	Abfallrahmen	Abfallrahmen 1 x 120 l, passend für das Abfall- und Hauptmodul, bis zu zwei Abfallrahmen können eingesetzt werden	1 x 1 Stück (grau)	10105022
	Abfalltrenner	Abfalltrenner	1 x 1 Stück (grau)	10105023
	Waschnetzhalter	Rechteck, Kunststoff	1 x 1 Stück (grau)	10105064
		Dreieck, Metall	1 x 1 Stück	10108186
	Waschnetzhalter	Dreieckig doppelt, Metall Zubehör zu Vario maxx & Vario flexx	1 x 1 Stück	10005207
	Abschließbare Box	Abschließbare Box inkl. Deckel und Schlüssel Maße (L x B x H): 47,5 x 33,5 x 19 cm	1 x 1 Stück (grau)	10105062
		Deckel für abschlieβbare Box inkl. Schlüssel	1 x 1 Stück (grau)	10105063
	Mopbox	Mopbox Maβe (L x B x H): 47,5 x 33,5 x 19 cm	1 x 1 Stück (blau) 1 x 1 Stück (rot)	10105057 10105058
		Einsatz für Mopbox	1 x 1 Stück (grau)	10105059
		Deckel für Mopbox	1 x 1 Stück (grau)	10105060
		Sieb für Mopbox	1 x 1 Stück (grau)	10105061
	Sieb für Eimer	Sieb für Eimer 6 liter	1 x 1 Stück (grau)	10105038
		Sieb für Eimer 5 I	1 x 1 Stück (grau)	10105045
	Sieb	Sieb für Desinfektionswanne Farbe: rot	1 x 1 Stück	10000665
	Schublade groß	Schublade groß 30 cm Maße (L x B x H): 47,5 x 33,5 x 30 cm	1 x 1 Stück	10105055
	Schublade klein	Schublade klein 13 cm Maβe (L x B x H): 47,5 x 33,5 x 13 cm	1 x 1 Stück	10105054
	Tablett	Tablett, gross, grau	1 x 1 Stück	10105053



Produktname Produkteigenschaften Artikelnr. Handgriff Ergogriff Standard, für die Montage an der hohen Seite des 1 x 1 Stück 10105032 Hauptmoduls Ergogriff kurz, für die Montage an der niedrigen Seite des 1 x 1 Stück 10105089 Hauptmoduls, grau, (L x W x H): 36 x 10 x 5 cm Rolle mit Durchmesser 125 mm, inkl. Montagematerial 1 x 1 Stück Rolle Rolle mit Durchmesser 125 mm, mit Bremse ausgestattet, 1 x 1 Stück 10105081 inkl, Montagematerial Rolle mit Durchmesser 100 mm, zusätzlich zu den 1 x 1 Stück 10000726 Standardrollen 125 mm bestellbar, inkl, Montagematerial Hakenclip mit Aufnahmeplatte Hakenclip Für die Montage an den Seitenwänden Hakenclip ohne Aufnahmeplatte 1 x 1 Stück 10105029 Stielhalterclip Stielhalterclip ohne Aufnahmeplatte 10105030 1 x 1 Stück Aufnahemeplatte Clip 1 x 1 Stück 10105031 Für die Montage der Haken- und Stielhalterclips an den Seitenwänden Stielhalterclip mit Aufnahmeplatte 1 x 1 Stück 10150204 Für die Montage an den Seitenwänden Stossschutz Set Stossschutz Set grau 4 Stück Erstmontage Stoßschutz Set inkl. Montagematerial 1 x 4 Stück 10105082 Tür inkl. Scharniere, Tür links groß 1 x 1 Stück (blau) 10105000 Magnete, Schlüssel 1 x 1 Stück (rot) 10105001 1 x 1 Stück (gelb) 10105002 1 x 1 Stück (grau) 10105003 Tür rechts groß 1 x 1 Stück (blau) 10105004 1 x 1 Stück (rot) 10105005 1 x 1 Stück (gelb) 10105006 1 x 1 Stück (grau) 10105007 Tür links klein 1 x 1 Stück (blau) 10105008 1 x 1 Stück (rot) 10105009 1 x 1 Stück (gelb) 10105010 1 x 1 Stück (grau) 10105011 Tür rechts klein 1 x 1 Stück (blau) 10105012 10105013 1 x 1 Stück (rot) 1 x 1 Stück (gelb) 10105014 1 x 1 Stück (grau) 10105015 1 x 2 Stück 10105046 Türanschlag Kombi für Abfallmodul (2er Set) - - - - - -Vertikalpresse Vertikalpresse inkl. kleiner Grundplatte 1 x 1 Stück (blau) 10105095 Vertikalpresse inkl. Eimer und Gestell 1 x 1 Stück (blau) 10105096 Vertikalpresse inkl. kleiner Grundplatte 10105097 1 x 1 Stück (grau)

	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Mobilet	te Vario flexx			
	Mobilette Vario flexx Universal	Halbmodul, blau inkl. Stoßschutz, grau Abmessungen (L x B x H): 81,5 x 54 x 113 cm Lieferumfang: 10009620: Spannrahmenset 2 x 70 l, blau 10105054: Schublade klein 13 cm, grau 10105053: Tablett, grau 10105040: Eimer 5 l, blau, 10105041: Eimer 5 l, rot 10105028: Ablagerost, grau 10105029: Hakenclip, grau,	1 x 1 Stück	10007839
	Mobilette Vario flexx	Halbmodul, blau inkl. Stoßschutz, grau	1 x 1 Stück	10007858
	Vortränkung	Abmessungen (L x B x H): 81,5 x 54 x 113 cm Lieferumfang:  10009620: Spannrahmenset 2 x 70 I, blau  10105054: Schublade klein 13 cm, grau  10105053: Tablett, grau  10105040: Eimer 5 I, blau,  10105041: Eimer 5 I, rot,  10105045: Sieb für Eimer 5 I, grau  10105057: Mopbox, blau,  10105058: Mopbox, rot,  10105061: Sieb für Mopbox, grau  10105029: Hakenclip,  10105030: Stielclip, grau		
	Mobilette Vario flexx Parat	Halbmodul, blau inkl. Stoßschutz, grau Abmessungen (L x B x H): 126 x 54 x 113 cm Lieferumfang:  10009620: Spannrahmenset 2 x 70 l, blau 10105054: Schublade klein 13 cm, grau 10105053: Tablett, grau 10105040: Eimer 5 l, blau, 10105041: Eimer 5 l, rot 10105028: Ablagerost, grau 10105029: Hakenclip, grau, 10105030: Stielclip, grau 10007821: Doppelfahreimer mit Kopplungsmechanismu	1 x 1 Stück	10007827
Zubehö	ir Vario flexx			
0 5-6	Basis Vario flexx	Kleine koppelbare Grundplatte Vario flexx Farbe: blau	1 x 1 Stück	10007819
	Doppelfahreimer	Doppelfahreimer Vario flexx mit Kopplungsmechanismus	1 x 1 Stück	10007821
	Spannrahmenset	Spannrahmenset 2 x 70   Vario flexx	1 x 1 Stück	10009620
		Spannrahmenset 1 x 120 I Vario flexx		10011520
	Deckel	Deckel für Spannrahmenset 2 x 70 l	1 x 1 Stück (blau)	10000032
	Spannrahmenset	Deckel für Spannrahmenset 1 x 120 l Vario flexx		10000777



<u>///</u>	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Zubehö	ir Vario flexx			
17 17	Adapter für Staubsauger	Adapter für Staubsauger auf Grundplatte	1 x 1 Stück	10010267
	Stielhalter	Stielhalter schmal (für Durchmesser 15 - 20 mm)	1 x 1 Stück	10004031
	Stielhalter mit Clip	Stielhalter mit Clip, für die Installation an den Seitenwänden des Wagens jeweils die Aufnahmeplatte 10105031 dazu bestellen	1 x 1 Stück	10000091
Mobilet	te Vario fiXX			
	Mobilette Vario fiXX I	Ausreichende Aufbewahrungsmöglichkeiten für Reinigungsprodukte und -zubehör sowie Verbrauchsmaterial, mit Vertikalpresse und Doppeleimersystem ausgestattet, Gewicht: 19,5 kg Abmessungen (L x B x H): 118 x 59 x 99 cm (92 x 55 x 99 cm eingeklappter Spannrahmen)	1 x 1 Stück	10022425
	Mobilette Vario fiXX II	Eignet sich bestens für die Büroreinigung sowie Müllentsorgung, farbkodiertes 6 L Eimersystem für die hygienische Trennung der Reinigungslösungen, Gewicht: 14,0 kg Abmessungen (L x B x H): 83 x 51 x 99 cm	1 x 1 Stück	10022426
Mobilet	te Healthguard			
	Mobilette Healthguard "groβ"	Mobilette für professionelle Krankenhausreinigung mit den Abmessungen: L 73 x B 55 x H 98 cm bestehend aus: Grundplatte blau 55 cm 10001807 3 x Wanne blau 55 cm 10000161 Klappanhänger 55cm Spannrahmenset 2 x 70 l 10000034 3 x Schublade blau 10000065 6 l Eimer blau 10000063 6 l Eimer rot 10000070 6 l Eimer gelb 10000068 Hakenclip 10000071 Ablagerost blau 10000135	1 x 1 Stück	10000661
	Mobilette Healthguard "klein"	Mobilette für professionelle Krankenhausreinigung mit den Abmessungen L 72 x B 55 x H 98 cm bestehend aus: Grundplatte blau 55 cm 10001807 Wanne blau 55 cm 10000161 Spannrahmenset 2 x 70   10000034 3x Schublade blau 10000065 6   Eimer blau 10000063 6   Eimer rot 10000070 Hakenclip 10000076 Stielclip 10000071 Ablagerost blau 10000135	1 x 1 Stück	10000642

	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
	te Perfekt			
	Mobilette Perfekt Hygiene	Mobilette mit den Abmessungen L 73 x B 55 x H 98 cm bestehend aus:  Basismodell III  Diagnoalstrebe 10000297  Wanne 55 10000161  6 I Eimer blau 10000063  6 I Eimer rot 10000070  6 I Eimer gelb 10000068  6 I Eimer weiß 10000141  Spannrahmenset 2 x 70 I 10000034 inkl. Müllbeutelbefestigung 10010874  Deckel 2 x 70I 10000032  Klappanhänger 10000050  2 Stielclips Perfekt 10000071  1 Hakenclip Perfekt 10000076  Arretierknebel Perfekt 10153587	1 x 1 Stück	10000286
	Mobilette Perfekt Parat	Mobilette mit den Abmessungen L 73 x B 55 x H 98 cm bestehend aus: Basismodell III Halterahmen für Presse 10000295 Kunststoffpresse 10000029 15 I Eimer blau 10000390 15 I Eimer rot 10000391 Spannrahmenset 2 x 70 I 10000034 inkl. Müllbeutelbefestigung 10010874 Klappanhänger 10000050 2 Stielclips Perfekt 10000071 1 Hakenclip Perfekt 10000076 6 I Eimer blau 10000063	1 x 1 Stück	10004877
Mobilet	te Standard			
	Mobilette Standard Parat	Mobilette mit den Abmessungen L 73 x B 55 x H 95,5 cm bestehend aus: Grundmodell Standard II Fahrgestell mit 100 mm Lenkrollen ZGFK Holme ZKunststoffwannen grau Halterahmen für Presse grau IS I Eimer blau 10000390 IS I Eimer rot 10000391 GI Eimer rot 10000070 Spannrahmenset 2 x 70 I, grau Klappanhänger grau Hakenclip 10000071 Stielclip 10000071	1 x 1 Stück	10000231
DOC Tr	olley / miniLette			
	miniLette Cleaning	Systemwagen für die Reinigung und Entsorgung, perfekte Lösung für die Oberflächenreinigung, manuelle Bodenreinigung und Müllentsorgung in kleinen bis mittlerer Reinigungsobjekten Lieferumfang:  10000063: Eimer 6 I, blau, 10000070: Eimer 6 I, rot, 10000572: Eimer 18 I, rot, 10007082: Ablagewanne 40 cm, 10006907: Entsorgungseinheit 70 I, grau, 10000076: Hakenclip, 10000071: Stielclip, 10000029: Kunststoffpresse, blau Zubehör: 10000047: Waschnetzhalter	1 x 1 Stück	10092923



Produktname Produkteigenschaften Artikelnr. Fahreimer Perfekt 40 x 59 cm, Grundgestell aus leichtem Kunststoff, 1 x 1 Stück 10000287 fadengestützte Lenkrollen 75 mm Durchmesser, Mono Edelstahlpressenaufhängung, Eimer mit Literskala 18 I blau und 6 I rot, Gewicht ca. 8,9 kg Fahreimer Perfekt 69 x 39, 5 cm, Grundgestell aus leichtem Kunststoff, 1 x 1 Stück 10000011 fadengestützte Lenkrollen 75 mm Durchmesser, Duo Edelstahlpressenaufhängung, Eimer mit Literskala 18 I blau und rot Gewicht ca. 10 kg Deichsel Montageset für 6 | Eimer an Deichsel 1 x 1 Stück 10009239 Kunstoffpresse klein Kunstoffpresse klein, (KPR2) 1 x 1 Stück (blau) 10000029 Kunstoffpresse groβ, Kunstoffpresse groβ, blau 1 x 1 Stück (blau) 10006751 blau 1 x 1 Stück (blau) 10000550 Eimer 18 L Zubehör zu Fahreimer, Farbe: blau Zubehör zu Fahreimer, Farbe: rot 1 x 1 Stück (rot) 10000572 Eimer 5 I 1 x 1 Stück (blau) 10105040 Maße (L x B x H): 22 x 16.7 x 23.5 cm 1 x 1 Stück (rot) 10105041 1 x 1 Stück (gelb) 10105042 1 x 1 Stück (grün) 10105043 10105044 1 x 1 Stück (weiβ) Eimer 6 L Eimer 6 L 1 x 1 Stück (blau) 10000063 Maβe (L x B x H): 31 x 19 x 21 cm 1 x 1 Stück (gelb) 10000068 1 x 1 Stück (rot) 10000070 1 x 1 Stück (grün) 10000139 1 x 1 Stück (weiβ) 10000141 lopp-Systeme Rasant Basic Wischbezug Polyester/Baumwolle, recyceltes Baumwollgarn, 1 x 1 Bezüge (40 cm) 10108484 gute Reinigungsleistung und Gleiteigenschaften, graues 1 x 1 Bezüge (50 cm) 10108451 Einfassband, Deckblatt mit getufteten Schlingen, Außenposament mit Fransen Flächenleistung: ca. 20/26 m<sup>2</sup> 1 x 1 Bezüge (40 cm) Rasant Bezug Mop aus Polyester/Baumwolle, recycelt, hohe Qualität, 10109204 Baumwollgarn, hohe Flächendeckung, gute 1 x 1 Bezüge (50 cm) 10072880 Reinigungsleistung, Bezug mit Schlingen, Außenveredelung mit Fransen, Farbfahnen, Flächenausbeute: ca. 24/32 m²

	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Rasant	System			
	Rasant Perfekt	Wischbezug Polyester/Baumwolle, recyceltes, hochwertiges Baumwollgarn, sehr hohe Wasseraufnahme, Deckblatt mit getufteten Schlingen, Auβenposament mit Fransen, blaues Einfassband, Farbfahnen Flächenleistung: ca. 28/36 m²	1 x 1 Bezüge (40 cm) 1 x 1 Bezüge (50 cm)	10200505 10000016
	Rasant® Perfect Care	Wischbezug aus Polyester-/Baumwoll-Mischung, speziell entwickelt für Krankenhäuser und Altenpflegeheime, ideal für Nasswischen und Desinfektion, eignet sich besonders für stark frequentierte Bereiche Flächenleistung: ca. 30 m²	50 x 1 Bezüge (40 cm)	10049948
4114	Rasant Combitex	Wischbezug Polyester/Baumwolle mit Mikrofaserstreifen, recyceltes Polyester-/Baumwollgarn, Deckblatt mit getufteten Schlingen, Auβenposament mit Mikrofaserstreifen, Farbfahnen Flächenleistung: ca. 20/30 m²	1 x 1 Bezüge (40 cm) 1 x 1 Bezüge (50 cm)	10000000 10000003
	Rasant Micro Basic	Mikrofaserwischbezug, lange einwandfreie und hygienische Optik durch blau melierte Färbung, gutes Gleitverhalten, sehr gleichmäβige Benetzung, geringes Gewicht, vollflächiger Mikrofaserplüsch Flächenleistung: ca. 24/36 m²		10200999 10109100
	Rasant Micro Top	Mikrofaserwischbezug, sehr hohe Reinigungs- und Flächenleistung, gute Wasseraufnahme, sehr gutes Gleitverhalten, PES-Taschen und PES-Deckblatt, Farbfahnen Flächenleistung: ca. 36/44 m²	1 x 1 Bezüge (40 cm) 1 x 1 Bezüge (50 cm)	10051902 10051903
	Rasant® Top Care	Mikrofaserbezug, speziell entwickelt für Krankenhäuser und Altenpflegeheime, leichtes Mikrofaser-Mischgewebe sorgt für erstklassige Reinigungsergebnisse, gleichmäβige Benetzung und sehr gute Gleiteigenschaften Flächenleistung: ca. 36 m²	50 x 1 Bezüge (40 cm)	10049947
	Rasant Micro	Mikrofaserwischbezug mit hoher Wasseraufnahme durch eingenähtes Wasserdepot, vollflächiger Mikrofaservelours innen, Mikrofaserlippen auβen, Farbfahnen Flächenleistung: ca. 32 m²	1 x 1 Bezüge (40 cm)	10000008
		Mikrofaser blau-weiss, 40 cm, Polyester- / Mirkofaserplüsch mit Plüschumrandung und -Füllung 70 % Polyester, 30 % Polyamid Flächenleistung: ca. 32 m²	1 x 1 Bezüge (40 cm)	10013273
	Rasant® Micro Scrub	Mikrofaser-Scheuerbezug zur Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen und vergrauten Böden, durch die Kombination aus leicht abrasiven Fasern und Mikrofasermaterial wird Schmutz schnell gelöst und in die Mikrofaser aufgenommen, stumpf und grau wirkende Böden erhalten wieder eine optimale Optik	1 x 1 Bezüge (40 cm)	10051117
A STATE OF THE STA	Rasant Bezug "Blizzard" mit Lasche	Wischbezug Polyester/Baumwolle mit Lasche, recyceltes Baumwollgarn, gute Reinigungsleistung und Gleiteigenschaften, sehr stabiles Einfassband, Deckblatt mit getufteten Schlingen, Außenposament mit Fransen Flächenleistung: ca. 24 m²	1 x 1 Bezüge (40 cm)	10000009
	Rasant Combitex mit Lasche	Wischbezug Polyester/Baumwolle mit Mikrofaserstreifen und Lasche, recyceltes Polyester-/Baumwollgarn, Deckblatt mit getufteten Schlingen, Auβenposament mit Mikrofaserstreifen, Farbfahnen Flächenleistung: ca. 20/30 m²		10000241



/ <u></u>	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Rasant	System  Rasant Micro mit Lasche	Mikrofaserwischbezug mit Lasche, hohe Wasseraufnahme durch eingenähtes Wasserdepot, vollflächiger Mikrofaservelours innen, Mikrofaserlippen auβen, Farbfahnen Flächenleistung: ca. 32 m²	1 x 1 Bezüge (40 cm)	10000023
	Rasant-Halter	Kunststoffklapphalter für Rasant Bezüge, selbsttätige Verriegelung durch Magnetverschluss, problemloses, schnelles Wechseln der Bezüge, Reparatur-Set bei Bedarf vorhanden 10005041	1 x 1 Stück (40 cm) 1 x 1 Stück (50 cm)	10177427 10000007
	Rasant-Halter	40cm, Rasant Kunststoffklapphalter R40 für Rasant Bezüge mit Lasche, selbsttätige Verriegelung durch Magnetverschluss problemlos, schnelles Wechseln der Bezüge	1 x 1 Stück (40 cm)	10000218
rasanTl	EC-System			
	rasanTEC Mono Star	Hochleistungswischbezug Mono, modernste Mikrofaser mit hoher Lebensdauer, hervorragendes Gleitverfahren, hohe Wasseraufnahme für hohe Flächenleistung, geringes Bezugsgewicht für weniger Waschkosten Flächenleistung: ca. 20 m²	1 x 1 Bezüge (40 cm)	10000001
	rasanTEC Ultra Care	Hochleistungswischbezug, speziell entwickelt für Krankenhäuser und Altenpflegeheime, Gleitstreifen sorgen für wenig Reibung und ermöglichen angenehmes Arbeiten, Kapillarwirkung sorgt für eine erhöhte Wasseraufnahme und -abgabe, gleichmäßige Benetzung mit guter Schmutzlösekraft für mehr Hygienesicherheit, hervorragende Reinigungsleistung Flächenleistung: ca. 20 m²	50 x 1 Bezüge (40 cm)	10049949
	rasanTEC Hygiene Plus	Hochleistungswischbezug, Einfassung aus Mikrofaserfransen für ein Höchstmaβ an Hygiene und Aktionsradius, hervorragendes Gleitverhalten, optimiertes Reinigen von Kanten und überstellten Bereichen, geringes Bezugsgewicht für weniger Waschkosten Flächenleistung: ca. 30 m²	1 x 1 Stück	10200046
	rasanTEC Magnetklapphalter	Spezialhalter für das rasanTEC System, 40 cm, Abwerfen der Bezüge ohne Bücken, mit Magnetverschluss, vollflächige Auflage, extrem stabil, autoklavierbar: max. 20 min bei 120°C Ersatzteile: Reparatur-Set Halter 10005041 Haken 10017719	1 x 1 Stück (40 cm)	10177429
Feucht-	& Trockenwischen			
1 1	Feuchtwisch-Bezug Star	100% reine Baumwolle, spezialgezwirnt, Kombination aus dichtem Fransenbesatz und formstabilem Deckblatt, hohes Schmutztragevermögen, lange Haltbarkeit	1 x 1 Bezüge (60 cm)	10000220
	Klapphalter	Klapphalter für Star, Korsa, Gazetücher und Reinigungsvliese, ideal zum Schnellwechseln, stabile, verzinkte Ausführung, kardanisches Gelenk, kippsicher	1 x 1 Stück (60 cm)	10073549
	Spezial-Wischgerät	Staubfeger, Mikrofaser für Reinigungsvlies und Öltücher passende Stiele 10177428, 10000298, 10000342	1 x 1 Stück	10000672
		Ölimprägnierte Bodentücher 25x60 cm	10 x 50 Stück	10022780

	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Nasswi	Tornado	400 g, Baumwollmop aus Grobgarn mit Fransenband, spezialgezwirnt in offener Drehung, hohes Wasseraufnahmevermögen, 20 % Synthetik, 80 % Baumwo	1 x 1 Stück olle	10107019
	Mop-Kunststoff- halter	Korrosionsbeständiger Edelstahlbügel, bruchstabil und schlagfestes Nylon mit Versteifungsrippen, gewährleistet einen gute Halt und leichtes Auswechseln des Mops	1 x 1 Stück	10000239
	e, Tücher & Textilie	n		
Tücher				
	polifix microclin	40 x 40 cm, Mikrofasertuch, flauschige und griffige Faser, hochwertige Mikrofaser, für die Nass-, Feucht- und Trockenreinigung, hohe Wasseraufnahme, lange Lebensdar waschbar bis 95 °C	1 x 5 Stück (rot)	10000013 10000017 10000026 10000031
	polifix microclin eco	32 x 32 cm, Mikrofasertücher, gute Reinigungsleistung dur modernes Mikrofasergewirke, für Nass-, Feucht- und Trockenreinigung auf allen leicht bis mittelstark verschmutzten Oberflächen, waschbar bis 95 °C	ch 1 x 5 Stück (blau) 1 x 5 Stück (rot) 1 x 5 Stück (gelb) 1 x 5 Stück (grün)	10000025 10000030 10000037 10000060
	polifix Schwammtuch	21 x 25 cm, saugstark, geschmeidig, farbecht, wasch- und kochfest, fusselfrei	1 x 10 Stück (gelb) 1 x 10 Stück (blau) 1 x 10 Stück (rot)	10004424 10200753 10200802
	polifix Profireinigungstuch	38 x 38 cm, Polyurethantuch mit lederähnlichen Eigenschaften, einwandfreies Reinigungsergebnis ohne Schlieren und Streifen, für eine anwendungssichere und hygienische Oberflächenreinigung	1 x 10 Stück (blau) 1 x 10 Stück (rot) 1 x 10 Stück (gelb) 1 x 10 Stück (grün)	10000221 10000223 10000225 10000248
Schwär	nme			
	polifix Sanitärschwamm	Weiβes Pad, zum schonenden Nassreinigen im Sanitärbereich, 125 x 70 x 45 mm (PSA20)	1 x 10 Stück	10200800
	polifix Scheuerschwamm	Grünes Pad, leicht abrasiv, entfernt hartnäckige Verschmutzungen 145 x 90 x 45 mm	1 x 10 Stück	10200803
		Grünes Pad, leicht abrasiv, entfernt hartnäckige Verschmutzungen 125 x 70 x 45 mm	1 x 10 Stück	10200754
Waschr	netze			
	Waschnetze	Waschnetz groß für Wischbezüge, 90 x 70 cm, waschbar bi 95°C, praktischer Tanka-Schnellverschluss	is 1 x 1 Stück (blau)	10000043
		Waschnetz klein für Wischtücher, 51 x 40 cm, waschbar bis 95°C, praktischer Tanka-Schnellverschluss	1 x 1 Stück (gelb) 1 x 1 Stück (rot) 1 x 1 Stück (blau)	10108443 10200563 10200564
Stiele, Bür	sten und Besen			
	Alustiel Ergonomic	Stange aus Aluminium, Griff blau, 1500x25mm	1 x 1 Stück	10001919



Stiele Bil		Produkteigenschaften		Artikelnr.
oticie, bu	rsten und Besen	Share and Alexandrian Colff Have 4500, 25 and	1 1 Chinala	10000375
	Alustiel Standard	Stange aus Aluminium, Griff blau, 1500x25mm	1 x 1 Stück	10000375
	Alustiel	für alle handelsüblichen Halter und Geräte, 1400x25mm	1 x 1 Stück	10177428
			1 x 1 Stück	10072746
	Z-Alustiel	140 cm, ergonomisch geformt, für alle handelsüblichen Halter und Geräte	1 x 1 Stück	10000342
	Glasfaser Stiel	Stange aus Glasfaser, 1500x25mm (antiallergisch), Griff blau	1 x 1 Stück	10003698
The state of the s	Schrubber	Schrubber rund, hart, blau, 285 x 110mm, passt auf Alu-Stiel 10003698	1 x 1 Stück (blau)	10015409
wannin i	Handfeger	mittel, L 340 x B 35 x H 50 mm Polyester PBT 0.30	1 x 1 Stück (blau)	10022715
6	Kehrschaufel	210X340, mit Gummilippe	1 x 1 Stück	10086766
	Kehrschaufelgarnitur	Kehrschaufel & Besen - rot, blau oder weiβ	1 x 1 Stück	10103271
	Spülbürste	Spülbürste mittel, L 255 x B 28 x H 25 mm	1 x 1 Stück (blau)	10000590
Fensterre	inigungsset			
/	Teleskopstange 2- tlg.	Leichte und stabile Stange aus eloxiertem Aluminium, auf verschiedene Arbeitshöhen ausziehbar • Länge 2,5 m (10092502) • Länge 4,0 m (10000794)	1 x 1 Stück 1 x 1 Stück	10000794 10092502
	Fensterwischer	Handgerecht geformter und verstellbarer Griff, Spezialwischgummi mit Halbschnitt, leichte, stabile Chromstahlkonstruktion	1 x 1 Stück	10000061
		Schiene mit Gummi	1 x 1 Stück (35 cm) 1 x 1 Stück (45 cm)	10000078 10000337
		Gummistreifen	1 x 1 Stück (35 cm)	10200625

	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Fensterre	inigungsset			
	Wischerstrip inkl. Bezug	Lange haltbarer und waschbarer Bezug, leichter Aluminiumhalter, Kunststoffgriff	1 x 1 Stück (35 cm) 1 x 1 Stück (45 cm)	10000664 10000811
	Ersatzbezüge für Wischerstrip	Ersatzbezug, latexbeschichtet und fusselfrei, hohe Wasseraufnahme- und Speicherkapazität, waschbar bis max. 60°C	1 x 1 Stück (35 cm) 1 x 1 Stück (45 cm)	10097149 10000333
	Gelenkeinsatz	Für Fensterwischer und Wischerstrip	1 x 1 Stück	10001763
	12 I Eimer	Zubehör zum Fensterreinigungsset Farbe: Orange Für Wischerstrip 35 cm	1 x 1 Stück	10000326
Wassersc	hieber			
1	Wasserschieber Standard	Robuste Metallhalterung mit hochwertigen Moosgummi	1 x 1 Stück (55 cm)	10000067
	Wasserschieber Professional	Profiausführung, 60 cm, schwarz - passend dazu Alu Stiel 10003698	1 x 1 Stück	10000318
Staubmoj	)			
	polifix Microclin flex	Biegsamer Staubmop mit waschbarem 100 % Mikrofaserbezug, ideal für Ecken, Schränke und Hängekörper, maximale Reichweite, waschbar bis 95 °C, kombinierbar mit Teleskopstiel 10000298 Starterkit: 1 flexibles Mop Grundgestell und 1 Stück Mikrofaser-Wechselbezug		10000118
				10000137
		Teleskopstieladapter	1 x 1 Stück	10093851
	Magnetic	Ersatzbezug	1 x 1 Stück	10004737
<b>5</b>	Handwischer	Staubmop, mit großer Reichweite, Synthetikbezug besitzt eine gute Staubbindung durch elektrostatische Aufladung, waschbar bis 40 °C	1 x 1 Stück	10072716



#### Inhaltsverzeichnis

- Safety Support Material
- Anwendungshilfen Küche
- Druckpumpzerstäuber

- Dosierhilfen
- Leerflaschen

Ecolab unterstützt Sie mit Anwendungshilfen beim einfachen, sicheren, ökologischen und ökonomischen Einsatz unserer Produkte.

	Produktname	Produkteigenschaften			Artikelnr.
Safety Sup	port Material				
	Hygieneboard	H 320/T 230/B 625 mm, Edelstahl		1 x 1 Stück	10017180
	Sicherheitsbrille	Zuverlässiger Schutz gegen alle Arten von Chemikalien besonders leicht, DIN und CE geprüft	 n,	1 x 1 Stück	10010641
	Sicherheitswanne für Kanister	Klein, 36 I, Gewicht: 1.250 g, hellblau Maβe: 440x340x310		1 x 1 Stück	10102777
		Groß, 65 I, Gewicht: 3.470 g, hellblau Maße: 600x400x290		1 x 1 Stück	10102778
	Wandschiene Set	Halterung für 3 Stangen, 500 mm, weis Ersatzclips vorhanden 10007749		1 x 1 Stück (weiβ)	10003838
CUTTON AND PORT OF THE PORT OF	Warnschild	Warnschild "Rutschgefahr"		1 x 1 Stück	10000112
Handsc	huhe				
	Chemiebeständiger Handschuh	Für den professionellen Gebrauch, zuverlässiger Schutz alle Arten von Chemikalien	z gegen	1 x 1 Paar	10010458
	Handschuhe	Hitzebeständiger Handschuh, Schutz bis zu 450°C, res gegen Flüssigkeiten, Fett und Dampf, Schutz bleibt trot Waschens bestehen		1 x 1 Paar	10005119
5	Kunststoffbox	für Aufbewahrung von Einweghandschuhen (Sempergu	ard)	1 x 1 Stück	10028661
Anwendund	gshilfen Küche				
	Grillpad	Scotch-Brite™ Scotch-Brick™ Grillreinigungspad 9537, 9 einen eingebauten, hitzebeständigen Griff, um die Händ Verbrennungen, Fett und Schmutz zu schützen. Das Git einem aggressiven Scheuerschwamm aus synthetischer Mineralien und Harz verbunden. Er ist für die Reinigung Grillplatten mit flachen Oberflächen ausgelegt. Hochbe offene, nicht gewebte Polsterkonstruktion widersteht Verstopfungen und lässt sich leicht abspülen. Verursaci unangenehmen Gerüche oder Rückstände und ist spülmaschinenfest.	de vor ter ist mit n Fasern, g von lastbare,	1 x 12 Stück	10103318
Druckpump	ozerstäuber				
*	Druckpumpzerstäuber	Zum gleichmäßigen und schnellen Auftragen von flüssi Reinigern, 1,5L	gen	1 x 1 Stück	10102396



	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Dosierh	nilfen			
Aus	gieβer			
	Ausgießhahn	Für 5 Liter Kanne	1 x 1 Stück	10000080
D'A	_	Für 10 Liter Kanister	1 x 1 Stück	10002082
		Für 20 Liter Kanister	1 x 1 Stück	10023104
Kan	ister & Fass			
Kan	Kanisterschlüssel	10+25 L Kanister, Iila	1 x 1 Stück	10022873
$\mathcal{Q}$		10l, schwarz	1 x 1 Stück	10017815
		20I + Fass, schwarz	1 x 1 Stück	10103310
Man				
Mes	sbecher Messbecher	500 ml	1 x 1 Stück	10000172
ECOLAS	7	1000 ml	1 x 1 Stück	10000194
		200 ml	1 x 1 Stück	10022928
C.		200 IIII	TX T Stuck	10022926
Han	dpumpen			
	Dosierpumpen	25 ml Hub für 10 Liter Kanister	1 x 1 Stück	10000079
Ţ		30 ml Hub für 5 Liter Kanister	1 x 1 Stück	10000125
		50 ml Hub für 5 Liter Kanister	1 x 1 Stück	10015794
		für 6 l Kanister Incidin Extra N, Incidin Plus	1 x 1 Stück	10022493
		für 500 ml Flasche	1 x 1 Stück	
1	Fasspumpen	für 150 L Fass	1 x 1 Stück	10022924
/ 1				
Dos	ieraufsätze			
4	Dosieraufsatz	Dosieraufsatz für 1 Liter Flasche mit Skalierung, 60 ml	1 x 1 Stück	10200425
		Dosieraufsatz für 1 Liter Flasche mit Skalierung, 20 ml	1 x 1 Stück	10200426
Leerfla	schen			
Aufs	sätze Leerflaschen			
	Klappverschlüsse	Klappverschluss schräg, blau, für Leerflaschen 64	1 x 12 Stück (blau)	10013190
4	Sprühpumpe weiss	Sprühkopf für 650 ml Sprühflaschen	1 x 1 Stück	10108446
	Schaumsprühkopf	Schaumsprühkopf für alle 650ml Leerflaschen	1 x 12 Stück	10200518
1				

	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Aufsät	ze Leerflaschen			
(f	Greaselift Schaumsprühkopf	Schaumsprühkopf für Greaseliftleerflasche 10019672 und KitchenPro	1 x 3 Stück	10025283
	Greasecutter Sprühkopf	Sprühkopf mit langem Schlauch, für 5l-Kanister	1 x 1 Stück	10015946
Leerfla	schen Neutral			
i	Sprühflasche rund	500 ml Flasche, rund, ohne Aufdruck	1 x 6 Stück	10036398
1	Sprühflasche oval, Neutral	650 ml Sprayflasche, oval, ohne Aufdruck, passender Sprühaufsatz 10108446	1 x 6 Stück	10036414
Dosiert	flaschen Hochkonze	entrat		
	Dosierflaschen	Leere 1 Liter Dosierhilfe für "Into action plus"	1 x 3 Stück	10014224
		Leere 1 Liter Dosierhilfe für "Indur brillant plus"	1 x 3 Stück	10014256
		Leere 1 Liter Dosierhilfe für "Brial action plus"	1 x 3 Stück	10014284
Leerfla	ıschen Küche			
70	Sprühflasche, ohne	Leere 650 ml Sprühflasche, Renolit	1 x 6 Stück	10036462
4	Verschlüsse	Leere 650 ml Sprühflasche, Greaselift	1 x 6 Stück	10036451
		Leere 650 ml Sprühflasche, KitchenPro Duo	1 x 6 Stück	10036432
		Leere 650 ml Sprühflasche, KitchenPro AziDes		
		Leere 650 ml Sprühflasche, KitchenPro DesSpecial	1 x 6 Stück	10036439
		Leere 650 ml Sprühflasche, Mikro-Quat Classic / Extra	1 x 6 Stück	10036461
		Leere 650 ml Sprühflasche, KitchenPro Des	1 x 6 Stück	10036441
		Leere 650 ml Sprühflasche, Desguard 20	1 x 6 Stück	10036406
		Leere 650 ml Sprühflasche, Aseptopol 76		
			1 x 6 Stück	
*	Bedruckte Leerflasche	Leere 500 ml Flasche, Dishguard 71	1 x 6 Stück 1 x 1 Stück	10036387
	Eccinastic		1 X 1 Stuck	10200111



Artikelnr.

Leerflaschen Facility Care Sprühflasche, Leere 650 ml Sprühflasche, MAXX Indur2 1 x 12 Stück 10033853 ohne Verschlüsse Leere 650 ml Sprühflasche, MAXX Magic2 1 x 6 Stück 10036466 Leere 650 ml Sprühflasche, MAXX Brial2 1 x 6 Stück 10036467 Leere 650 ml Sprühflasche, Kristalin 10036470 1 x 6 Stück Leere 650 ml Sprühflasche, MAXX Into 10036475 1 x 6 Stück Leere 650 ml Sprühflasche, Into 10036477 1 x 6 Stück Leere 650 ml Sprühflasche, Indur 1 x 6 Stück 10036478 10036479 Leere 650 ml Sprühflasche, Clinil 1 x 6 Stück Leere 650 ml Sprühflasche, Brial 1 x 6 Stück 10036486 Leere 650 ml Sprühflasche, Imi 1 x 6 Stück 10036481 10036473 Leere 650 ml Sprühflasche, MAXX Into Alk2 1 x 6 Stück Leerflaschen Housekeeping Sprühflasche, ohne Leere 650 ml Sprühflasche, Oasis Pro Acid Bath 1 x 6 Stück 10038286 Verschlüsse Leere 650 ml Sprühflasche, Oasis Pro All Bath 1 x 6 Stück 10038283 Leere 650 ml Sprühflasche, Oasis Pro Glass 1 x 6 Stück 10038285 Leere 650 ml Sprühflasche, Oasis Pro Air / White Cotton 1 x 6 Stück 10038281 Leere 650 ml Sprühflasche Oasis Pro Multi 1 x 6 Stück 10038282 10038280 Leere 650 ml Sprühflasche, Oasis Pro Floor 1 x 6 Stück Leere 650 ml Sprühflasche, Laudamonium 1 x 6 Stück 10036471 10036455 Leere 650 ml Sprühflasche, Oasis Clean 40 S 1 x 6 Stück 1 x 6 Stück 10036428 Leere 650 ml Sprühflasche, Oasis Clean 61 S Leere 650 ml Sprühflasche, Oasis Clean 62 S 1 x 6 Stück 10036429 10036443 Leere 650 ml Sprühflasche, Glasscare 40 1 x 6 Stück Leere 650 ml Sprühflasche, Freshcare 56 1 x 6 Stück 10036442 10200774 Leere 650 ml Sprühflasche, Bathcare 60 1 x 1 Stück Bedruckte Leere 500 ml WC Flasche, Oasis Pro Toilet 1 x 6 Stück 10039123 Leerflasche

Produktname

Produkteigenschaften

Notizen	
Notizen	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •



## Dosiertechnik

#### Inhaltsverzeichnis

- 360° Xplorer
- Dosiergeräte für Flüssigreiniger
- Dosiergeräte für blockförmige Reiniger
- Dosiergeräte für Klarspüler
- X-Streamtec

- Dosiergeräte für Reinigungsmittel und Klarspüler
- Dosiergeräte für Oberflächensprüh- und Schaumreinigung
- Dosiergeräte für Housekeeping / Küche (Hochkonzentrate)
- Dosiergeräte Textilhygiene

Die ausgereiften und in der Praxis bewährten Dosiergeräte von Ecolab werden den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht. Ecolab bietet alles für eine bedarfsgerechte Dosierung. Zeit-, mengen- bzw. leitwertgesteuerte Versorgungssysteme sorgen z. B. in der Geschirrreinigung für hygienisch einwandfreies Geschirr und wirtschaftliches Spülen.

Produktname Artikelnr. Produkteigenschaften 360° Xplorer Das Online Spülmaschinen Management System ist in der Lage, 24 1 x 1 Stück 10010659 Stunden - 7 Tage in der Woche größere Einheiten im Bereich der Lebensmittelverarbeitung zu managen. Dieses System ermöglicht die gesamte Prozessanalyse, indem es wichtige Prozessparameter wie Wasch- und Nachspültemperatur, Wasser- und Energieverbrauch dokumentiert. Unser Fachberater erarbeitet zusammen mit Ihnen die notwendigen Hygieneüberwachungs- und Alarmsysteme, die Sie zum Erreichen Ihrer Ziele benötigen. · Zugang zu allen wichtigen HACCP Informationen immer dann, wenn Sie diese benötigen - 24 Stunden am Tag - 7 Tage pro Woche • Das Werkzeug, das die Grundlage bildet bis zu 20 % Einsparung an Ressourcen zu erzielen, nicht nur für den Augenblick, sondern gerade auch im langjährigen Einsatz · Sowohl individualisierte als auch Standardhygiene- und Effizienzreports stehen zur Verfügung Topmater R15 Topmater R15 ist ein elektromagnetisches Membrandosiergerät für 1 x 1 Stück 10108544 Flüssigreiniger • automatische Einhaltung der eingestellten Reinigerkonzentration konstante Dosiermenge hohe Dosiergenauigkeit · automatische Reinigervordosierung in Abhängigkeit vom Spülmaschinentyp • elektr. Anschluss 230 V AC Das Ecodos-L ist ein elektromotorisch betriebenes Dosiergerät und zum 1 x 1 Stück Ecodos-L 10108545 Einsatz an gewerblichen Geschirrspülmaschinen vorgesehen · kombinierbar mit ECORINSE-L · wahlweise zeit- und leitwertgesteuert • Dosierleistung: max. 5,5 l/h Netzanschluss: separates Netzteil 220 V AC/24 V AC Dosiertechnik APEX Ecoplus - PDRX Dosiergerät für blockförmige Apex-Maschinenspülmittel, 1 x 1 Stück 10055274 computergesteuerte präzise Dosierung für gleichbleibend saubere Ergebnisse, einfache Handhabung, sicher in der Anwendung, Details zum Spülprozess über den Apex Bericht Apex I/O Box Innovatives Dosiersystem zum maschinellen Geschirrspülen mit einem 1 x 1 Stück 10019609 (Steuereinheit inkl. kompletten Produktsortiment in Blockform. Für den Einsatz bei Controller) gewerblichen Spülmaschinen (außer Untertischmaschinen). Das in Folie verpackte Reinigerkonzentrat bietet eine äußerst einfache und sichere Handhabung. Der Apex Controller erfasst und dokumentiert alle hygienerelevanten und betriebswirtschaftlichen Daten des Spülprozesses. Die Erfassung der Verbrauchsdaten erfolgt in Echtzeit und garantiert Kosteneffizienz bei optimalen Reinigungsergebnissen. Apex Detergent Dosiergerät für blockförmiges Maschinenspülmittel 1 x 1 Stück 10019605 Dosiergerät • Speziell für den Einsatz bei Maschinen der neusten Generation in Kombination mit dem Apex Rinse Dosierterät und Apex I/O Box • Computergesteuerte Dosierung sowie das Leermeldesystem garantieren gleichbleibende saubere Ergebnisse · Einfach in der Handhabung • Farb- und Formkodierung zur Vermeidung von Produktverwechslung · Sicher für den Anwender (kein Mischen der Produkte möglich, kein lästiges Hantieren von sperrigen Produktgebinden, handlicher Block in Folienverpackung)



	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Dosier	technik APEX			
Design of the second	Apex Rinse Dosiergerät	<ul> <li>Dosiergerät für blockförmiges Klarspülmittel</li> <li>Speziell für den Einsatz bei Maschinen der neusten Generation in Kombination mit dem Apex Detergent Dosiergerät und Apex I/O Box</li> <li>Computergesteuerte Dosierung sowie das Leermeldesystem garantieren gleichbleibende saubere Ergebnisse</li> <li>Einfach in der Handhabung</li> <li>Farb- und Formkodierung zur Vermeidung von Produktverwechslung</li> <li>Sicher für den Anwender (kein Mischen der Produkte möglich, kein lästiges Hantieren von sperrigen Produktgebinden, handlicher Block in Folienverpackung)</li> </ul>	1 x 1 Stück	10019606
	Apex Manual RTU Dosiergerät	Dosiergerät für blockförmiges Handspülmittel  Hydraulisches Dosiersystem für die Herstellung anwenungsfertiger Lösung  Exakte Dosierung ohne Produktverschwendung  sichere Verbrauchskostenkontrolle  Farb- und Formkodierung zur Vermeidung von Produktverwechselungen  Einfach und sicher in der Anwendung	1 x 1 Stück	10034948
	Apex Pot & Pan Dosiergerät RTU	Dosiergerät für blockförmigen Tauchreiniger (Töpfe & Pfannen)  Hydraulisches Dosiersystem für die zeit- und mengengesteuerte Dosierung  Exakte Dosierung ohne Produktverschwendung  sichere Verbrauchskostenkontrolle  Farb- und Formkodierung zur Vermeidung von Produktverwechselungen  Einfach und sicher in der Anwendung	1 x 1 Stück	10050810
	Apex Presoak RTU Dosiergerät	Dosiergerät für blockförmigen Besteck-Tauchreiniger  • Hydraulisches Dosiersystem für die Herstellung anwendungsfertiger Lösung  • Exakte Dosierung ohne Produktverschwendung  • sichere Verbrauchskostenkontrolle  • Farb- und Formkodierung zur Vermeidung von Produktverwechselungen  • Einfach und sicher in der Anwendung	1 x 1 Stück	10034947
Dosier	technik Solids			
S COLUMN	Ecoplus SB	Dosiergerät für blockförmiges Maschinenspülmittel mit elektronischer Dosierüberwachung und Alarmfunktion  • Exakte Dosierung durch eingebaute induktive bzw. konduktive Leitfähigkeitsmessung und verschmutzungsabhängiger Produktdosierung  • Leichte Handhabung und hohe Funktionssicherheit  • Akustische und optische Leermeldung  • Nach DVGW Vorschriften gebaut	1 x 1 Stück	10016150
	Ecoplus SDR-ST	Dosiergerät für Solid Maschinenspülmittel und Klarspüler, speziell für den Einsatz bei Programmautomaten (außer Untertischmaschinen)  • Exakte Dosierung durch eingebaute induktive Leitfähigkeitsmessung, durch Mikroprozessorsteuerung und verschmutzungsabhängiger Produktdosierung  • Leicht verständlich und bedienbar durch das benutzerfreundliche 4-Farbendisplay mit selbsterklärenden, sprachbasierten Symbolen  • Akustische und optische Leermeldung  • Die SDR-ST verfügt über eine eingebaute Klarspülpumpe	1 x 1 Stück	10016138
	Ecoplus SDRX	Dosiergerät für Solid Maschinenspülmittel und Klarspüler  • Speziell für den Einsatz bei Transportmaschinen  • Exakte Dosierung durch eingebaute induktive Leitfähigkeitsmessung, durch Mikroprozessorsteuerung und verschmutzungsabhängiger Produktdosierung  • Erfassung und Dokumentation aller betriebsrelevanten Verbrauchsdaten, Temperaturen und auftretenden Fehlern.  • Leicht verständlich und bedienbar durch das benutzerfreundliche 4-Farbendisplay mit selbsterklärenden, sprachbasierten Symbolen  • Akustische und optische Leermeldung  • Die SDRX verfügt über eine eingebaute Klarspülpumpe	1 x 1 Stück	10016149

#### Dosiertechnik

	Produktname	Produkteigenschaften			Artikelnr.
Dosiert	echnik Solids				
	Ecoplus SDX	Dosiergerät für Solid Maschinenspülmittel, speziell fit Programmautomaten (auβer Untertischmaschinen)  • Exakte Dosierung durch eingebaute induktive Leitfdurch Mikroprozessorsteuerung und verschmutzun Produktdosierung  • Leicht verständlich und bedienbar durch das benut Farbendisplay mit selbsterklärenden Symbolen  • Akustische und optische Leermeldung  • Erfassung und Dokumentation aller betriebsrelevar Verbrauchsdaten, Temperaturen und auftretenden  • auch mit Solid Clear Dry Dosiergerät kombinierbar	ähigkeitsmessung, gsabhängiger zerfreundliche 4- nten	1 x 1 Stück	10016132
MOLAN 5.5	Solid Clear Dry Dosiergerät	Dosiergerät für blockförmiges Klarspülmittel In Kombination mit dem Produkt Solid Clear Dry Clear Under Glas und Besteck) Alarm bei niedrigem Füllstand (100% Restentleerum Einfach in der Handhabung Sicher für den Anwender (farbkodiert, kein Mischer lästiges Hantieren von sperrigen Produktgebinden, Folienverpackung)	ng) n möglich, kein	1 x 1 Stück	10018008
	Ecoplus Future Pot & Pan	Dosiergerät für blockförmige Handspülmittel & Tauch Zeit- und mengengesteuerte Dosierung per Knopfd Exakte Dosierung ohne Produktverschwendung – si Verbrauchskostenkontrolle Kein Produktkontakt mit dem Konzentrat durch Sol Technologie Kein Stromanschluss erforderlich durch integrierte Batteriepaket	ruck chere id Kapsel	1 x 1 Stück	10008150
	Solid Central Dosing System	Dosieranlage zur Versorgung von mehreren gewerbli mit Reinigern in Blockform. Die Anlage zeichnet sich Handhabung und hohe Funktionssicherheit aus. Die f Dosierung macht die Platzierung der Reiniger außerf einem separaten Dosierraum möglich und sorgt dami Umgebung.	durch leichte erngesteuerte nalb der Küche in	1 x 1 Stück	10005002
Dosiergerä	ite für Klarspüler				
and the second s	Ecorinse-L	Das Ecorinse-L ist ein elektromotorisch betriebenes Klarspüler und zum Einsatz an gewerblichen Geschirt vorgesehen  • Automatische und präzise Dosierung von Klarspüln  • Kombinierbar mit Ecodos L  • Dosierleistung: 1,5 - 18 ml/min  • Netzanschluss: separates Netzteil 230 V AC/24 V A	rspülmaschinen nittel	1 x 1 Stück	10002252
	Topmater N20	Hydraulisches Doppelmembrandosiergerät für Klarsp • Automatische Einhaltung der eingestellten Klarspü • Konstante Dosiermenge • Hohe Dosiergenauigkeit		1 x 1 Stück	10000040
X-Streamte	ec				
	X-Streamtec System mit Gehäuse / ohne Gehäuse	Die X-Streamtec Technologie ist ein patentiertes Spri Mehrtankmaschinen zum Einsatz kommt und beste S schwierigsten Bedingungen garantiert. X-Streamtec ist die einzige Reinigungstechnologie, d säurehaltigen Hochleistungszusatz mit einem alkalisk kombiniert. • Echter Problemlöser bei extremen Stärkeaufkomme Altenheimen, Krankenhäusern • Keine Grundreinigung mehr nötig • Keine Belastung des Spülgutes mit hochalkalischer dadurch hohe Materialverträglichkeit • Niedriger Abwasser pH-Wert • Für alle Wasserhärten geeignet	pülergebnisse bei de einen chen Reiniger en z.B. in	1 x 1 Stück	10000706



Produktname Artikelnr. Produkteigenschaften <-Streamtec X-Streamtec Anlage System zur Intensivreinigung von Geschirr in Band- und 10108516 1 x 1 Stück Korbtransportspülmaschinen • Stärkehaltige Anschmutzungen und andere hartnäckige Rückstände wie Kaffee/Tee werden rückstandslos entfernt · Aufgrund der besonderen Dosiertechnik (Direktbesprühung) kann im allgemeinen auf eine konventionelle Tankdosierung in der Spülmaschine verzichtet werden • Das System reduziert den Verbrauch von Wasser, Reiniger und Energie Ecoset-L Das Ecoset-L ist ein elektromotorisch betriebenes Dosiergerät für 1 x 1 Stück 10028477 Flüssigreiniger und Klarspüler und ist zum Einsatz an gewerblichen Geschirrspülmaschinen vorgesehen. Dosierleistungen: • Reinigerpumpe: 5,6 l/h • Klarspülerpumpe: 1,1 l/h Dosiergeräte für Oberflächensprüh- und Schaumreinigung Penguin Foam BA Schaumreinigungsgerät speziell für die Reinigung und Desinfektion in 1 x 1 Stück 10011687 Küchen, Supermärkten, Wellness- und Lebensmittel verarbeitenden Bereichen. Das System ermöglicht sehr einfach sowohl die Schaumreinigung als auch ein Nachspülen mit klarem Wasser. • Exakte Dosierung · Einfache Handhabung und sichere Anwendung im Objekt • Reinigungsstarker Schaum und sichere Klarspülung bei einem Wasserdruck von 2,5 bis 7 bar · Wirtschaftliche und ökologische Reinigungsergebnisse • Für optimale Schaumreinigungsergebnisse empfehlen wir unsere FoamGuard Produkte • Zertifizierung: EN 1717 Penguin Foam Inhalt: 1 x 1 Stück 10103089 Installations Kit • Spritzschlauch 15m Sprühpistole • Düse Fächerdüse · Kanister-/Flaschenhalter Anschlussschlauch Installationsmaterial Topmater J20-1 BA/ Kompaktes Injektor-Sprühreinigungsgerät für Reinigungs- und 1 x 1 Stück 10095928 Topmater J20-2 BA Desinfektionsmittel • Benutzerfreundliche Handhabung • Selbstansaugung und -entlüftung des Reinigungsmittels • Bedarfsoptimierte Einstellung verhindert Unterdosierung oder kostspielige Überdosierung • Selbstschließende Dinga-Pistole, hilft Wasser und Reinigungs- oder Desinfektionsmittel zu sparen, Spritzschlauch 20 m • Umschaltfunktion zum Nachspülen mit Wasser • Umschaltfunktion zwischen Produkt 1 und 2 (nur Version J20-2) • Systemtrenner BA-195 EN 1717, Flüssigkeitskategorie 4, DVGW-geprüft Topmater J20-2P Kompaktes Sprühreinigungsgerät für Reinigungs- und 1 x 1 Stück 10095929 Desinfektionsmittel · Benutzerfreundliche Handhabung · Selbstansaugung und -entlüftung des Reinigungsmittels · Bedarfsoptimierte Einstellung verhindert Unterdosierung oder kostspielige Überdosierung • Selbstschließende Dinga-Pistole, hilft Wasser und Reinigungs- oder Desinfektionsmittel zu sparen · Umschaltfunktion zum Nachspülen mit Wasser · Umschaltfunktion zwischen Produkt 1 und 2 Mittels volumetrischer Pumpe betriebenes Zumischgerät zur Topmater J40-1 1 x 1 Stück 10109134 automatischen Erstellung gebrauchsfertiger Lösungen von Reinigungsmittel · Der J40 dient zur einfachen Oberflächensprühreinigung • Dosierspektrum 0.2 - 2 % · Mittels Umschalthebel kann zwischen "Produkt" oder "Reinwasser"

gewählt werden

Produktname Produkteigenschaften Artikelnr. Dosiergeräte für Oberflächensprüh- und Schaumreinigung Topmater J40-1 BA/ Injektor-Sprühreinigungsgerät für Reinigungs- und Desinfektionsmittel 1 x 1 Stück 10109135 Topmater J40-2 BA • Für die Sprühreinigung und Desinfektion von Flächen · Benutzerfreundliche Handhabung • Einhaltung der Konzentration durch hydraulisch arbeitende Pumpe • Selbstansaugung und -entlüftung des Reinigungsmittels · Bedarfsoptimierte Einstellung verhindert Unterdosierung oder kostspielige Überdosierung • Selbstschließende Dinga-Pistole, hilft Wasser und Reinigungs- oder Desinfektionsmittel zu sparen, Spritzschlauch 20 m · Umschaltfunktion zum Nachspülen mit Wasser • Umschaltfunktion zwischen Produkt 1 und 2 (nur Version J40-2) • Systemtrenner BA-195 EN 1717, Flüssigkeitskategorie 4, DVGW-geprüft Schaumreinigungsgerät zur Nassreinigung von Sanitäranlagen, Küchen 1 x 1 Stück Nito Clean Ergo 10021182 und Werkstätten, wirtschaftliche Reinigung durch bedarfsgerechte Dosierung, keine Aerosol-Bildung, für kaltes und warmes Wasser bis 60  $^{\circ}$ C geeignet, einfach in der Anwendung, ergonomisches Design Lieferumfang Schaumreinigungsset: · Produktbehälter 1,35 Liter mit Injektor Ergonomische Griffpistole · Wasserschlauch 10 m Strahlrohr Dosierdüsen Anschlüsse Dosiergeräte für Housekeeping / Küche (Hochkonzentrate) Dosiergerät für Reinigungs- und Desinfektionsprodukte 10200657 Oasis Pro 1 x 1 Stück • Einzigartiges Dosiergerät für das Housekeeping / Unterhaltsreinigung Dosiergerät • Verschließbarer Vorratsbehälter · Befüllung von Flaschen und Eimern mit einer Hand · Kostenkontrolle und exakte Dosierung • Schneller und leichter Austausch von Konzentratbeutel (2 Liter) • Geringer Platzbedarf erforderlich • Sicherungskombination DVGW-geprüft (DIN 1988) Penguin Mini Dosiergerät für Reinigungs- und Desinfektionsprodukte 1 x 1 Stück 10018649 • Zur Herstellung von gebrauchsfertigen Lösungen aus Dosieraerät Hochkonzentraten • Flexibles System für Becken-, Eimer- und Flaschenbefüllung • Exakte Dosierung (integrierte Zeitverzögerung verhindert Überdosierung durch mehrmaliges Dosieren) · Leichte Handhabung und hohe Arbeitssicherheit · Kombinierbar mit Penguin Flaschenhalter, Penguin Beutelhalter oder Penguin Kannenhalter · Kein Wasseranschluss notwendig Penguin Mini Abfüllvarianten: 1 x Flaschenbefüllung 1 x Beckenbefüllung 1 x Eimerbefüllung Penguin Mini Bucket Dosiergerät für Reinigungs- und Desinfektionsprodukte 1 x 1 Stück 10018647 Zur Herstellung von gebrauchsfertigen Lösungen aus Hochkonzentraten · Flexibles System für Eimerbefüllung • Exakte Dosierung (integrierte Zeitverzögerung verhindert Überdosierung durch mehrmaliges Dosieren) · Leichte Handhabung und hohe Arbeitssicherheit • Kombinierbar mit Penguin Flaschenhalter, Penguin Beutelhalter oder Penguin Kannenhalter • Kein Wasseranschluss notwendig Penguin Mini Hybrid Dosiergerät für Grillreiniger und Fettlöser 1 x 1 Stück 10025147 • Zur Herstellung einer gebrauchsfertigen Lösung des Produktes Greaselift (Hochkonzentrat) • Exakte Dosierung durch integriertes Zeitverzögerungs-System • Einfach in der Handhabung • Sicher für den Anwender • Farbkodierung für eine leichte und richtige Abfüllung Geringer Platzbedarf · Kein Wasseranschluss notwendig



Artikelnr.

Dosiergeräte für Housekeeping / Küche (Hochkonzentrate) Penguin Mini Hybrid Dosiergerät für Grillreiniger und Fettlöser 10018648 1 x 1 Stück Dosiergerät • Zur Herstellung einer gebrauchsfertigen Lösung des Produktes Greaselift (Hochkonzentrat) • Exakte Dosierung durch integriertes Zeitverzögerungs-System • Einfach in der Handhabung · Sicher für den Anwender • Farbkodierung für eine leichte und richtige Abfüllung · Geringer Platzbedarf · Kein Wasseranschluss notwendig Penguin Pro Dosiergerät für Reinigungs- und Desinfektionsprodukte 1 x 1 Stück 10000012 • Flexibles System für Flaschen-, Becken- und Eimerbefüllung Dosiergerät • Durch individuell einstellbare Dosierung durch Dosiertips, wirtschaftliche und ökologische Reinigungsergebnisse · Leichte Handhabung und hohe Arbeitssicherheit • Geeignet für alle Hochkonzentrate · Kombinierbar mit Penguin Flaschenhalter, Penguin Beutelhalter oder Penguin Kannenhalter · Wasseranschluss notwendig • Sicherungskombination DVGW-geprüft und EN 1717 Penguin Pro LF Penguin Pro LF 1 x 1 Stück 10000268 • Flexibles System für Flaschenbefüllung, 60 x 16 x 17 cm Penguin 4U 4HF Dosiergerät für 4 Produkte (4 Eimerbefüllung) 1 x 1 Stück 10005806 Penguin 4U 2+2 1 x 1 Stück 10093571 • Dosiergerät für 4 Produkte (2 Flaschen-, 2 Eimerbefüllung) Penauin 4U 3+1 10001331 1 x 1 Stück • Dosiergerät für 4 Produkte (3 Flaschen-, 1 Eimerbefüllung) Penguin 4U 4LF 10100505 1 x 1 Stück Dosiergerät für die ökonomische Dosierung von maximal vier Hochkonzentraten · Einfache Bedienung, sprachenfrei durch Piktrogramme, dadurch keine Verwechslungsgefahr · Durch individuell einstellbare Dosierung durch Dosiertips, wirtschaftliche und ökologische Reinigungsergebnisse • Es können bis zu vier verschiedene Produktlösungen abgefüllt werden · Kombinierbar mit Penguin Flaschenhalter, Penguin Beutelhalter oder Penguin Kannenhalter • Sicherungskombination DVGW-geprüft und EN 1717 • Penguin 4U Abfüllvarianten: 4 x Eimerbefüllung 4 x Flaschenbefüllung 3 x Flaschen- und 1 x Eimerbefüllung 2 x Flaschen- und 2 x Eimerbefüllung 10096113 Penguin Abtropftasse für Flaschenhalter 1 x 1 Stück Penguin 1 L Produktvorratsbehälter für 1 Liter Penguin Flaschen 1 x 1 Stück 10100496 Produktbehälter • Kein Produktmissbrauch durch verschließbaren Produktvorratsbehälter · Produktbehälter im hochwertigen Kunststoffgehäuse · Hohe Anwendungssicherheit, da kein Produktkontakt • Einfache Handhabung gewährleistet ein sicheres und schnelles Wechseln der Kannen Penguin 2 L Produktvorratsbehälter für Ecolab 2-Liter Konzentratbeutel 1 x 1 Stück 10100494 Beutelhalter • Einfache Handhabung gewährleistet ein sicheres und schnelles Wechseln des Produktbeutels · Hohe Anwendungssicherheit, da kein Produktkontakt • Kein Produktmissbrauch durch abschließbaren Produktvorratsbehälter • Installation von drei Penguin Beutelhaltern nebeneinander möglich

Produktname

Produkteigenschaften

#### Dosiertechnik

	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Zubehö		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		7.11 (1.11.011.11)
	Penguin 5 L Kannenhalter	Produktvorratsbehäter für 5 Liter Kannen  Kein Produktmissbrauch durch verschlieβbaren Produktvorratsbehälter  Kannenhalter im hochwertigen Kunststoffgehäuse  Hohe Anwendungssicherheit, da kein Produktkontakt  Einfache Handhabung gewährleistet ein sicheres und schnelles Wechseln der Kannen	1 x 1 Stück	10200190
	Kannenhalter	Produktvorratsbehälter für 5 Liter Kanne • Aus rostfreiem Edelstahl		10093604
		Produktvorratsbehälter für 10 Liter Kanister • Aus rostfreiem Edelstahl	1 x 1 Stück	10000107
		Produktvorratsbehälter für 5 und 10 Liter • Flexibel verstellbar • Adaptierbar für 5 Liter Kanne und 10 Liter Kanister • Edelstahl		10011784
	Penguin Abtropftasse	Für Flaschenhalter	1 x 1 Stück	10096113
Dosiergerä	ite Textilhygiene			
Dosiert	echnik AQUANOMI(			
Name of the second	Aquanomic Solid Dispenser	Einheitliche und zuverlässige Ergebnisse, keine kostspieligen Stillstandzeiten die beim Einsatz von Schlauchpumpen auftreten können, umfassende Transparenz des Waschprozesses mit nützlichen Informationen wie die Anzahl der Waschgänge, Datum, Uhrzeit und verwendetes Waschprogramm Lieferumfang: 1 x Aquagator Kontroller / 3 x Programmwahlschalter / 3 x Maschineninterface	1 x 1 Stück	10033660
	Aquanomic Solid 4th Product Dispenser	Aquanomic Solid 4th Product Dosiergerät für das 4te Produkt (in Verbindung mit dem Haupt-Dosiergerät)	1 x 1 Stück	10033661
Dosiero	geräte für Flüssigpr	odukte		
0 8 6 9	X-Master 4 Produkte	Dosieranlage für 4 Produkte • einfach in Bedienung • zuverlässiges und genaues System	1 x 1 Stück	10003242



- Netzanschluss: 230V

#### Index

	20
12   Eimer	
360° XplorerAbdeckung Hauptmodul	45
Ahfallmodul Maße (L x B x H): 44 5	X
Abfallmodul Maβe (L x B x H): 44,5 54 x 113 cm	45
Abfallrahmen	46
Abfalltrenner	
Abschlieβbare Box	46
Adapter für Staubsauger	19
Alustiel	55
Alustiel Ergonomic	CC.
Alustiel Standard	
Apex Des	4
Apex Detergent Dosiergerät	.64
Apex I/O Box (Steuereinheit inkl. Controll	er)
64	_
Apex Manual Detergent	5
Apex Manual RTU Dosiergerät	.65
Apex Metal Protection	4
Apex Pot & Pan Dosiergerät RTU	65
Apex Pot & Pan Soak	5
Apex Power NC Apex Power NTra	4
Apex Power NC	4
Apex Power Xtra	4
Apex Power Xtreme	4
Apex Presoak	5
Apex Presoak RTU Dosiergerät	
Anex Rinse Dosiergerät	65
Apex Rinse HD	. 5
Apex Rinse N	. 4
Apex Rinse PL	5
APEX Rinse S	4
Apex Ultimate	Δ
Apex Ultimate	
Apex Ultra	Δ
Apex Ultra	
Aquanomic Solid 4th Product Dispenser Aquanomic Solid Destainer Aquanomic Solid Detergent Aquanomic Solid Dispenser Aquanomic Solid Neutra-Plus	70
Aguanomic Solid Dostainer	10
Aquanomic Solid Detergent	IÖ 10
Aquanomic Solid Disposes	IÖ
Aquanomic Solid Noutra-Plus	10
Aquanomic Solid Over	IÖ
Aquanomic Solid Oxy Aquanomic Solid Soft Aquanomic Solid Universal Detergent Aseptopol 76	. 10
Aquanomic Solid Universal Determent	10
Aquanomic Solid Universal Detergent	. 10
Aseptopol 769	, 13
Assert Classic	
Assert clean	8
Assert Lemon	9
ASSURE Plus	8
Assure Powder	8
AuffangschaleAuffangschale für Nexa Station	.30
Auffangschale für Nexa Station	.30
Auffangschale Nexa Spender Ausgieβhahn	.30
Ausgießnann	.59
Basis Vario flexx	40
Bathcare 60	25
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche	25 60
Bathcare 60	. 25 60 61
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx	.25 60 61 37
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra	. 25 . 60 61 . 37 . 37
Bathcare 60  Bedruckte Leerflasche  Bedruckte Leerflasche  Bendurol maxx  Bendurol ultra  Berührungsloser Dosierspender C3	. 25 . 60 . 61 . 37 . 37 . 29
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus	.25 .60 61 .37 .37 .29
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus	.25 .60 61 .37 .37 .29
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh	.25 .60 61 .37 .37 .29 .34 .34
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A	.25 .60 37 .37 .29 .34 .34 .34
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B	.25 .60 37 .37 .29 .34 .34 .34 .38
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet B Carpet B Carpet B	.25 60 61 .37 .37 .29 .34 .34 .38 .38
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet Freeze Carpet prouder	.25 61 37 .37 .39 .34 .34 .38 .38
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet Freeze Carpet powder Carpet Shampoo	.25 .60 61 .37 .29 .34 .34 .38 .38 .38
Bathcare 60  Bedruckte Leerflasche  Bedruckte Leerflasche  Bendurol maxx  Bendurol ultra  Berührungsloser Dosierspender C3  Brial action plus  Brial TOP  Brial XL fresh  Carpet A  Carpet B  Carpet B  Carpet Freeze  Carpet Shampoo  Chemiebeständiger Handschuh	.25 .60 61 .37 .29 .34 .34 .38 .38 .38 .38
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet Freeze Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol	.25 .60 61 .37 .29 .34 .34 .38 .38 .38 .38 .38
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet B Carpet B Carpet Freeze Carpet powder Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry Classic	.25 .60 37 .37 .29 .34 .38 .38 .38 .38 .38
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet Freeze Carpet powder Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry Classic	.25 60 61 .37 .37 .34 .34 .38 .38 .38 .38 .58 14 7
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet Freeze Carpet powder Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry Classic	.25 60 61 .37 .37 .34 .34 .38 .38 .38 .38 .58 14 7
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet Freeze Carpet powder Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry Classic	.25 60 61 .37 .37 .34 .34 .38 .38 .38 .38 .58 14 7
Bathcare 60  Bedruckte Leerflasche  Bedruckte Leerflasche  Bendurol maxx  Bendurol ultra  Berührungsloser Dosierspender C3  Brial action plus  Brial TOP  Brial XL fresh  Carpet A  Carpet B  Carpet Freeze  Carpet Freeze  Carpet Shampoo  Chemiebeständiger Handschuh  Chromol  Clear Dry Classic  Clear Dry HDP  Clear Dry HDP Plus  Clear Dry HDP Plus  Clear Dry HDP Plus  Clear Dry HDP Plus ProTec  Clear Dry HDL  Clear Dry HDP Plus  Clear Dry HDL  Clear Dry HDP Plus  Clear Dry HDL  Clear Dry HDP Plus  Clear Dry HDP Plus	.25 60 61 .37 .29 .34 .34 .38 .38 .38 .38 .58 17 7
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet Feeze Carpet powder Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry Classic Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HD Clear Dry HDP Plus Clear Dry HD Clear Dry HDP Plus Clear Dry HD Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HD Clear Dry HDP Plus Clear Dry PL Clinil	.25 .60 61 .37 .29 .34 .34 .38 .38 .38 .38 .38 .38 14 7 7
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet Feeze Carpet powder Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry Classic Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HD Clear Dry HDP Plus Clear Dry HD Clear Dry HDP Plus Clear Dry HD Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HD Clear Dry HDP Plus Clear Dry PL Clinil	.25 .60 61 .37 .29 .34 .34 .38 .38 .38 .38 .38 .38 14 7 7
Bathcare 60  Bedruckte Leerflasche  Bedruckte Leerflasche  Bendurol maxx  Bendurol ultra  Berührungsloser Dosierspender C3  Brial action plus  Brial TOP  Brial XL fresh  Carpet A  Carpet B  Carpet Freeze  Carpet Shampoo  Chemiebeständiger Handschuh  Chromol  Clear Dry Classic  Clear Dry HDP Plus  Clear Dry HDP Plus  Clear Dry HDP Plus ProTec  Clear Dry L  Clinil  Clinil  Cokel Abfallmodul	. 25 . 60 61 37 . 29 . 34 . 34 . 38 . 38 . 38 . 38 
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet Feeze Carpet Feeze Carpet Fowder Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry Classic Clear Dry HD Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus ProTec Clear Dry PL Clinil Copper shine special Deckel Abfallmodul Deckel Spannrahmenset	. 25 . 60 61 37 . 29 . 34 . 34 . 38 . 38 . 38 . 38 
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet Feeze Carpet Feeze Carpet Fowder Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry Classic Clear Dry HD Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus ProTec Clear Dry PL Clinil Copper shine special Deckel Abfallmodul Deckel Spannrahmenset	. 25 . 60 61 37 . 29 . 34 . 34 . 38 . 38 . 38 . 38 
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet Freeze Carpet powder Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus ProTec Clear Dry HDP Plus Plus Clear Dry HDP Plus ProTec Clear Dry	. 25 . 60 61 37 . 29 . 34 . 38 . 38 . 38 . 38 
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial ToP Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet Freeze Carpet Fowder Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry Classic Clear Dry HD Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HD	. 25 . 60 61 37 . 29 . 34 . 34 . 38 . 38 . 38 
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial ToP Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet Freeze Carpet Fowder Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry Classic Clear Dry HD Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HD	. 25 . 60 61 37 . 29 . 34 . 34 . 38 . 38 . 38 
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial ToP Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet Freeze Carpet Fowder Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry Classic Clear Dry HD Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HD	. 25 . 60 61 37 . 29 . 34 . 34 . 38 . 38 . 38 
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet Peeze Carpet powder Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry HDP Plus Disby Sandayender Diesin maxx Dip-it Plus Dishyaurd 71 9,	.25 .60 61 .37 .29 .34 .34 .38 .38 .38 .38 .38 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 34 
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet Feeze Carpet Powder Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry Classic Clear Dry HD Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HD Clear	.25 .60 61 .37 .29 .34 .34 .38 .38 .38 .38 .38 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 34 35 45
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet Feeze Carpet powder Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry Classic Clear Dry HD Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus ProTec Clear Dry PL Clinil Copper shine special Deckel Abfallmodul Deckel Spannrahmenset Deichsel Dermados 2 Wandspender Diesin maxx Dip-it Plus Dishquard 71 9, Doppelfahreimer Dosieraufsatz	.25 .60 61 37 .29 .34 .34 .38 .38 .38 .38 7 
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet Freeze Carpet Powder Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry HDP Plus Deckel Spannrahmenset Deichsel Dermados 2 Wandspender Diesin maxx Dip-it Plus Dishquard 71 9, Doppelfahreimer Dosieraufsatz Dosierflaschen	.25 .60 61 37 .29 .34 .34 .38 .38 .38 .38 .38 7 
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet Feeze Carpet Powder Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry Classic Clear Dry HD Clear Dry HDP Plus Clear Dry	.25 .60 61 37 .29 .34 .38 .38 .38 .38 .38 14 7 
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet F Carpet B Carp	.25 .60 61 37 .29 .34 .38 .38 .38 .38 .38 7 
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet Feeze Carpet Feeze Carpet Feeze Carpet Feeze Carpet Jessie Clear Dry HD Clear D	.25 6061 37 .29 .34 .38 .38 .38 .38 .38 .38 17 7 7 7 7 7 7 7 35 8
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet Feeze Carpet powder Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry Classic Clear Dry HD Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus ProTec Clear Dry PL Clinil Copper shine special Deckel Spannrahmenset Deichsel Dermados 2 Wandspender Diesin maxx Dije't Plus Dishquard 71 Dosperlafreimer Dosieraufsatz Dosierflaschen Dosieraufsatz Dosierflaschen Dosierpumpen Druckpumpzerstäuber Ecor-Bac Wipes Forbrite II action	.25 60061 .37 .37 .34 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet Feeze Carpet powder Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry Classic Clear Dry HD Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus ProTec Clear Dry PL Clinil Copper shine special Deckel Spannrahmenset Deichsel Dermados 2 Wandspender Diesin maxx Dije't Plus Dishquard 71 Dosperlafreimer Dosieraufsatz Dosierflaschen Dosieraufsatz Dosierflaschen Dosierpumpen Druckpumpzerstäuber Ecor-Bac Wipes Forbrite II action	.25 60061 .37 .37 .34 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet Feeze Carpet powder Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry Classic Clear Dry HD Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus ProTec Clear Dry HD Clea	.25 60061 .37 .29 .34 .34 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38 7 7
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet B Carpet Freeze Carpet powder Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry Classic Clear Dry HD Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus ProTec Carpet Book ProTec Clear Dry HDP Plus P	.25 60061 .37 .29 .34 .34 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet B Carpet Freeze Carpet powder Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry Classic Clear Dry HDP Plus Deckel Spannrahmenset Deichsel Deckel Spannrahmenset Deichsel Dermados 2 Wandspender Diesin maxx Dip-it Plus Disipfuard 71 Dosierflaschen Dosierflaschen Dosierpumpen Druckpumpzerstäuber Eco-Bac Wipes Ecobrite Booster Plus Ecobrite Booster Plus Ecobrite Destainer	.25 60061 .37 .29 .34 .34 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet Feeze Carpet Powder Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry Classic Clear Dry HD Clear Dry HDP Plus Clear Dry	.25 600 .37 .29 .34 .34 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet Feeze Carpet Powder Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry Classic Clear Dry HD Clear Dry HDP Plus Clear Dry	.25 600 .37 .29 .34 .34 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet B Carpet Freeze Carpet powder Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry Classic Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus ProTec Clear Dry HDP	25 600 61 37 37 29 34 34 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 37 37 34 39
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet Feeze Carpet Feeze Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry Classic Clear Dry HD Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus ProTec Clear Dry HD	.25 600 .37 .37 .37 .39 .34 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet B Carpet Freeze Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus ProTec Clear Dry HDP Plus ProTec Clear Dry HDP Plus Plus Clear Dry HDP Plus ProTec Clear Dry HDP Plus Pro	
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet B Carpet Freeze Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus ProTec Clear Dry HDP Plus ProTec Clear Dry HDP Plus Plus Clear Dry HDP Plus ProTec Clear Dry HDP Plus Pro	
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet B Carpet Freeze Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus ProTec Clear Dry HDP Plus ProTec Clear Dry HDP Plus Plus Clear Dry HDP Plus ProTec Clear Dry HDP Plus Pro	
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet B Carpet Freeze Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus ProTec Clear Dry HDP Plus ProTec Clear Dry HDP Plus Plus Clear Dry HDP Plus ProTec Clear Dry HDP Plus Pro	
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet B Carpet Feeze Carpet powder Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry Classic Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus ProTec Clear Dry HDP Plus Plus Plus Clear Dry HDP Plus ProTec Lear Dry HDP Plus ProTec Lear Dry HDP Plus ProTec Clear Dry HDP Plus ProTec Clear Dry HDP Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plu	25.6.6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial TXP Brial TX	256.60 6.01 6.03 3.37 3.34 3.34 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet B Carpet Feeze Carpet powder Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry HD Clear Dry HDP Plus Deckel Spannrahmenset Deichsel Deckel Spannrahmenset Deichsel Desin maxx Dip-it Plus Dosierflaschen Dosierflaschen Dosierpumpen Druckpumpzerstäuber Eco-Bac Wipes Ecobrite Alca Ecobrite Booster Plus Ecobrite Destainer Ecobrite Destainer Ecobrite Destainer Ecobrite Destainer Ecobrite Destainer Ecobrite Perfekt Clean Ecobrite Power Plus Ecobrite Power Plus Ecobrite Softener Floral Ecobrite Softener Floral Ecobrite Softener Floral	25.60 6.00 3.337 3.299 3.34 3.34 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet B Carpet Feeze Carpet powder Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry HD Clear Dry HDP Plus Deckel Spannrahmenset Deichsel Deckel Spannrahmenset Deichsel Desin maxx Dip-it Plus Dosierflaschen Dosierflaschen Dosierpumpen Druckpumpzerstäuber Eco-Bac Wipes Ecobrite Alca Ecobrite Booster Plus Ecobrite Destainer Ecobrite Destainer Ecobrite Destainer Ecobrite Destainer Ecobrite Destainer Ecobrite Perfekt Clean Ecobrite Power Plus Ecobrite Power Plus Ecobrite Softener Floral Ecobrite Softener Floral Ecobrite Softener Floral	25.60 6.00 3.337 3.299 3.34 3.34 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet Peeze Carpet Powder Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus ProTec Clear Dry HDP Plus Plus Clear Dry HDP Plus ProTec Clear Dry HDP Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plu	256.606.606.606.606.606.606.606.606.606.6
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet Peeze Carpet Powder Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus Clear Dry HDP Plus ProTec Clear Dry HDP Plus Plus Clear Dry HDP Plus ProTec Clear Dry HDP Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plu	256.606.606.606.606.606.606.606.606.606.6
Bathcare 60 Bedruckte Leerflasche Bedruckte Leerflasche Bendurol maxx Bendurol ultra Berührungsloser Dosierspender C3 Brial action plus Brial TOP Brial XL fresh Carpet A Carpet B Carpet B Carpet Feeze Carpet powder Carpet Shampoo Chemiebeständiger Handschuh Chromol Clear Dry HD Clear Dry HDP Plus Deckel Spannrahmenset Deichsel Deckel Spannrahmenset Deichsel Desin maxx Dip-it Plus Dosierflaschen Dosierflaschen Dosierpumpen Druckpumpzerstäuber Eco-Bac Wipes Ecobrite Alca Ecobrite Booster Plus Ecobrite Destainer Ecobrite Destainer Ecobrite Destainer Ecobrite Destainer Ecobrite Destainer Ecobrite Perfekt Clean Ecobrite Power Plus Ecobrite Power Plus Ecobrite Softener Floral Ecobrite Softener Floral Ecobrite Softener Floral	256.60.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.

Ecoplus SDRX	
Frontus SDX	
Ecorinse-L	.66
Ecoset-L	. 60 67
imer 5 I	51
imer 6 L	
imer 18 L Itra	
Itra 40 Extra	21
nergy clean S	
nergy Intopicare 1	28
picare 2 picare 3	28
picare 3	. 28
picare 5Cpicare 7	28
picare 9	29
picare Cleanpicare DES	. 28
picare DES	28
picare Hand Protectpidos Seifenspender	
rsatzbezüge für Wischerstrip	. 56
ahreimer Perfekt Duo	51
ahreimer Perfekt Monoasspumpen	
ensterwischer	55
euchtwisch-Bezug StaroamGuard Hero 10	53
oamGuard Hero 10reezer Cleaner	15 14
reshcare 56	25
elenkeinsatz	56
emstar Laserlasfaser Stiel	37
Glasscare 40	25 25
Freasecutter Fast Foam	15
Greasecutter Plus	14
reasecutter Sprühkopf rease Express	bU
Greaselift	12
Greaselift RTU	15
Greaselift Schaumsprühkopf	.60
Greasestrip Plus	58
Guardian Blitz	8
Guardian Clean	
Guardian Plus Hakenclip	
łalbmodul Maße (L x B x H): 81,5 x 54 x 1	113
m	. 45
landfegerlandgriff	. 55 77
landschuhe	58
Hauptmodul Maße (L x B x H): 81,5	Х
lauptmodul Maβe (L x B x H): 81,5 64 x 113 cm lauptmodul mini Maβe (L x B x H): 44,1	45 5 v
iauptinodul IIIIII — Mape (E x B x 11): 44,.	45
lelios Brillant	14
lygieneboard mi orange	58
nii orange	2 4
ndur brillant plus	36
ndur brillant plus ndur TOP	36 36
ndur brillant plus ndur TOP ndur ultra	36 36 36
ndur frillant plus ndur TOP ndur ultra ndur XL fresh	36 36 36 36
ndur brillant plus ndur TOP ndur ultra ndur XL fresh nto action plus nto citrus	36 36 36 35 35
ndur brillant plus ndur TOP ndur ultra ndur XL fresh nto action plus nto citrus nto forte	36 36 36 35 35
ndur brillant plus ndur TOP ndur ultra ndur XL fresh nto action plus nto citrus nto forte	36 36 36 35 35
ndur brillant plus ndur TOP ndur ultra ndur XL fresh nto action plus nto citrus nto forte nto fresh nto TOP nto XL fresh	36 36 35 35 35 35
ndur brillant plus ndur TOP ndur ultra ndur XL fresh nto action plus nto citrus nto forte nto fresh nto TOP nto XL fresh si star	36 36 35 35 35 35
ndur brillant plus	36 36 35 35 35 35 35
ndur brillant plus ndur TOP ndur ultra ndur XL fresh nto action plus nto citrus nto forte nto fresh nto TOP nto XL fresh si star Ganisterschlüssel Gannenhalter (ehrschaufel	36 36 36 35 35 35 35 35 35
ndur brillant plus ndur TOP ndur ultra ndur XL fresh nto action plus nto citrus nto forte nto fresh nto TOP nto XL fresh si staranisterschlüsselannenhalterehrschaufel	36 36 35 35 35 35 35 35 35
ndur brillant plus ndur TOP ndur ultra ndur XL fresh nto action plus nto citrus nto forte nto fresh nto TOP nto XL fresh si star annenhalter cehrschaufel	36 36 35 35 35 35 35 35 59 55 55
ndur brillant plus  ndur TOP  ndur ultra  ndur XL fresh  nto action plus  nto citrus  nto forte  nto fresh  nto TOP  nto XL fresh  si star  (anisterschlüssel  (annenhalter  (ehrschaufel  (ehrschaufel  (eichrenpro AziDes  (itchenPro Des	36 36 35 35 35 35 35 35 35 35 35
ndur brillant plus ndur TOP ndur ultra ndur XL fresh nto action plus nto citrus nto forte nto fresh nto TOP nto XL fresh si star canisterschlüssel cannenhalter (ehrschaufelgarnitur citchenPro AziDes citchenPro Des citchenPro Dus citchenPro Dus citchenPro Dus	36 36 35 35 35 35 35 35 35 59 55 55 12
ndur brillant plus ndur TOP ndur ultra ndur XL fresh nto action plus nto citrus nto forte nto fresh nto TOP nto XL fresh si star canisterschlüssel cannenhalter cehrschaufelgarnitur citchenPro Des	36 36 36 35 35 35 35 35 35 59 55 12 12
ndur brillant plus ndur TOP ndur ultra ndur XL fresh nto action plus nto citrus nto forte nto TOP nto XL fresh nto TOP nto XL fresh si star sanisterschlüssel (annenhalter (sehrschaufel (ehrschaufelgarnitur (itchenPro AziDes (itchenPro Des (itchenPro Des (itchenPro Duo (itchenPro Floor (itchenPro Floor	36 36 36 35 35 35 35 35 55 55 12 12 12
ndur brillant plus ndur TOP ndur ultra ndur XL fresh nto action plus nto citrus nto fresh nto TOP nto XL fresh si star Ganisterschlüssel Genrschaufel Gehrschaufel GitchenPro Des GitchenPro Duo GitchenPro Duo GitchenPro Duo GitchenPro Goxy Des Concentrate GitchenPro Oxy Des Concentrate	36 36 35 35 35 35 35 59 55 55 12 12 12
ndur brillant plus ndur TOP ndur ultra ndur XL fresh nto action plus nto citrus nto forte nto fresh nto TOP nto XL fresh si star (anisterschlüssel (annenhalter (ehrschaufelgarnitur (itchenPro Des (itchenPro Des (itchenPro Duo (itchenPro Duo (itchenPro Duo (itchenPro Manual (itchenPro Oxy Foam S (itchenPro Oxy Foam S (itchenPro Oxs Foam S	36 36 35 35 35 35 35 59 55 12 12 12 12
ndur brillant plus ndur TOP ndur ultra ndur XL fresh nto action plus nto citrus nto forte nto fresh nto TOP nto XL fresh si star Gannenhalter (ehrschaufelgarnitur (itchenPro Des Special (itchenPro Duo (itchenPro Duo (itchenPro Manual (itchenPro Oxy Des Concentrate (itchenPro Oxy Foam S (itchenPro Oxy Foam S (itchenPro Oxy Foam S (itchenPro Wash'n Walk ((Japphalter)	36 36 35 35 35 35 35 35 59 70 55 12 12 12 12
ndur brillant plus ndur TOP ndur ultra ndur XL fresh nto action plus nto citrus nto forte nto fresh nto TOP nto XL fresh si star Gannenhalter (ehrschaufelgarnitur (itchenPro Des Special (itchenPro Duo (itchenPro Duo (itchenPro Manual (itchenPro Oxy Des Concentrate (itchenPro Oxy Foam S (itchenPro Oxy Foam S (itchenPro Oxy Foam S (itchenPro Wash'n Walk ((Japphalter)	36 36 35 35 35 35 35 35 59 70 55 12 12 12 12
ndur brillant plus ndur TOP ndur ultra ndur XL fresh nto action plus nto citrus nto forte nto fresh nto TOP ndur VL fresh si star Canisterschlüssel Cannenhalter Cehrschaufelgarnitur CitchenPro Des CitchenPro Des CitchenPro Des CitchenPro Floor CitchenPro Manual CitchenPro Oxy Des Concentrate CitchenPro Oxy Foam S CitchenPro Wash'n Walk Clapphalter Clapphalter Clappperschlüsse	36 36 35 35 35 35 35 35 55 55 12 12 12 12 12 12 12
ndur brillant plus ndur TOP ndur ultra ndur XL fresh nto action plus nto citrus nto forte nto fresh nto TOP ndur VL fresh si star Canisterschlüssel Cannenhalter Cehrschaufelgarnitur CitchenPro Des CitchenPro Des CitchenPro Des CitchenPro Floor CitchenPro Manual CitchenPro Oxy Des Concentrate CitchenPro Oxy Foam S CitchenPro Wash'n Walk Clapphalter Clapphalter Clappperschlüsse	36 36 35 35 35 35 35 35 55 55 12 12 12 12 12 12 12
ndur brillant plus ndur TOP ndur ultra ndur XL fresh nto action plus nto citrus nto forte nto fresh nto TOP nto XL fresh si star (anisterschlüssel (annenhalter (ehrschaufelgarnitur (itchenPro AziDes (itchenPro Des (itchenPro Des (itchenPro Des) (itchenPro Des (itchenPro Des) (itchenPro Manual (itchenPro Wash'n Walk (lapphalter (lappwerschlüsse (ristalin bio (kunstoffpresse groß, blau (kunstoffpresse klein (kunstoffpresse)	36 36 35 35 35 35 35 35 59 55 12 12 12 12 12 12 12
ndur brillant plus ndur Not P ndur ultra ndur XL fresh nto action plus nto citrus nto forte nto fresh nto TOP ndur VL fresh si star Kanisterschlüssel Kannenhalter Kehrschaufelgarnitur KitchenPro AziDes KitchenPro Des KitchenPro Des KitchenPro Des KitchenPro Duo KitchenPro Day Des KitchenPro Oxy Des Concentrate KitchenPro Oxy Foam S KitchenPro Wash'n Walk Klapphalter Klappverschlüsse Kitchspresse groß, blau Kunstoffpresse klein	36 36 35 35 35 35 35 35 35 59 12 12 12 12 12 12 12 12
ndur brillant plus ndur TOP ndur ultra ndur XL fresh nto action plus nto citrus nto forte nto fresh nto TOP nto TOP nto XL fresh si star (anisterschlüssel (annenhalter (ehrschaufel (ehrschaufel (ehrschaufel) (sitchenPro AziDes (titchenPro Des (titchenPro Des) (titchenPro Des) (titchenPro Des) (titchenPro Duo (titchenPro Manual (titchenPro Oxy Poam S (titchenPro Oxy Poam S (titchenPro Wash'n Walk (lapphalter (lappverschlüsse (kristalin bio (unstoffpresse groß, blau (unstoffpresse klein (u	36 36 35 35 35 35 35 35 55 55 12 12 12 12 12 12 12 55 55
ndur horliant plus ndur TOP ndur ultra ndur XL fresh nto action plus nto citrus nto forte nto fresh nto TOP ndur ultra nto fresh nto TOP nto XL fresh si star (anisterschlüssel (annenhalter (ehrschaufel (ehrschaufel) (ehrschaufel) (ehrschaufel) (itchenPro DesSpecial (itchenPro DesSpecial (itchenPro DesSpecial (itchenPro Manual (itchenPro Manual (itchenPro Manual (itchenPro Oxy Poam S (itchenPro Wash'n Walk (lapphalter (lappverschlüsse) (lap	36 36 35 35 35 35 35 59 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 53
ndur prillant plus ndur TOP ndur ultra ndur XL fresh nto action plus nto citrus nto forte nto fresh nto TOP nto XL fresh si star (anisterschlüssel (annenhalter (ehrschaufel (ehrschaufel) (ehrschaufel) (eichenPro Des (itchenPro Des (itchenPro Des) (itchenPro Wash'n Walk (itchenPro Ses) (itchenPro Ses) (itchenPro Ses) (itchenPro Wash'n Walk (itchenPro Wash'n Walk (itchenPro Ses) (itchenPro Wash'n Walk (itchenPro Wash'n Walk (itchenPro Wash'n Walk (itchenPro Ses) (itchenPro Ses) (itchenPro Ses) (itchenPro Wash'n Walk (itchenPro Ses) (itchenPro James Ses) (	36 36 35 35 35 35 59 55 12 12 12 12 12 12 12 53 59
ndur brillant plus ndur TOP ndur ultra ndur VL fresh nto action plus nto citrus nto forte nto fresh nto TOP nto VL fresh si star sanisterschlüssel sannenhalter sehrschaufel sehrschaufel sehrschaufel sehrschaufel sehrschaufel seitchenPro Des sitchenPro Des sitchenPro Des sitchenPro Des sitchenPro Des sitchenPro Oxy Des citchenPro Wanual sitchenPro Wanual sitchenPro Way Foam S sitchenPro Wash'n Walk slapphalter slappverschlüsse suristalin bio sunstoffpresse groß, blau sunstoffbox ime-A-Way Extra ime-A-Way Special odan maxx Aagnetic Handwischer Alanodes GP Aaximum 2 Aaximum 2 Aaximum 3	36 36 36 35 35 35 35 59 70 12 12 12 12 12 12 59 59 59 12
ndur brillant plus ndur TOP ndur ultra ndur VL fresh nto action plus nto citrus nto forte nto fresh nto TOP nto VL fresh si star sanisterschlüssel sannenhalter sehrschaufel sehrschaufel sehrschaufel sehrschaufel sehrschaufel seitchenPro Des sitchenPro Des sitchenPro Des sitchenPro Des sitchenPro Des sitchenPro Oxy Des citchenPro Wanual sitchenPro Wanual sitchenPro Way Foam S sitchenPro Wash'n Walk slapphalter slappverschlüsse suristalin bio sunstoffpresse groß, blau sunstoffbox ime-A-Way Extra ime-A-Way Special odan maxx Aagnetic Handwischer Alanodes GP Aaximum 2 Aaximum 2 Aaximum 3	36 36 36 35 35 35 35 59 70 12 12 12 12 12 12 59 59 59 12
ndur brillant plus ndur TOP ndur ultra ndur VL fresh nto action plus nto citrus nto forte nto fresh nto TOP nto VL fresh si star sanisterschlüssel sannenhalter sehrschaufel sehrschaufel sehrschaufel sehrschaufel sehrschaufel seitchenPro Des sitchenPro Des sitchenPro Des sitchenPro Des sitchenPro Des sitchenPro Oxy Des citchenPro Wanual sitchenPro Wanual sitchenPro Way Foam S sitchenPro Wash'n Walk slapphalter slappverschlüsse suristalin bio sunstoffpresse groß, blau sunstoffbox ime-A-Way Extra ime-A-Way Special odan maxx Aagnetic Handwischer Alanodes GP Aaximum 2 Aaximum 2 Aaximum 3	36 36 36 35 35 35 35 59 70 12 12 12 12 12 12 59 59 59 12
ndur brillant plus ndur TOP ndur ultra ndur XL fresh nto action plus nto citrus nto forte nto fresh nto TOP ndur UK fresh si star Canisterschlüssel Cannenhalter Cehrschaufel	3636363536313131313131
ndur brillant plus ndur NUF ndur Ultra ndur XL fresh nto action plus nto citrus nto forte nto fresh nto TOP nto TOP nto XL fresh si star (anisterschlüssel (annenhalter (ehrschaufel (ehrschaufel) (ehrschaufelgarnitur (itchenPro AziDes (itchenPro Des (itchenPro Des) (itchenPro Des) (itchenPro Des) (itchenPro Des) (itchenPro Des) (itchenPro Oxy Foam S (itchenPro Oxy Foam S (itchenPro Oxy Foam S (itchenPro Wash'n Walk (lapphalter (lappverschlüsse (kristalin bio (unstoffpresse groß, blau (unstoffpresse klein (uns	36 36 36 35 35 35 35 35 35 59 55 55 12 12 12 12 12 12 12 53 35
ndur brillant plus ndur TOP ndur ultra ndur XL fresh nto action plus nto citrus nto forte nto fresh nto TOP ndur ultra nto fresh nto TOP nto TOP nto XL fresh si star Kanisterschlüssel Kannenhalter Kehrschaufelgarnitur KitchenPro AziDes KitchenPro Des KitchenPro Des KitchenPro Des KitchenPro Des KitchenPro Duo KitchenPro Duo KitchenPro Dyo Sconcentrate KitchenPro Oxy Des Concentrate KitchenPro Oxy Poam S KitchenPro Wash'n Walk Kidapphalter Klappwerschlüsse Kristalin bio Kunstoffpresse groß, blau Kunstoffpresse klein Kunstoffpresse klein Kunstoffpresse klein Kunstoffbresse klein Kunstoffbress	36 36 36 35 35 35 35 35 35 59 55 55 12 12 12 12 12 12 53 35
ndur brillant plus ndur TOP ndur ultra ndur XL fresh nto action plus nto citrus nto forte nto fresh nto TOP nto XL fresh si star (anisterschlüssel (annenhalter (ehrschaufelgarnitur (itchenPro AziDes (itchenPro Des (itchenPro Des) (itchenPro Wasine) (itchenPro	3636363535353535353535121212121212533939393939393939
ndur brillant plus ndur TOP ndur ultra ndur XL fresh nto action plus nto citrus nto forte nto fresh nto TOP nto TOP ndur Ultra nto Stresh si star Kanisterschlüssel Kannenhalter Kehrschaufel Kehrschaufelgarnitur KitchenPro Des Special KitchenPro Des Special KitchenPro Duo KitchenPro Duo KitchenPro Duo KitchenPro Dyo Sconcentrate KitchenPro Oxy Poam S KitchenPro Wash'n Walk Klapphalter Klappverschlüsse Kristalin bio Kunstoffpresse klein Kunstoffpresse klein Kunstoffpresse klein Kunstoffbro Kunst	36 36 35 35 35 35 35 55 55 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 15 55
ndur brillant plus ndur TOP ndur ultra ndur XL fresh nto action plus nto citrus nto forte nto fresh nto TOP nto TOP nto XL fresh si star (anisterschlüssel (annenhalter (ehrschaufel (ehrschaufel) (ehrschaufel) (ehrschaufel) (itchenPro Des (itchenPro Des (itchenPro Des) (itchenPro Duo (itchenPro Duo (itchenPro Duo) (itchenPro Manual (itchenPro Wash'n Walk (lapphalter (lapphalter (lapphalter) (lapphalt	36 36 35 35 35 35 35 35 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 36 36 37 31 36 39 31
ndur brillant plus ndur TOP ndur ultra ndur XL fresh nto action plus nto citrus nto forte nto fresh nto TOP ndur ultra nto forte nto fresh nto TOP nto XL fresh si star (anisterschlüssel (annenhalter (ehrschaufel (ehrschaufel) (ehrschaufel) (ehrschaufel) (eitchenPro Des) (itchenPro Des) (itchenPro Des) (itchenPro Des) (itchenPro Floor (itchenPro Hoor (itchenPro Grom Sand) (itchenPro Wash'n Walk (lapphalter (lappverschlüsse (ristalin bio (unstoffpresse groß, blau (unstoffpresse groß, blau (unstoffpresse klein (unstoffpresse klein (unstoffpresse klein (unstoffpresse klein (unstoffpresse groß, blau (unstoffpresse groß, blau (unstoffpresse klein (unstoffpresse groß, blau (unstoffpresse groß, blau (unstoffpresse groß, blau (unstoffpresse groß, blau (unstoffpresse klein (unstoffpresse groß, blau (unstoffpresse groß, bla	36 36 35 35 35 35 35 35 35 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 35 37
ndur brillant plus ndur TOP ndur ultra ndur XL fresh nto action plus nto citrus nto forte nto fresh nto TOP ndur ultra nto forte nto fresh nto TOP nto XL fresh si star (anisterschlüssel (annenhalter (ehrschaufel (ehrschaufel) (ehrschaufel) (ehrschaufel) (eitchenPro Des) (itchenPro Des) (itchenPro Des) (itchenPro Des) (itchenPro Floor (itchenPro Hoor (itchenPro Grom Sand) (itchenPro Wash'n Walk (lapphalter (lappverschlüsse (ristalin bio (unstoffpresse groß, blau (unstoffpresse groß, blau (unstoffpresse klein (unstoffpresse klein (unstoffpresse klein (unstoffpresse klein (unstoffpresse groß, blau (unstoffpresse groß, blau (unstoffpresse klein (unstoffpresse groß, blau (unstoffpresse groß, blau (unstoffpresse groß, blau (unstoffpresse groß, blau (unstoffpresse klein (unstoffpresse groß, blau (unstoffpresse groß, bla	36 36 35 35 35 35 35 35 35 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 35 37
ndur brillant plus ndur TOP ndur ultra ndur XL fresh nto action plus nto citrus nto forte nto fresh nto TOP nto TOP nto XL fresh si star (anisterschlüssel (annenhalter (ehrschaufel (ehrschaufel (ehrschaufel) (itchenPro AziDes (itchenPro Des (itchenPro Des) (itchenPro Des) (itchenPro Des) (itchenPro Des) (itchenPro Duo (itchenPro Des) (itchenPro Wanual (itchenPro Nay Pos Concentrate (itchenPro Oxy Foam S (itchenPro Oxy Foam S (itchenPro Wash'n Walk (lapphalter (lappverschlüsser (ristalin bio (kunstoffpresse groβ, blau (kunstoffpresse klein (kun	36 36 35 35 35 35 35 35 35 35 51 12 13 35 36 36 36 37
ndur top!  ndur top!  ndur ultra  ndur XL fresh  nto action plus  nto citrus  nto forte  nto fresh  nto TOP  ndur top!  nto fresh  nto TOP  nto XL fresh  si star  (anisterschlüssel  (annenhalter  (sehrschaufelgarnitur  (itchenPro AziDes  (itchenPro AziDes  (itchenPro Des  (itchenPro Des  (itchenPro Des)  (itchenPro Dos)  (itchenPro Dos)  (itchenPro Dos)  (itchenPro Manual  (itchenPro Oxy Foam S  (itchenPro Wash'n Walk  (alapphalter  (alappwerschlüsser  (ristalin bio  (unstoffpresse groβ, blau  (unstoffpresse groβ, blau  (unstoffpresse sklein  (unstoffpresse groß)  (unstoffpresse groß)  Ausmum 3  Aagnetic Handwischer  Aanodes GP  Maximum 2  Maximum 2  Maximum 2  Maximum 3  Maximum 4  MAXX Bendurol2  MAXX Briel2  MAXX Into Alk2  MAXX Into Alk2  MAXX Into Ca  MAXX Magicz	36363635353535353535355555555555553636363636312121212121231231331437343534353435343534353435343534
ndur brillant plus ndur TOP ndur ultra ndur XL fresh nto action plus nto citrus nto forte nto fresh nto TOP nto XL fresh si star (anisterschlüssel (annenhalter (ehrschaufelgarnitur (itchenPro AziDes (itchenPro Des (itchenPro Des) (itchenPro Wasine) (itchenPro	363535353535353

Mikro-Quat Extra	
Mobilette Healthquard "groβ" Mobilette Healthquard "klein"	
Mobilette Healthquard "klein"	.5 2
	4
Mobilette Perfekt Hygiene	. 5
Mobilette Perfekt Parat	.5
Mobilette Standard Parat	.5
Mobilette Vario fiXX I	4
Mobilette Vario flexx Parat	.4
Mobilette Vario flexx Universal	.4
Mobilette Vario flexx Vortränkung	.4
Mobilette Vario maxx Classic I	.4
Mobilette Vario maxx Classic I  Mobilette Vario maxx Classic II  Mobilette Vario maxx Fastpress I  Mobilette Vario maxx Fastpress I	4
Mobilette Vario maxx Fastpress II	.4
Mobilette Vario maxx Healthguard I	. 4
Mobilette Vario maxx Healthguard I Mobilette Vario maxx Healthguard II Mobilette Vario maxx Hygiene	4
MOD SAN Station	.4
MOD SAN Station	. 5
Monhox	4
mopEltra mop Taxat Muril	2
mop laxat	. 2
Ne-O-dor	うっ
Noomay PMD	2
Neomax Clean Neomax GMS Neomax I Neomax N	3
Neomax GMS	. 3
Neomax I	.3
Neomax N	.3
Nexa herührungsloser Dosiersnender	3
schwarz	. 2
Neomax S Nexa berührungsloser Dosierspender, schwarz Nexa berührungsloser Dosierspender, we	iβ
29	
Nexa Epicare 5C	2
Nexa Foam 1	2
Nexa manueller Dosierspender, schwarz .	ے ک
Nexa manueller Dosierspender, weiß	.2
Nexa Soap 2	.2
Nexa Spirigel Complete Nexa Station	. 2
Nexa Station	. 3
Nexa Station Nito Clean Ergo Oasis Clean 10 S Oasis Clean 32 S Oasis Clean 40 S Oasis Clean 61 S Oasis Clean 62 S	.6
Oasis Clean 22 S	2
Oasis Clean AO S	. 2
Oasis Clean 61 S	. 2
Oasis Clean 62 S	2
Oasis Pro 61D Premium	. 4
Oasis Pro Acid Bath	. 2
Oasis Pro Air Fresh Oasis Pro All Bath	∠
Oasis Pro Dosiergerät	6
Oasis Pro Floor	2
Oasis Pro Glass	. 2
Oasis Pro Multi	2
Oasis Pro Multi	2
Oasis Pro Multi	. 2
Oasis Pro Multi Oasis Pro Toilet Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power	. 2 1
Oasis Pro Multi Oasis Pro Toilet Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power	. 2 1
Oasis Pro Multi Oasis Pro Tollet Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit PERformance	2 1 1 1
Oasis Pro Multi Oasis Pro Toilet Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 Produktbehälter	2 1 1 1
Oasis Pro Multi           Oasis Pro Toilet           Oasis Pro White Cotton           Oven Cleaner Power           Oven Rinse Power           Ozonit           Ozonit PERformance           Penguin 1 L Produktbehälter           Penguin 2 L Beutelhalter	1
Oasis Pro Multi           Oasis Pro Toilet           Oasis Pro White Cotton           Oven Cleaner Power           Oven Rinse Power           Ozonit           Ozonit PERformance           Penguin 1 L Produktbehälter           Penguin 2 L Beutelhalter	1
Oasis Pro Multi           Oasis Pro Toilet           Oasis Pro White Cotton           Oven Cleaner Power           Oven Rinse Power           Ozonit           Ozonit PERformance           Penguin 1 L Produktbehälter           Penguin 2 L Beutelhalter	1
Oasis Pro Multi           Oasis Pro Toilet           Oasis Pro White Cotton           Oven Cleaner Power           Oven Rinse Power           Ozonit           Ozonit PERformance           Penguin 1 L Produktbehälter           Penguin 2 L Beutelhalter           Penguin 2U - Wipe Dispenser           Penguin 4U 4HF           Penguin 5 L Kannenhalter	2 1 1 1 6 6
Oasis Pro Multi           Oasis Pro White Cotton           Oven Cleaner Power           Oven Rinse Power           Ozonit           Ozonit PERformance           Penguin 1 L Produktbehälter           Penguin 2 L Beutelhalter           Penguin 2 U - Wipe Dispenser           Penguin 4 U 4HF           Penguin Abtropftasse           Penguin Foam BA	2 1 1 6 6 7
Oasis Pro Multi Oasis Pro Toilet Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 L Produktbehälter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 U - Wipe Dispenser Penguin 4 U + HF Penguin 5 L Kannenhalter Penguin Abtropftasse Penguin Foam BA Penguin Foam Installations Kit	2 1 1 6 6 7 7
Oasis Pro Multi Oasis Pro Toilet Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 L Produktbehälter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2U - Wipe Dispenser Penguin 4U 4HF Penguin Abtropftasse Penguin Foam BA Penguin Foam Installations Kit Penguin Mini Bucket	1 1 1 1 1 1 1 
Oasis Pro Multi Oasis Pro Toilet Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 L Produktbehälter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 U - Wipe Dispenser Penguin 1 U - HIP Penguin S L Kannenhalter Penguin Abtropftasse Penguin Foam BA Penguin Foam BA Penguin Foam Installations Kit Penguin Mini Dosiergerät	1111
Oasis Pro Multi Oasis Pro Toilet Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 L Produktbehälter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 U - Wipe Dispenser Penguin 4 U - Hr Penguin Abtropftasse Penguin Abtropftasse Penguin Foam Installations Kit Penguin Mini Bucket Penguin Mini Bucket Penguin Mini Hybrid	
Oasis Pro Multi Oasis Pro Toilet Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 L Produktbehälter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 U - Wipe Dispenser Penguin 4U - HP Penguin 5 L Kannenhalter Penguin Foam BA Penguin Foam Installations Kit Penguin Mini Bucket Penguin Mini Doslergerät Penguin Mini Hybrid Penguin Mini Hybrid Penguin Mini Hybrid Doslergerät Penguin Mini Hybrid Doslergerät	
Oasis Pro Multi Oasis Pro Toilet Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 L Produktbehälter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 U - Wipe Dispenser Penguin 4U - HP Penguin 5 L Kannenhalter Penguin Foam BA Penguin Foam Installations Kit Penguin Mini Bucket Penguin Mini Doslergerät Penguin Mini Hybrid Penguin Mini Hybrid Penguin Mini Hybrid Doslergerät Penguin Mini Hybrid Doslergerät	
Oasis Pro Multi Oasis Pro Toilet Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 L Produktbehälter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Wipe Dispenser Penguin 4 U 4HF Penguin 5 L Kannenhalter Penguin Abtropftasse Penguin Foam BA Penguin Foam Installations Kit Penguin Mini Dosiergerät Penguin Mini Hybrid Penguin Pro Dosiergerät Penguin Pro Dosiergerät Penguin Pro LF Pengere Webere	
Oasis Pro Multi Oasis Pro Toilet Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 L Produktbehälter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Wipe Dispenser Penguin 1 U + HP Penguin 5 L Kannenhalter Penguin Abtropftasse Penguin Abtropftasse Penguin Foam BA Penguin Mini Dusiergerät Penguin Mini Hybrid Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Pro Dosiergerät Penguin Pro Dosiergerät Penguin Pro LF Pep-ex Pep active	
Oasis Pro Multi Oasis Pro Toilet Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 L Produktbehälter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 U - Wipe Dispenser Penguin 4 U 4HF Penguin 5 L Kannenhalter Penguin Abtropftasse Penguin Foam BA Penguin Foam Installations Kit Penguin Mini Dosiergerät Penguin Mini Hybrid Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Foar Dosiergerät Penguin Pro LF Pep-ex Pep active Perclin Universal Polifix microclin	
Oasis Pro Multi Oasis Pro Toilet Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 L Produktbehälter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 U - Wipe Dispenser Penguin 4 U 4HF Penguin 5 L Kannenhalter Penguin Abtropftasse Penguin Foam BA Penguin Foam Installations Kit Penguin Mini Dosiergerät Penguin Mini Hybrid Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Foar Dosiergerät Penguin Pro LF Pep-ex Pep active Perclin Universal Polifix microclin	
Oasis Pro Multi Oasis Pro Toilet Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 L Produktbehälter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Wipe Dispenser Penguin 4 U 4HF Penguin 5 L Kannenhalter Penguin 5 L Kannenhalter Penguin Foam Installations Kit Penguin Foam Installations Kit Penguin Mini Bucket Penguin Mini Bucket Penguin Mini Hybrid Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Foam Installations Kit Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Foam Installations Penguin Foam Installations Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Pro Dosiergerät Penguin Pro LF Pep-ex Pep active Percrlin Universal polifix microclin polifix microclin leco polifix microclin leco	
Oasis Pro Multi Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 L Produktbehälter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 3 L Harber Penguin Abtropftasse Penguin Foam BA Penguin Foam BA Penguin Foam Installations Kit Penguin Mini Bucket Penguin Mini Hybrid Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Pro LF Pep-ex Pep active Perclin Universal Polifix microclin polifix microclin eco polifix Microclin flex polifix Microclin flex polifix microclin polifix Microclin flex polifix proficieniquinostuch	
Oasis Pro Multi Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 L Produktbehälter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 3 L Harber Penguin Abtropftasse Penguin Foam BA Penguin Foam BA Penguin Foam Installations Kit Penguin Mini Bucket Penguin Mini Hybrid Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Pro LF Pep-ex Pep active Perclin Universal Polifix microclin polifix microclin eco polifix Microclin flex polifix Microclin flex polifix microclin polifix Microclin flex polifix proficieniquinostuch	
Oasis Pro Multi Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 L Produktbehälter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Wipe Dispenser Penguin 10 4 HF Penguin 5 L Kannenhalter Penguin Abtropftasse Penguin Foam BA Penguin Foam Installations Kit Penguin Mini Indester Penguin Mini Hybrid Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Posser Penguin Posser Penguin Pro LF Pep-ex Pep active Perclin Universal Polifix microclin eco Polifix Microclin flex Polifix Sanitärschwamm Polifix Sanitärschwamm	
Oasis Pro Multi Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 L Produktbehälter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 3 L Harbert Standard Sta	
Oasis Pro Multi Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 L Produktbehälter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 3 L Harbert Schaffer Schaffer Penguin 3 L Harbert Schaffer Schaffer Penguin Abtropftasse Penguin Foam BA Penguin Foam Installations Kit Penguin Mini Bucket Penguin Mini Bucket Penguin Mini Hybrid Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Pro LF Pep-ex Pep-ex Pep-ex Pep-ex Pepiffx microclin eco polifix Microclin flex polifix Scheuerschwamm polifix Scheuerschwamm polifix Scheuerschwamm polifix Cheaner Pervorle Paris Grande	2 1 1 6 6 6 6 6 
Oasis Pro Multi Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 L Produktbehälter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 3 L Harbert Schaffer Schaffer Penguin 3 L Harbert Schaffer Schaffer Penguin Abtropftasse Penguin Foam BA Penguin Foam Installations Kit Penguin Mini Bucket Penguin Mini Bucket Penguin Mini Hybrid Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Pro LF Pep-ex Pep-ex Pep-ex Pep-ex Pepiffx microclin eco polifix Microclin flex polifix Scheuerschwamm polifix Scheuerschwamm polifix Scheuerschwamm polifix Cheaner Pervorle Paris Grande	2 1 1 6 6 6 6 6 
Oasis Pro Multi Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 L Produktbehälter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 3 L Harbert Schaffer Schaffer Penguin 3 L Harbert Schaffer Schaffer Penguin Abtropftasse Penguin Foam BA Penguin Foam Installations Kit Penguin Mini Bucket Penguin Mini Bucket Penguin Mini Hybrid Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Pro LF Pep-ex Pep-ex Pep-ex Pep-ex Pepiffx microclin eco polifix Microclin flex polifix Scheuerschwamm polifix Scheuerschwamm polifix Scheuerschwamm polifix Cheaner Pervorle Paris Grande	2 1 1 6 6 6 6 6 
Oasis Pro Multi Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 L Produktbehälter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 3 L Kannenhalter Penguin Abtropftasse Penguin Abtropftasse Penguin Foam BA Penguin Foam Installations Kit Penguin Mini Installations Kit Penguin Mini Bucket Penguin Mini Hybrid Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Poam Installations Kit Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Pro LF Pep-ex Pep active Perclin Universal Polifix microclin eco polifix Microclin flex polifix Sanitärschwamm polifix Scheuerschwamm Polifix Scheuers	.22
Oasis Pro Multi Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 L Produktbehälter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Wipe Dispenser Penguin Abtropftasse Penguin Foam BA Penguin Foam BA Penguin Foam Installations Kit Penguin Mini Dosiergerät Penguin Mini Hybrid Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Posser Penguin Posser Penguin Posser Penguin Pro LF Pep-ex Pep active Perclin Universal Polifix microclin eco polifix Microclin flex polifix Sanitärschwamm polifix Scheuerschwamm polifix Scheuerschwamm polifix Scheuerschwamm polifix Scheuerschwamm polifix Scheuerschwamm Poro Perser Pereven's Paris Grenade Preven's Paris Grenade Preven's Paris Paris	.22
Oasis Pro Multi Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 L Produktbehälter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Wipe Dispenser Penguin Abtropftasse Penguin Foam BA Penguin Foam BA Penguin Foam Installations Kit Penguin Mini Dosiergerät Penguin Mini Hybrid Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Posser Penguin Posser Penguin Posser Penguin Pro LF Pep-ex Pep active Perclin Universal Polifix microclin eco polifix Microclin flex polifix Sanitärschwamm polifix Scheuerschwamm polifix Scheuerschwamm polifix Scheuerschwamm polifix Scheuerschwamm polifix Scheuerschwamm Poro Perser Pereven's Paris Grenade Preven's Paris Grenade Preven's Paris Paris	.22
Oasis Pro Multi Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 L Produktbehälter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Wipe Dispenser Penguin Abtropftasse Penguin Foam BA Penguin Foam BA Penguin Foam Installations Kit Penguin Mini Dosiergerät Penguin Mini Hybrid Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Posser Penguin Posser Penguin Posser Penguin Pro LF Pep-ex Pep active Perclin Universal Polifix microclin eco polifix Microclin flex polifix Sanitärschwamm polifix Scheuerschwamm polifix Scheuerschwamm polifix Scheuerschwamm polifix Scheuerschwamm polifix Scheuerschwamm Poro Perser Pereven's Paris Grenade Preven's Paris Grenade Preven's Paris Paris	.22
Oasis Pro Multi Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 L Produktbehälter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 3 L Hype Dispenser Penguin Abtropftasse Penguin Abtropftasse Penguin Foam Installations Kit Penguin Foam Installations Kit Penguin Mini Bucket Penguin Mini Bucket Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Foam Installations Kit Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Foam Installations Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Pro LF Pep-ex Pep active Pep-ex Pep active Perclin Universal polifix microclin eco polifix Microclin flex polifix Schwarm polifix Schwarm polifix Schwarms pol	.22
Oasis Pro Multi Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 L Produktbehälter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 3 L Harbert Standard St	. 2
Oasis Pro Multi Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 L Produktbehälter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 3 L Harbert Standard St	. 2
Oasis Pro Multi Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 L Produktbehälter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Wipe Dispenser Penguin 10 4 HF Penguin 5 L Kannenhalter Penguin Abtropftasse Penguin Foam BA Penguin Foam Installations Kit Penguin Mini Bucket Penguin Mini Bucket Penguin Mini Hybrid Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Poam Installations Vit Penguin Poam Installations Vit Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Pro LF Pep-ex Pep-ex Pep-ex Pep-exive Perclin Universal Polifix microclin eco polifix Microclin flex polifix Sanitärschwamm polifix Scheuerschwamm polifix Sensant Besuig Rasant Halter Rasant Besuig Rasant Bezug Rasant Bezug Rasant Combitex mit Lasche Rasant Combitex mit Lasche Rasant EC Hyglene Plus Rasant EC Hyglene Plus Rasant EC Hannet Klanphalter	.21
Oasis Pro Multi Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 L Produktbehälter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Wipe Dispenser Penguin 3 L Wipe Dispenser Penguin 4 U 4HF Penguin 5 L Kannenhalter Penguin 5 L Kannenhalter Penguin Foam Installations Kit Penguin Mini Hybrid Ossiergerät Penguin Mini Bucket Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Fro Dosiergerät Penguin Fro Dosiergerät Penguin Fro Dosiergerät Penguin Pro Dosiergerät Penguin Pro LF Pep-ex Pep active Perclin Universal polifix microclin eco polifix Microclin flex polifix Profireinigungstuch polifix Scheuerschwamm polifix Scheuerschwamm polifix Scheuerschwamm polifix Scheuerschwamm polifix Scheuerschwamm polifix Sentarite Preven's Paris Grenade Rasant Bezug Rasant Bezug Rasant Bezug "Blizzard" mit Lasche Rasant Combitex Rasant Combitex Rasant Ec Magnetklapphalter rasanTEC Mono Star rasantEC Mono Star rasantEC Ultra Care	.21
Oasis Pro Multi Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 L Produktbehälter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Wipe Dispenser Penguin Abtropftasse Penguin Foam BA Penguin Foam BA Penguin Foam Installations Kit Penguin Mini Bucket Penguin Mini Bucket Penguin Mini Hybrid Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Poam Installations Kit Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Pro LF Pep-ex Pep active Perclin Universal Polifix microclin eco polifix Microclin flex polifix Microclin flex polifix Sanitärschwamm polifix Scheuerschwamm polifix Scheuerschwamm polifix Scheuerschwamm polifix Scheuerschwamm polifix Scheuerschwamm polifix Sensender Preven's Paris Grenade Rasant Bezug Rasant Bezug Rasant Bezug Rasant Bezug Rasant Combitex Rasant Combitex Rasant Combitex mit Lasche Rasant Combitex Rasant Ec Magnetklapphalter Rasant Ec Magnetklapphalter Rasant Ec Mono Star Rasant Micro	.21
Oasis Pro Multi Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 L Produktbehälter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 3 L Harrier Penguin 5 L Kannenhalter Penguin Mortental Harrier Penguin Mortental Harrier Penguin Mortental Harrier Penguin Mortental Harrier Penguin Mini Bucket Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Pro LF Pep-ax Pep-ax Pep-ax Perjolifix Microclin flex Polifix Microclin flex Polifix Microclin flex polifix Microclin flex polifix Scheuerschwamm polifix Scheuerschwamm polifix Schewammtuch Polish Cleaner Preven's Paris Grenade Preven's	.21
Oasis Pro Multi Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 L Produktbehälter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 3 L Kannenhalter Penguin 5 L Kannenhalter Penguin Abtropftasse Penguin Abtropftasse Penguin Foam Installations Kit Penguin Mini Bucket Penguin Mini Bucket Penguin Mini Bucket Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Possiergerät Penguin Pro Dosiergerät Penguin Pro Dosiergerät Penguin Pro Dosiergerät Penguin Pro Percin Indirection Percin Universal Polifix Microclin eco polifix Microclin flex polifix Senterschwamm polifix Scheuerschwamm polifix Scheuersc	.21
Oasis Pro Multi Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 L Produktbehälter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Wipe Dispenser Penguin 1 U HF Penguin 5 L Kannenhalter Penguin Abtropftasse Penguin Foam BA Penguin Foam Installations Kit Penguin Mini Bucket Penguin Mini Bucket Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Mini Fro LF Pep-ex Pep-ex Pep-ex Pep-ex Pep-ex Pep-ili Mirorolin Polifix microclin eco polifix Microclin flex polifix Scheuerschwamm polifix Scheuerschwamm polifix Scheuerschwamm polifix Cleaner Preven's Paris Grenade	.21
Oasis Pro Multi Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 L Produktbehälter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 3 L Kannenhalter Penguin 5 L Kannenhalter Penguin Abtropftasse Penguin Abtropftasse Penguin Foam BA Penguin Foam Installations Kit Penguin Mini Bucket Penguin Mini Bucket Penguin Mini Bucket Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Posiergerät Penguin Pro Losiergerät Penguin	.21
Oasis Pro Multi Oasis Pro White Cotton Oven Cleaner Power Oven Rinse Power Ozonit Ozonit PERformance Penguin 1 L Produktbehälter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 2 L Beutelhalter Penguin 3 L Kannenhalter Penguin 5 L Kannenhalter Penguin Abtropftasse Penguin Abtropftasse Penguin Foam Installations Kit Penguin Mini Bucket Penguin Mini Bucket Penguin Mini Bucket Penguin Mini Hybrid Dosiergerät Penguin Possiergerät Penguin Pro Dosiergerät Penguin Pro Dosiergerät Penguin Pro Dosiergerät Penguin Pro Percin Indirection Percin Universal Polifix Microclin eco polifix Microclin flex polifix Senterschwamm polifix Scheuerschwamm polifix Scheuersc	.21.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1

	14
Regain Floor	13
Renolit Classic	15
Renolit Clean S	13
Renolit Plus	15
Renolit Spray	كا 12
Renolit Trax Powder	13
Rilan	15
Rilan clean	15
Rolle	.47
Satiné clean	.36 35
Schaumsprühkonf	59
Schrubber	.55
Schublade groß	.46
Schublade klein	. 46
Sicherheitsbrille	58.
Sieb	.46
Sieb für Fimer	46
Sirafan Speed Skinman Soft Protect FF Solid Central Dosing System	13
Skinman Soft Protect FF	. 29
Solid Clean H	.00
Solid Clean HSolid Clean M	5
Solid Clean S Solid Clear Dry Dosiergerät	5
Solid Clear Dry Dosiergerät	66
Solid Des	5
Solid Hero	5
Solid Mega	
Solid Power XL	6
Solid Protect	6
Spannrahmenset	.48
Spezial-Wischgerät Spray Cleaner	. DJ 26
Sprühflasche, ohne Verschlüsse	61
Sprühflasche, ohne Verschlüsse Sprühflasche, ohne Verschlüsse	61
Sprühflasche, ohne Verschlüsse	.60
Spruntiasche oval, Neutral	.60
Sprühflasche rund Sprühpumpe weiss	
Spülbürste	55
Spülbürste	21
StainBlaster Rust Remover	21
Stielhalter	.49.
Stielhalterclip Stielhalter mit Clip	.49
Stossschutz Set	47
Strip-A-Way Tablett	14
Tayat angora	20
Taxat angora	.20
Taxat color	.20
Taxat Joker Special	21
Taxat liquid	20
T I DI	
laxat Plus	21
Taxat Plus	21
Taxat Profi Taxat soft	21
Taxat Profi Taxat Profi Taxat soft Taxat Super Silex Teleskopstance 2-tln	21
Taxat Super Silex Teleskonstange 2-tig	21
Taxat soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Toiletcare 64 Topmater, 120-1 BA/ Topmater, 120-2 BA	21 20 21 20 55
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tig. Toiletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Toomater J20-2P	21 20 21 25 25
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tig. Toiletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Toomater J20-2P	21 20 21 25 25
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tig. Toiletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Toomater J20-2P	21 20 21 25 25
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Toiletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J20-2P Topmater J40-1 Topmater J40-1 BA/ Topmater J40-2 BA Topmater N20 Topmater R15	21 20 25 25 67 67 68
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Toiletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J20-2P Topmater J40-1 Topmater J40-1 BA/ Topmater J40-2 BA Topmater N20 Topmater R15	21 20 25 25 67 67 68
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Toiletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater J40-1 BA/ Topmater J40-2 BA Topmater N20 Topmater R15 Topmatic Clean Topmatic Crystal Special	21 20 25 55 67 67 66 64
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Tolletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J20-2P Topmater J40-1 Topmater J40-1 BA/ Topmater J40-2 BA Topmater N20 Topmater R15 Topmatic Clean Topmatic Crystal Special Topmatic Formula Special Topmatic Top	21 20 25 25 67 67 64
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Toiletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater N20 Topmater N20 Topmater R15 Topmatic Clean Topmatic Crystal Special Topmatic Hero Topmatic Hero Topmatic Perfect Topmatic Perfect Topmatic Ferfect	21 20 20 55 67 67 67 66 64
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Toiletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater N20 Topmater N20 Topmater R15 Topmatic Clean Topmatic Crystal Special Topmatic Hero Topmatic Hero Topmatic Perfect Topmatic Perfect Topmatic Ferfect	21 20 20 55 67 67 67 66 64
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Tolletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater N20 Topmater N20 Topmater N20 Topmater N20 Topmater N20 Topmater N20 Topmatic Clean Topmatic Crystal Special Topmatic Grefect Topmatic Perfect Topmatic Universal Special Toomatic Universal Special Toomatic Universal Special Toomatic Universal Special	21 20 25 55 67 67 66 66
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Tolletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater N20 Topmater N20 Topmater N20 Topmater N20 Topmater N20 Topmater N20 Topmatic Clean Topmatic Crystal Special Topmatic Grefect Topmatic Perfect Topmatic Universal Special Toomatic Universal Special Toomatic Universal Special Toomatic Universal Special	21 20 25 55 67 67 66 66
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Tolletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater N20 Topmater R15 Topmatic Clean Topmatic Crystal Special Topmatic Perfect Topmatic Perfect Topmatic Perfect ProTec Topmatic Universal Special ProTec Topminse Clean Toporinse Clean Toporinse HD	212025
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Toiletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater N20 Topmater N20 Topmater R15 Topmatic Clean Topmatic Crystal Special Topmatic Hero Topmatic Perfect Topmatic Perfect Topmatic Perfect ProTec Topmatic Universal Special ProTec Topmatic Universal Special ProTec Toprinse Toprinse Toprinse HD Toprinse HD Toprinse Supra	21205567676864666666677
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Toiletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater N20 Topmater N20 Topmater R15 Topmatic Clean Topmatic Crystal Special Topmatic Hero Topmatic Perfect Topmatic Perfect Topmatic Perfect ProTec Topmatic Universal Special ProTec Topmatic Universal Special ProTec Toprinse Toprinse Toprinse HD Toprinse HD Toprinse Supra	21205567676864666666677
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Tolletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater N20 T	21202525
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Tolletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater J60-1 Topmater N20 Topmater N20 Topmater N20 Topmatic Clean Topmatic Crystal Special Topmatic Hero Topmatic Perfect Topmatic Perfect ProTec Topmatic Universal Special ProTec Topmatic Universal Special ProTec Toprinse Toprinse Clean Toprinse Supra Toprinse Supra Toprinse Supra Toprinse Supra ProTec Tornado Trump Des Trump Des ProTec	212021202120212025256766666666666666
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Toiletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater N20 Topmater N20 Topmater N20 Topmatic Clean Topmatic Clean Topmatic Crystal Special Topmatic Perfect Topmatic Perfect Topmatic Perfect ProTec Topmatic Universal Special ProTec Topmatic Universal Special ProTec Topmatic Universal Special ProTec Topmatic Universal Special Topmatic Universal Special Toprinse Clean Toprinse Supra Toprinse Supra Toprinse Supra ProTec Tornado Trump Des Trump Des Trump Des Trump Des Trump Des Trump Des Trump Special	21202120252567676666666666666666
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Tolletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J20-1 BA/ Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater J40-1 BA/ Topmater J40-2 BA Topmater N20 Topmater N20 Topmater N20 Topmater N20 Topmater N20 Topmatic Clean Topmatic Clean Topmatic Perfect Topmatic Perfect Topmatic Perfect ProTec Topmatic Universal Special Toprinse Clean Toprinse Clean Toprinse Supra Toprinse Supra Toprinse Supra ProTec Tornado Trump Des Trump Des Trump Des ProTec Trump Metal Pro Special Trump Metal Pro Special	21202120256767686466646777
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Tolletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J20-1 BA/ Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater J40-1 BA/ Topmater J40-2 BA Topmater N20 Topmater N20 Topmater N20 Topmater N20 Topmater N20 Topmatic Clean Topmatic Clean Topmatic Perfect Topmatic Perfect Topmatic Perfect ProTec Topmatic Universal Special Toprinse Clean Toprinse Clean Toprinse Supra Toprinse Supra Toprinse Supra ProTec Tornado Trump Des Trump Des Trump Des ProTec Trump Metal Pro Special Trump Metal Pro Special	21202120256767686466646777
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Tolletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J40-1 Topmater J40-1 BA/ Topmater J40-2 BA Topmater N20 Topmater N20 Topmater N20 Topmater N20 Topmater N20 Topmatic Clean Topmatic Clean Topmatic Perfect Topmatic Perfect Topmatic Perfect ProTec Topmatic Universal Special Topmatic Universal Special Topmatic Universal Special Topmatic Universal Special Toprinse Clean Toprinse Clean Toprinse Supra Toprinse Supra ProTec Tornado Trump Des Trump Des Trump Metal Pro Special Trupp Metal Pro Special Trupp Metal ProTec Trump XL Special Tryplosan Tryplosan Tuklar black	212021252525252525252525
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Tolletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J40-1 Topmater J6-1 Topmater J70-1 Topmater J	212021252567676768666666666666677777777777777777777777777777777777
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Toiletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater N20 Topmater R15 Topmatic Clean Topmatic Clean Topmatic Perfect Topmatic Perfect Topmatic Universal Special Topmatic Universal Special ProTec Toprinse Clean Toprinse Clean Toprinse Supra Toprinse Supra ProTec Tornado Trump Des ProTec Trump Metal Pro Special Trump Metal ProTec	212021252567676666666666666667777777777777777777
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Tolletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J20-1 BA/ Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater J40-1 BA/ Topmater J40-2 BA Topmater J40-1 BA/ Topmater J40-2 BA Topmater N20 Topmater N20 Topmater N20 Topmatic Clean Topmatic Clean Topmatic Clean Topmatic Perfect Topmatic Perfect Topmatic Perfect ProTec Topmatic Universal Special ProTec Topmatic Universal Special ProTec Toprinse Clean Toprinse Clean Toprinse Supra Toprinse Supra Toprinse Supra Toprinse Supra Toprinse Supra ProTec Tornado Trump Des Trump Des ProTec Trump Metal Pro Special Trump Metal ProTec Trump Metal ProTec Trump Metal ProTec Trump X Special Tryplosan Tuklar black Tuklar super metallic Turbo oxysan Turbo usona	212021256767666666666666666777777777717171717171
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Tolletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater J40-1 BA/ Topmater J40-2 BA Topmater J40-1 BA/ Topmater J40-2 BA Topmater J40-1 BA/ Topmater J40-2 BA Topmater R15 Topmater R15 Topmatic Clean Topmatic Clean Topmatic Perfect Topmatic Universal Special Toprinse Clean Toprinse Clean Toprinse Supra Toprinse Supra ProTec Tornado Trump Metal Pro Special Trump Metal Pro Special Trump Metal Pro Tec Trump XL Special Trupp San Tuklar Dlack Tuklar super metallic Turbo usona Turbo usona Tür inkl. Scharniere, Magnete, Schlüssel	2120212021202525
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Tolletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater J40-1 BA/ Topmater J40-2 BA Topmater J40-1 BA/ Topmater J40-2 BA Topmater J40-1 BA/ Topmater J40-2 BA Topmater R15 Topmater R15 Topmatic Clean Topmatic Clean Topmatic Perfect Topmatic Universal Special Toprinse Clean Toprinse Clean Toprinse Supra Toprinse Supra ProTec Tornado Trump Metal Pro Special Trump Metal Pro Special Trump Metal Pro Tec Trump XL Special Trupp San Tuklar Dlack Tuklar super metallic Turbo usona Turbo usona Tür inkl. Scharniere, Magnete, Schlüssel	2120212021202525
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Tolletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater J40-1 BA/ Topmater J40-2 BA Topmater J40-1 BA/ Topmater J40-2 BA Topmater J40-1 BA/ Topmater J40-2 BA Topmater R15 Topmater R15 Topmatic Clean Topmatic Clean Topmatic Perfect Topmatic Universal Special Toprinse Clean Toprinse Clean Toprinse Supra Toprinse Supra ProTec Tornado Trump Metal Pro Special Trump Metal Pro Special Trump Metal Pro Tec Trump XL Special Trupp San Tuklar Dlack Tuklar super metallic Turbo usona Turbo usona Tür inkl. Scharniere, Magnete, Schlüssel	2120212021202525
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Tolletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J40-1 Topmatic Clean Topmatic Clean Topmatic Perfect Topmatic Universal Special Toprinse Clean Toprinse Clean Toprinse Supra Toprinse Supra ProTec Tornado Trump Metal Pro Special Trump Metal Pro Special Trump Metal Pro Special Trupp Metal ProTec Trump XL Special Trupp Metal ProTec Trump L Special Trupp San Tuklar Super metallic Turbo usona Tür inkl. Scharniere, Magnete, Schlüssel Vertikalpresse Wandschiene Set Warnschild	21202120255567676864666467777777777777777777777575
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Tolletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J40-1 Topmater J	21202120212021202525676766666666666666677777
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Tolletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J40-1 Topmater J	21202120212021202525676766666666666666677777
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Tolletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J40-1 Topmater J	21202120212021202525676766666666666666677777
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Tolletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J40-1 Topmatic Clean Topmatic Clean Topmatic Perfect Topmatic Universal Special Toprinse Clean Toprinse Supra Toprinse Supra Toprinse Supra ProTec Tornado Trump Des Trump Des Trump Des Trump Metal Pro Special Trupp Metal ProTec Trump XL Special Trupp Metal ProTec Trump XL Special Truplosan Tuklar Special Turbo usona Tür inkl. Scharniere, Magnete, Schlüssel Vertikalpresse Wandschiene Set Warnschild Waschnetze Wasserschieber Professional Wasserschieber Professional Wasserschieber Professional Wasserschieber Professional Wasserschieber Professional	212021202120202120252525256766666666666666
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Tolletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J40-1 Topmatic Clean Topmatic Clean Topmatic Perfect Topmatic Universal Special Toprinse Clean Toprinse Supra Toprinse Supra Toprinse Supra ProTec Tornado Trump Des Trump Des Trump Des Trump Metal Pro Special Trupp Metal ProTec Trump XL Special Trupp Metal ProTec Trump XL Special Truplosan Tuklar Special Turbo usona Tür inkl. Scharniere, Magnete, Schlüssel Vertikalpresse Wandschiene Set Warnschild Waschnetze Wasserschieber Professional Wasserschieber Professional Wasserschieber Professional Wasserschieber Professional Wasserschieber Professional	212021202120202120252525256766666666666666
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Tolletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmatic Clean Topmatic Clean Topmatic Clean Topmatic Perfect Topmatic Perfect Topmatic Universal Special Toprinse Clean Toprinse Clean Toprinse Supra Toprinse Supra Toprinse Supra Toprinse Supra Toprinse Supra ProTec Tornado Trump Des Trump Des Trump Des Trump Metal Pro Special Trump Metal ProTec Trump XL Special Truph Special	220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Tolletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater J40-1 BA/ Topmater J40-2 BA Topmater N20 Topmater N20 Topmater N20 Topmater N20 Topmater N20 Topmatic Clean Topmatic Clean Topmatic Perfect Topmatic Perfect Topmatic Perfect ProTec Topmatic Universal Special Toprinse Clean Toprinse Clean Toprinse Supra Trump Des Trump Des Trump Metal Pro Special Trump Metal Pro Special Trump Metal ProTec Trump X Special Trupp Special Truph Specia	220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Tolletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J40-1 Topmater J40-1 BA/ Topmater J40-2 BA Topmater N20 Topmater R15 Topmatic Clean Topmatic Clean Topmatic Clean Topmatic Perfect Topmatic Universal Special Toprinse Clean Toprinse Supra Toprinse Supra ProTec Tornado Trump Des Trump Des Trump Metal Pro Special Trump Metal Pro Special Trump Metal ProTec Trump XL Special Trupp Metal ProTec Trump XL Special Truph Spec	
Taxat Soft Taxat Super Silex Teleskopstange 2-tlg. Tolletcare 64 Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA Topmater J40-1 Topmater J40-1 Topmater J40-1 BA/ Topmater J40-2 BA Topmater N20 Topmater N20 Topmater N20 Topmater N20 Topmater N20 Topmatic Clean Topmatic Clean Topmatic Perfect Topmatic Perfect Topmatic Perfect ProTec Topmatic Universal Special Toprinse Clean Toprinse Clean Toprinse Supra Trump Des Trump Des Trump Metal Pro Special Trump Metal Pro Special Trump Metal ProTec Trump X Special Trupp Special Truph Specia	



Ecolab Inc. 1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102 www.ecolab.com 1.800.35.CLEAN **Ecolab Europe GmbH** Richtistr. 7 CH-8304 Wallisellen Ecolab GmbH Rivergate - Handelskai 92 A-1200 Wien Tel.: +43 (0) 1715 25 50

Bestellhotline: 0810 31 25 86 e-mail: orderdesk@ecolab.com

